

# ハーネス型墜落制止用器具(胴ベルトなし・ランヤード2本タイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

墜落・落下防止用品

ハーネス型  
墜落制止用  
器具

ハーネス用  
ランヤード

胴ベルト型  
墜落制止用  
器具

胴ベルト型用  
ランヤード

胴ベルト

サポーター  
ベルト

墜落制止用  
器具

アクセサリ  
ワーク  
ポジション用  
器具

用途別  
安全器具

墜落防止  
ブロック

カラビナ

キーホルダ

安全  
ロープ

ツール  
ホルダ



Full Body Harness

## フルハーネス“ライトハーネス”(ロープ式ランヤード2本タイプ)

同商品群  
在庫数 160アイテム



TH-510-DZ1-OT-BLK (黒)

TH-510-DZ1-OT-BL4 (青)

- 特長**
- 必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
  - 安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
  - ロープ式のランヤードは、副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
- 仕様**
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1
  - 最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:主ランヤード直径11mm×長さ1600mm、副ランヤード直径11mm×長さ1200mm

発注単位1本

藤井電工株式会社 [754203]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	フック口開き (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
163-1921	TH-510-DZ1-OT-BLK-M-2R23-BX	¥18,018	¥25,500	M	黒	ワンタッチ	45	50	5	2.0	207(250)
163-8223	TH-510-DZ1-OT-BL4-M-2R23-BX	¥18,018	¥25,500	M	青	ワンタッチ	45	50	5	2.0	475(198)
163-1913	TH-510-DZ1-OT-BLK-L-2R23-BX	¥18,571	¥26,300	L	黒	ワンタッチ	45	50	5	2.1	196(377)
163-5047	TH-510-DZ1-OT-BL4-L-2R23-BX	¥18,571	¥26,300	L	青	ワンタッチ	45	50	5	2.1	414(1126)

☎商品のお問い合わせ:0795-48-3851 <https://www.fujii-denko.co.jp/>



Full Body Harness

## フルハーネス“ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)

同商品群  
在庫数 160アイテム



TH5102NV93SVOTBLK (黒)

TH5102NV93SVOTBL4 (青)

- 特長**
- 必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
  - ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。
- 仕様**
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1
  - 最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅32mm×長さ収縮時1100mm~1200mm、伸長時1550mm
- 製造国 ●日本

発注単位1本

藤井電工株式会社 [754203]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	フック口開き (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
163-6603	TH5102NV93SVOTBLKM2R23BX	¥23,000	¥32,500	M	黒	ワンタッチ	45	50	5	2.1	331(381)
163-5104	TH510-2NV93SV-OT-BL4-M-2R23-BX	¥23,000	¥32,500	M	青	ワンタッチ	45	50	5	2.1	357(183)
163-3453	TH5102NV93SVOTBLKL2R23BX	¥23,536	¥33,300	L	黒	ワンタッチ	45	50	5	2.2	152(380)
163-3479	TH5102NV93SVOTBL4L2R23BX	¥23,536	¥33,300	L	青	ワンタッチ	45	50	5	2.2	141(1147)

☎商品のお問い合わせ:0795-48-3851 <https://www.fujii-denko.co.jp/>



Full Body Harness

## フルハーネス“スマートハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)

同商品群  
在庫数 160アイテム



THSM5102NV93SVOTBLK

- 特長**
- 形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
  - クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
  - ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。
- 仕様**
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1
  - 最大使用可能質量:100kg
  - ランヤード:幅32mm×長さ収縮時1100mm~1200mm、伸長時1550mm
- 製造国 ●日本

発注単位1本

藤井電工株式会社 [754203]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	フック口開き (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
163-8180	THSM5102NV93SVOTBLKM2R23BX	¥27,589	¥39,000	M	黒	ワンタッチ	45	50	5	2.5	144(76)
163-3514	THSM5102NV93SVOTBLKL2R23BX	¥28,143	¥39,800	L	黒	ワンタッチ	45	50	5	2.6	88(95)

☎商品のお問い合わせ:0795-48-3851 <https://www.fujii-denko.co.jp/>



Full Body Harness

## フルハーネス“スマートハーネス”(巻取式ランヤード2本タイプ)

同商品群  
在庫数 160アイテム



THSM5102TR93SVOTBLK

- 特長**
- 形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
  - クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
  - 織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSR1トラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
- 仕様**
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1
  - 最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅15mm×長さ1600mm
- 製造国 ●日本

発注単位1本

藤井電工株式会社 [754203]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	フック口開き (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
163-8244	THSM5102TR93SVOTBLKM2R23BX	¥37,714	¥53,300	M	黒	ワンタッチ	45	50	5	3.0	22(36)
163-8219	THSM5102TR93SVOTBLKL2R23BX	¥38,250	¥54,000	L	黒	ワンタッチ	45	50	5	3.1	23(46)

☎商品のお問い合わせ:0795-48-3851 <https://www.fujii-denko.co.jp/>



Full Body Harness

## フルハーネス“スマートハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

同商品群  
在庫数 160アイテム



THSM5100HN93SVOTBLK

- 特長**
- 形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
  - 片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンドと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。
- 仕様**
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1
  - 最大使用可能質量:100kg
  - ランヤード:巻取式 幅15mm×長さ1600mm、ノビロン 幅32mm×長さ収縮時1050mm~1100mm、伸長時1500mm
- 製造国 ●日本

発注単位1本

藤井電工株式会社 [754203]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	フック口開き (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
163-3522	THSM5100HN93SVOTBLKM2R23BX	¥30,893	¥43,700	M	黒	ワンタッチ	45	50	5	2.7	24(35)
163-6589	THSM5100HN93SVOTBLKL2R23BX	¥31,446	¥44,400	L	黒	ワンタッチ	45	50	5	2.8	24(54)

☎商品のお問い合わせ:0795-48-3851 <https://www.fujii-denko.co.jp/>