


ニュー スーパーストーン MADE IN JAPAN



*HRC63以下の材料全般に使用可能

サイズ T x W x L (mm)	#120 (エメラルド)	#180 (ゴールド)	#300 (ブラウン)	#400 (オレンジ)	#600 (ブラック)	#800 (ブルー)	#1000 (ホワイト)	#1200 (レッド)	価格(1本)
0.5 × 1 × 150	NSE 0501L	NSG 0501L	NSL 0501L	NSO 0501L	NSP 0501L	NSB 0501L	NSW 0501L	NSR 0501L	¥1,500
0.5 × 2 × 150	NSE 052L	NSG 052L	NSL 052L	NSO 052L	NSP 052L	NSB 052L	NSW 052L	NSR 052L	¥1,500
0.5 × 4 × 150	NSE 054L	NSG 054L	NSL 054L	NSO 054L	NSP 054L	NSB 054L	NSW 054L	NSR 054L	¥3,000
0.5 × 6 × 150	NSE 056L	NSG 056L	NSL 056L	NSO 056L	NSP 056L	NSB 056L	NSW 056L	NSR 056L	¥4,500
0.5 × 10 × 150	NSE 051L	NSG 051L	NSL 051L	NSO 051L	NSP 051L	NSB 051L	NSW 051L	NSR 051L	¥6,000
0.8 × 1 × 150	NSE 0801L	NSG 0801L	NSL 0801L	NSO 0801L	NSP 0801L	NSB 0801L	NSW 0801L	NSR 0801L	¥1,500
0.8 × 2 × 150	NSE 082L	NSG 082L	NSL 082L	NSO 082L	NSP 082L	NSB 082L	NSW 082L	NSR 082L	¥1,500
0.8 × 4 × 150	NSE 084L	NSG 084L	NSL 084L	NSO 084L	NSP 084L	NSB 084L	NSW 084L	NSR 084L	¥3,000
0.8 × 6 × 150	NSE 086L	NSG 086L	NSL 086L	NSO 086L	NSP 086L	NSB 086L	NSW 086L	NSR 086L	¥4,500
0.8 × 10 × 150	NSE 081L	NSG 081L	NSL 081L	NSO 081L	NSP 081L	NSB 081L	NSW 081L	NSR 081L	¥6,000
1.0 × 1 × 150	NSE 101L	NSG 101L	NSL 101L	NSO 101L	NSP 101L	NSB 101L	NSW 101L	NSR 101L	¥1,500
1.0 × 2 × 150	NSE 102L	NSG 102L	NSL 102L	NSO 102L	NSP 102L	NSB 102L	NSW 102L	NSR 102L	¥1,500
1.0 × 4 × 150	NSE 104L	NSG 104L	NSL 104L	NSO 104L	NSP 104L	NSB 104L	NSW 104L	NSR 104L	¥3,000
1.0 × 6 × 150	NSE 106L	NSG 106L	NSL 106L	NSO 106L	NSP 106L	NSB 106L	NSW 106L	NSR 106L	¥4,500
1.0 × 10 × 150	NSE 110L	NSG 110L	NSL 110L	NSO 110L	NSP 110L	NSB 110L	NSW 110L	NSR 110L	¥6,000
1.5 × 1 × 150	NSE 151L	NSG 151L	NSL 151L	NSO 151L	NSP 151L	NSB 151L	NSW 151L	NSR 151L	¥1,500
1.5 × 2 × 150	NSE 152L	NSG 152L	NSL 152L	NSO 152L	NSP 152L	NSB 152L	NSW 152L	NSR 152L	¥2,200
1.5 × 4 × 150	NSE 154L	NSG 154L	NSL 154L	NSO 154L	NSP 154L	NSB 154L	NSW 154L	NSR 154L	¥4,500
1.5 × 6 × 150	NSE 156L	NSG 156L	NSL 156L	NSO 156L	NSP 156L	NSB 156L	NSW 156L	NSR 156L	¥6,700
1.5 × 10 × 150	NSE 150L	NSG 150L	NSL 150L	NSO 150L	NSP 150L	NSB 150L	NSW 150L	NSR 150L	¥9,000
2.0 × 2 × 150	NSE 202L	NSG 202L	NSL 202L	NSO 202L	NSP 202L	NSB 202L	NSW 202L	NSR 202L	¥3,000
2.0 × 4 × 150	NSE 204L	NSG 204L	NSL 204L	NSO 204L	NSP 204L	NSB 204L	NSW 204L	NSR 204L	¥6,000
2.0 × 6 × 150	NSE 206L	NSG 206L	NSL 206L	NSO 206L	NSP 206L	NSB 206L	NSW 206L	NSR 206L	¥9,000
2.0 × 10 × 150	NSE 210L	NSG 210L	NSL 210L	NSO 210L	NSP 210L	NSB 210L	NSW 210L	NSR 210L	¥12,000
3.0 × 1 × 150	NSE 301L	NSG 301L	NSL 301L	NSO 301L	NSP 301L	NSB 301L	NSW 301L	NSR 301L	¥2,300
3.0 × 2 × 150	NSE 302L	NSG 302L	NSL 302L	NSO 302L	NSP 302L	NSB 302L	NSW 302L	NSR 302L	¥4,500
3.0 × 4 × 150	NSE 304L	NSG 304L	NSL 304L	NSO 304L	NSP 304L	NSB 304L	NSW 304L	NSR 304L	¥9,000
3.0 × 6 × 150	NSE 306L	NSG 306L	NSL 306L	NSO 306L	NSP 306L	NSB 306L	NSW 306L	NSR 306L	¥13,500
3.0 × 10 × 150	NSE 310L	NSG 310L	NSL 310L	NSO 310L	NSP 310L	NSB 310L	NSW 310L	NSR 310L	¥18,000


MORE RETENTIVE OF SHAPE
形状保持力がアップ!

VERY LONG LIFE!
耐久性がアップ!

PROGRESSED CUTTING POWER!
進化した切削力!

IMPROVED HEAT RESISTANCE!
より高い耐熱性能!

耐熱性能が旧スーパーストーンより約45%改善され、
電動マイクロモーターやレスプロファイルだけでなく、
超音波研磨機でも燃えることなく、その機能を発揮します!



- すばらしい強度と柔軟性をあわせ持ち、なめらかな研磨面を御提供します。
- 目詰まりせず、かつ折れにくいので、細かな面、微細な箇所においても美しい研磨仕上げを可能にします。
- ヤスリや、サンダーを使えば、任意の形状に加工できるフレキシブルさを持っています。
- 120番から1200番までそろったラインナップは、粒度別に色分けされています。