

# 在庫 306アイテム クリーンルーム用シューズ・サンダル

静電作業靴は6-561~568ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。


ゴールドウイン  
PROFICIO  
商標登録  
在庫数 51 アイテム

Anti-Electrostatic Safety Shoes  
先芯入り静電安全靴



底面

**特殊配合ウレタン**  
摩耗や曲げに強い優れた基本物性を持つ特殊配合ウレタンを使用。軽量でクッション性に優れた最適な発泡構造です。機能的なソール形状・ソールパターンとの相乗効果により、軽快で安定した足回りを実現しました。



**ソフトランディングヒール**  
着地時に最も先に地面と接する踵部分をあらかじめ斜めにカットしておくことで、スムーズな動作を実現するとともに粉塵の発生抑制にも効果を発揮します。

**サークルポイント**  
小指の付け根、親指の付け根と先は特に運動の基点となる部分です。ここに横滑りせず、回転しやすい意匠を施すことにより、歩く、曲がる、止まる動作がスムーズに行えます。

**ヒールサークルポイント**  
歩行中に最も先に地面と接する踵部分にサークルポイントを設定。衝撃吸収と軽量化に役立っています。

- 特長** ●軽量でクッション性に優れたウレタン底です。  
●足先芯はポリカーボネートで軽量です。  
**用途** ●クリーンルーム内での重量物運搬時に。  
**仕様** ●静電安全靴 ●ホワイト  
●ISO Class5 (Fed/STDクラス100)相当  
●電気抵抗値:1.0×10<sup>5</sup>Ω ●IEC61340-5-1 規格対応  
**材質** ●靴底:ウレタン ●先芯:ポリカーボネート  
**製造国** ●日本

注意  
●クリーンバックではありません。



短靴

発注単位1足		(価格改定日 20.10) 株式会社ゴールドウイン [412559]									
発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)			
759-1683	PA9880-W-23.0	¥10,000	¥10,000	23.0	EEE	1	580	4(34)			
759-1691	PA9880-W-23.5	¥10,000	¥10,000	23.5	EEE	1	620	1(17)			
759-1705	PA9880-W-24.0	¥10,000	¥10,000	24.0	EEE	1	620	6(75)			
759-1713	PA9880-W-24.5	¥10,000	¥10,000	24.5	EEE	1	640	5(100)			
759-1721	PA9880-W-25.0	¥10,000	¥10,000	25.0	EEE	1	680	9(75)			
759-1730	PA9880-W-25.5	¥10,000	¥10,000	25.5	EEE	1	700	15(125)			
759-1748	PA9880-W-26.0	¥10,000	¥10,000	26.0	EEE	1	740	45(205)			
759-1756	PA9880-W-26.5	¥10,000	¥10,000	26.5	EEE	1	740	29(132)			
759-1764	PA9880-W-27.0	¥10,000	¥10,000	27.0	EEE	1	760	57(260)			
759-1772	PA9880-W-28.0	¥10,000	¥10,000	28.0	EEE	1	780	27(94)			

ファスナー付ロングブーツ

特長 ●カバー部は着脱が容易なファスナー付です。  
材質 ●カバー部:ポリエステル

発注単位1足		(価格改定日 20.10)									
発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)			
759-1586	PA9875-W-23.0	¥14,500	¥14,500	23.0	EEE	1	640	9(180)			
759-1594	PA9875-W-23.5	¥14,500	¥14,500	23.5	EEE	1	640	5(-)			
759-1608	PA9875-W-24.0	¥14,500	¥14,500	24.0	EEE	1	660	11(184)			
759-1616	PA9875-W-24.5	¥14,500	¥14,500	24.5	EEE	1	680	11(550)			
759-1624	PA9875-W-25.0	¥14,500	¥14,500	25.0	EEE	1	720	13(260)			
759-1632	PA9875-W-25.5	¥14,500	¥14,500	25.5	EEE	1	740	6(75)			
759-1641	PA9875-W-26.0	¥14,500	¥14,500	26.0	EEE	1	760	13(73)			
759-1659	PA9875-W-26.5	¥14,500	¥14,500	26.5	EEE	1	780	29(194)			
759-1667	PA9875-W-27.0	¥14,500	¥14,500	27.0	EEE	1	800	39(178)			
759-1675	PA9875-W-28.0	¥14,500	¥14,500	28.0	EEE	1	820	11(92)			

発注単位1足		(価格改定日 20.10)									
発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)			
472-6952	PA9850-W-24.0	¥16,500	¥16,500	24.0	EEE	1	660	2(100)			
472-6961	PA9850-W-24.5	¥16,500	¥16,500	24.5	EEE	1	700	4(134)			
472-6979	PA9850-W-25.0	¥16,500	¥16,500	25.0	EEE	1	720	6(100)			
472-6987	PA9850-W-25.5	¥16,500	¥16,500	25.5	EEE	1	740	17(68)			
472-6995	PA9850-W-26.0	¥16,500	¥16,500	26.0	EEE	1	750	41(103)			
472-7002	PA9850-W-26.5	¥16,500	¥16,500	26.5	EEE	1	760	24(240)			
472-7011	PA9850-W-27.0	¥16,500	¥16,500	27.0	EEE	1	780	48(112)			
472-7029	PA9850-W-28.0	¥16,500	¥16,500	28.0	EEE	1	820	37(106)			

☎商品のお問い合わせ:03-3481-7215 <http://www.goldwin.co.jp/g-hitech/>

ミドリ安全 Anti-Electrostatic Slippers  
静電作業サンダル

商標登録  
在庫数 140 アイテム



- 特長** ●安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。  
●軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。  
●クッション性に優れたエアソール構造です。  
**仕様** ●JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠  
**材質** ●甲被:人工皮革  
●靴底:新発泡ポリウレタン1層  
**製造国** ●ラオス



色:ホワイト

発注単位1足		(価格改定日 19.03) ミドリ安全 [883194]									
発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	サイズ	寸法(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)			
447-7791	ELEPASS COOL-L-W-S	¥4,286	¥5,800	S	23.5~24.0	10	400	45(78)			
447-7782	ELEPASS COOL-L-W-M	¥4,286	¥5,800	M	24.5~25.0	10	410	309(205)			
447-7766	ELEPASS COOL-L-W-L	¥4,286	¥5,800	L	25.5~26.0	10	420	686(191)			
447-7774	ELEPASS COOL-L-W-LL	¥4,286	¥5,800	LL	26.5~27.0	10	430	704(132)			
447-7758	ELEPASS COOL-L-W-3L	¥4,286	¥5,800	3L	27.5~28.0	10	440	82(56)			

色:グレー

発注単位1足		(価格改定日 19.03)									
発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	サイズ	寸法(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)			
753-9177	ELEPASS COOL-L-GY-S	¥4,286	¥5,800	S	23.5~24.0	10	400	58(264)			
753-9169	ELEPASS COOL-L-GY-M	¥4,286	¥5,800	M	24.5~25.0	10	410	110(92)			
753-9142	ELEPASS COOL-L-GY-L	¥4,286	¥5,800	L	25.5~26.0	10	420	222(89)			
753-9151	ELEPASS COOL-L-GY-LL	¥4,286	¥5,800	LL	26.5~27.0	10	430	263(112)			
753-9134	ELEPASS COOL-L-GY-3L	¥4,286	¥5,800	3L	27.5~28.0	10	440	73(116)			

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>