



ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

リス B type Container
 
“B型プラテナ”
 同商品群 在庫数 **156** アイテム

材質 ●ポリプロピレン (PP)
 製造国 ●日本



B-45:B (底穴付・ブルー)



B-50:B (ブルー)



B-56:GY (グレー)




発注単位1個

岐阜プラスチック工業㈱ [345103]

発注コード	品番	OP色記号	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	適合フタ (別売)	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
411-0374	B-40	B	¥ 4,229	¥ 4,920	39	ブルー	520×436×222	468×385×209	-	ST-1, ST-2, ST-3	5	2.0	118(100)
503-6747	B-45	B	¥ 4,414	¥ 5,130	41	ブルー	678×500×163	620×456×143	-	プレート136×76S	5	2.1	318(56)
836-2445	B-50	B	¥ 13,343	¥ 15,560	51	ブルー	957×447×165	889×389×142	-	プレート90×70	3	3.9	39(51)
411-0404	B-56	B	¥ 5,057	¥ 5,890	51	ブルー	659×448×224	606×396×208	B-56ロック蓋	プレート220×80	5	2.7	180(90)
836-2446	B-56	GY	¥ 5,057	¥ 5,890	51	グレー	659×448×224	606×396×208	B-56ロック蓋	プレート220×80	5	2.7	45(40)



B-58:B (ブルー)



B-60:B (ブルー)



B-75:B (ブルー・ロープ付)



発注単位1個


発注コード	品番	OP色記号	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	適合フタ (別売)	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
836-2449	B-58	B	¥ 5,929	¥ 6,920	53	ブルー	595×400×300	540×350×275	B-58蓋	プレート136×76S	3	2.7	86(72)
836-2450	B-60	B	¥ 7,143	¥ 8,320	56	ブルー	722×460×220	650×410×205	-	プレート136×76S	3	3.4	94(63)
411-0439	B-75	B	¥ 9,514	¥ 11,080	73	ブルー	652×450×330	600×398×300	B-75蓋, B-56ロック蓋	RB120×40, RB120×65, RB195×90	3	4.4	180(78)



B-56-3:TM (透明)



B-56-2:TM (透明)



B-56:TM (透明)



発注単位1個

発注コード	品番	OP色記号	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	適合フタ (別売)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
396-0641	B-56-3	TM	¥ 4,557	¥ 5,300	27	透明	658×448×122	607×399×106	B-56RF	5	1700	171(63)
396-0633	B-56-2	TM	¥ 5,386	¥ 6,270	38	透明	660×448×167	607×399×150	B-56RF	5	2030	70(47)
396-0625	B-56	TM	¥ 5,814	¥ 6,770	51	透明	659×448×224	606×396×208	B-56ロック蓋 透明	5	2700	236(103)



B-10F:B (フタ・ブルー)



B-56RF:TM (フタ・透明)

フタ

発注単位1枚

発注コード	品番	OP色記号	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	適合コンテナ	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
509-3341	B-10F	B	¥ 914	¥ 1,060	ブルー	380×294×20	B-10	20	280	110(64)
509-3350	B-13-2F	B	¥ 1,014	¥ 1,180	ホームブルー	406×278×18	B-13-2	20	230	142(38)
509-4038	B-14F	B	¥ 1,271	¥ 1,470	ブルー	425×315×22	B-14, B-14-2	20	360	299(120)
509-3384	B-23-1F	B	¥ 1,614	¥ 1,880	ブルー	525×351×26	B-23	20	500	117(54)
509-3392	B-24F	B	¥ 1,329	¥ 1,540	ブルー	434×297×30	B-24, B-24浅	20	375	369(136)
396-0650	B-56RF	TM	¥ 3,171	¥ 3,680	透明	669×461×42	B-55, B-56, B-56-2, B-56-3, B-75, RB-61	10	1000	377(113)

☎商品のお問い合わせ: 058-265-2233 <http://www.risu.co.jp/>