

研削砥石

ディスク
ペーパーサンダー用
ペーパー不織布
ディスクフェルト
ディスクダイヤモンド
ホイールグラインダー用
研磨材

ドレッサー

フラップ
輪付ホイールナイロン
輪付ホイールフェルト
輪付ホイール

研磨バンド

軸付砥石

超硬バー

ダイヤモンド
バー

CBNバー

ヤスリ

ダイヤモンド
ヤスリ

砥石

みがき剤

シート
研磨材ベルト
研磨材カップ
ブラシ軸付
ブラシハンド
ブラシ

GOEI

GOEI

日本

Silent Diamond Grinding Wheel

サイレントカップ

RoHS

同商品群
在庫数 1 アイテム

2073

- 特長 ●本体の基板を樹脂にすることで振動・騒音をカットし耳障りなキンキン音を大幅にカットしました。
●鉄基板から樹脂基板への変更で同等商品に比較して軽量となっています。
●跳ねないクッション構造の採用で作業者の手にもやさしい設計です。
- 用途 ●コンクリート・石材・レンガ・カワラ等の平面研削及び面取り凹凸修正。
●使用電動工具:ディスクグラインダー。
- 製造国 ●日本

使用例



株式会社製作所 [370003]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	仕上げ	外径×厚さ×穴径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
491-6824	2073	¥10,150	¥14,500	荒・中	100×4×15	14500	5	230	29(127)

☎商品のお問い合わせ:0120-581-018 <http://www.goei-dia.co.jp/>

アイウッド

日本

Diamond Dry Cup W-type

ダブルカップ

同商品群
在庫数 1 アイテム

89709

- 特長 ●研削スピードに優れたダイヤ2重タイプです。
●驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
- 用途 ●コンクリート、モルタル、ブロック、レンガなどの面取作業。
- 製造国 ●中国

発注単位1枚

株式会社小山金属工業所 [405493]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	仕上げ	外径×厚さ×穴径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
414-0010	89709	¥5,893	¥8,250	-	100×8×15	14500	6	286	119(96)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-6273 <http://www.iwood.jp/>

三京

日本


Dry Cup(for Grinding)

“ドライカップ”

同商品群
在庫数 9 アイテム

DC-4M

- 特長 ●安価タイプで、荒平研削に最適です。
●コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材。
●使用工具:ディスクグラインダー。
- 付属品 ●15mm穴径用リング
- 製造国 ●日本



発注単位1枚

三京ダイヤモンド工業株式会社 [789340]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	仕上げ	外径×厚さ×穴径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
175-8004	DC-4M	¥6,286	¥10,600	荒	100×4.5×20	14500	10	220	521(114)

☎商品のお問い合わせ:0120-394-018 <http://www.sankyo-diamond.co.jp/>

三京

日本

Dry Shaper(for Finish Grinding)

“ドライセーパー”


同商品群
在庫数 9 アイテム

DS-4M

樹脂充填タイプのため、
あたりがソフト。

- 特長 ●仕上げ研削用です。
●ねじ込みタイプです。
●仕上げ平研削に最適、きれいな仕上げ面加工ができます。
- 用途 ●コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材。
●使用工具:ディスクグラインダー。
- 製造国 ●日本

使用例



発注単位1枚

三京ダイヤモンド工業株式会社 [789340]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	粒度 (#)	外径×厚さ×ねじ径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
175-8012	DS-4M	¥9,429	¥15,900	-	100×4.5×M10	14500	10	350	259(118)

☎商品のお問い合わせ:0120-394-018 <http://www.sankyo-diamond.co.jp/>

三京

日本


Dry Surfer(for Grinding)

“ドライサーフェーサー”

同商品群
在庫数 9 アイテム

DF-4M

- 特長 ●研削面積が広いタイプで、研削効率と長寿命を重視しています。
- 用途 ●コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材。
●使用工具:ディスクグラインダー。
- 付属品 ●15mm穴径用リング
- 製造国 ●日本



発注単位1枚

三京ダイヤモンド工業株式会社 [789340]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	仕上げ	外径×厚さ×穴径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
175-7997	DF-4M	¥7,857	¥13,000	荒・中	100×4.5×20	14500	10	240	1036(97)

☎商品のお問い合わせ:0120-394-018 <http://www.sankyo-diamond.co.jp/>