

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

グット   USB soldering iron
USBはんだこて



同商品群 在庫数 **68** アイテム

特長 ●グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。
●通電状態を確認できるLEDランプがついています。
●RoHS対応品です。
仕様 ●USBコネクタ (電源アダプタ付属なし)
製造国 ●中国



MSD-5


太洋電機産業㈱ [558724]



発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	電源 (V)	消費電力 (W)	最高温度 (℃)	付属コテ先	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
147-8182	MSD-5	¥1,925	¥2,200	5	5	約500	MSD-5HRT-D	150	10	101.2	63(191)

交換コテ先

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	適合コテ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
147-8183	MSD-5HRT-B	¥1,400	¥1,600	MSD-5	10	10.0	9(150)
147-8179	MSD-5HRT-C	¥1,400	¥1,600	MSD-5	10	10.2	4(100)
147-8186	MSD-5HRT-D	¥1,400	¥1,600	MSD-5	10	10.1	1(34)

ホームページ <https://www.goot.jp>



グット   Soldering Iron
セラミックヒーターはんだこて



同商品群 在庫数 **68** アイテム



特長 ●シャープなコテ先で、精密な作業ができます。 ●精密作業に適したスリムでシャープなコテ先です。
仕様 ●電源コード長さ:1.5m ●ヒーター:筒型セラミックヒーター
製造国 ●日本



CS-31


太洋電機産業㈱ [558724]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	電源 (V)	消費電力 (W)	最高温度 (℃)	付属コテ先	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
364-2178	CS-21	¥2,600	¥2,600	AC100	15	380	CS-20/30RT-SB	188	10	43	50(65)
364-2186	CS-31	¥2,600	¥2,600	AC100	20	420	CS-20/30RT-SB	188	10	43	95(71)

交換コテ先

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	コテ先径 (mm)	適合コテ	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
364-2135	CS-20/30RT-2C	¥380	¥380	2	CS-21, 31	10	2	51(95)
364-2143	CS-20/30RT-3C	¥380	¥380	3	CS-21, 31	10	2	11(38)
364-2151	CS-20/30RT-SB	¥380	¥380	-	CS-21, 31	10	2	53(48)
364-2160	CS-20/30RT-SBC	¥380	¥380	1	CS-21, 31	10	3	51(44)

ホームページ <https://www.goot.jp>



グット   Electric Soldering Iron
セラミックヒーターはんだこて



同商品群 在庫数 **68** アイテム

特長 ●即熱タイプです。 ●人間工学により設計されたエルゴグリップを採用しています。
仕様 ●電源コード長さ:1.5m ●トリガー:クイックスイッチON時90W, 平常時15W
製造国 ●日本

関連商品は **3-712**ページ



TQ-77 (ガンタイプ)

TQ-95(ストレートタイプ)


太洋電機産業㈱ [558724]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	電源 (V)	消費電力 (W)	最高温度 (℃)	付属コテ先	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
364-2275	TQ-77	¥3,600	¥3,600	AC100	15/90	560	TQ-77RT-B	167	8	90	210(103)
364-2305	TQ-95	¥3,200	¥3,200	AC100	15/90	560	TQ-77RT-B	210	9	65	283(36)

交換コテ先

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	適合コテ	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
364-2283	TQ-77RT-B	¥700	¥700	TQ-77, 95	10	8	136(72)
468-7477	TQ-77RT-BC	¥613	¥700	TQ-77, 95	10	8	44(63)
364-2291	TQ-77RT-SB	¥700	¥700	TQ-77, 95	10	8	126(116)
468-7469	TQ-77RT-3C	¥613	¥700	TQ-77, 95	10	8	131(193)

ホームページ <https://www.goot.jp>




グット   Soldering Iron
はんだこて用コテ先(PX-201/PX-3シリーズ用)



同商品群 在庫数 **68** アイテム

製造国 ●日本



品番	適合コテ
PX-2RT-1.6D	PX-201, PX-335, PX-338, PX-342, SV5800AS, SV5580AS, SV5500AS
PX-2RT-2BC	
PX-2RT-3BC	
PX-2RT-4C	
PX-2RT-5C	
PX-2RT-5D	
PX-2RT-5K	

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	コテ先名称	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
468-6969	PX-2RT-1.6D	¥700	¥700	φ1.6mm	10	9	95(170)
486-1353	PX-2RT-2BC	¥700	¥700	φ2.2mm	10	9	50(209)
486-1361	PX-2RT-3BC	¥700	¥700	φ3.2mm	10	9	8(16)
828-3489	PX-2RT-4C	¥700	¥700	φ4.0mm	10	9	110(155)
486-1370	PX-2RT-5C	¥700	¥700	φ5.0mm	10	9	69(112)
468-7001	PX-2RT-5D	¥700	¥700	φ5.0mm	10	9	26(87)
468-7019	PX-2RT-5K	¥1,200	¥1,200	φ5.0mm	10	9	56(125)

ホームページ <https://www.goot.jp>