








形状 Shape	商品コード Item Code	I.S.O. 型番 I.S.O.(metric)	精度 Tolerance Class	コーティング Coated											ノンコート Non-Coated	適用カッタ Cutter  掲載頁 Page		
				AJコート AJ-Coated				JSコート JS-Coated		THコート TH-Coated	Cコート C-Coated		GXコート GX-Coated	Gコート G-Coated	超硬 Carbide			
				JP4105	JP4115	JP4120	JM4160	JS4045	JS4060	PTH08M	CY100H	CY25	CY250	GX2140	GF30		WH10	K
ラジアスエンドミル Radius End Mill		WDNW09T320	N級 N	●	●	●	●	●				●						アルファ高送り ラジアスミル 3コーナ ASRT C18
	WDNW120420	●		●	●	●	●				●							
	WDNW140520	●		●	●	●	●				●							
	WDNT09T320						●	●				●						
	WDNT120420						●	●				●						
	WDNT140520						●	●				●						
	WDNT09T320-B				●	●	●	●				●						
	WDNT120420-B				●	●	●	●				●						
	WDNT140520-B				●	●	●	●				●						
	WDNW120420Z				●	●	●											
	WDNW140520Z				●	●	●											
	WDNT09T320ZH								●									
	WDNT120420ZH								●									
	WDNT140520ZH								●									
		SDNW1205ZDTN-R15		N級 N	●	●	●	●	●				●	●				
SDMT1205ZDTN-R15	M級 M	●	●	●	●	●				●	●							
	SPNW07T2TR	N級 N	●	●	●	●					●						アルファ高送り ラジアスミル 4コーナ ASRF mini C30	
SPMT07T2TR	M級 M	●	●	●	●													
SPMT07T2ER-LF		●	●															
	EPNW0603TN-8	N級 N	●	●	●	●	●					●					アルファ高送り ラジアスミル ASR多刃 C34	
EDNW12T3TN-10	M級 M	●	●	●	●	●					●							
EPMT0603TN-8		●	●	●	●	●					●							
EDMT12T3TN-10		●	●	●	●	●					●							
EPMT0603EN-8LF				●														
	EPHW0402TN-2	H級 H	●	●													アルファ高硬度 ラジアスミル RH2P C44	
	ZDNW1204080TR	N級 N	●	●	●	●	●										アルファヘビー ラジアスミル AHR C46	
ZDNW1505100TR	M級 M	●	●	●	●	●												
ZDMT1204080TR		●	●	●	●	●												
ZDMT1505100TR		●	●	●	●	●												
	RDMW0501M0EN	M級 M	●		●			●			●						アルファ ラジアスミル AR C52	
RDMW0702M0EN	H級 H	●		●			●			●								
RDHW0802M0TN		●		●	●					●								
RDMT0802M0TN	M級 M	●	●	●	●	●				●	●							
RDMT0802M0EN		●	●	●	●	●				●	●		●					
RDHW10T3M0TN	H級 H	●			●					●								
RDMT10T3M0TN	M級 M	●	●	●	●	●				●	●		●					
RDMT10T3M0EN		●	●	●	●	●				●	●		●					
RDHW1204M0TN	H級 H	●			●					●								
RDMT1204M0TN	M級 M	●	●	●	●	●				●								
RDMT1204M0EN		●	●	●	●	●				●								
RDHW1604M0TN	H級 H	●			●					●								
RDMX1604M0TN	M級 M	●	●	●	●	●				●								
RDMX1604M0EN		●	●	●	●	●				●								
RDMT1604M0TN		●	●	●	●	●				●								

△印:在庫が無くなり次第受注生産品となるものです。  
△ : When the Stock is out, will become to produce on request.