

形状 Shape	商品コード Item Code	I.S.O. 型番 I.S.O.(metric)	精度 Tolerance Class	コーティング Coated										ノンコート Non-Coated			適用カッタ Cutter 掲載頁 Page			
				AJコート AJ-Coated		Cコート C-Coated		GXコート GX-Coated		Gコート G-Coated		サ-メット Cermet		超硬 Carbide						
				JP4120	JM4160	CY100H	CY25	CY250	GX2140		H0844				CH550	EX35		P	K	
その他の工具 Other Tools	 CPMT...Z	CCMT060204	CCMT060204	M級 M					●				●					●	アルファエンドミル じゅうおう AJU C196	
		CPMT090308	CPMT090308						●			●						●		
		CPMT120408	CPMT120408						●			●						●		
		CPMT120430	CPMT120430						●									●		
		CPMT080204Z	CPMT080204Z						●			●						●		
		CPMT090204Z	CPMT090204Z						●			●						●		
		CPMT120308Z	CPMT120308Z						●			●						●		
		CPMT160408Z	CPMT160408Z						●			●						●		
		CPMT160430Z	CPMT160430Z						●									●		
		CPMT190408Z	CPMT190408Z						●			●						●		
		CPMT190430Z	CPMT190430Z						●									●		
	 SDC53TN-C9  SDK53TN-C9	SDC53TN-B9	SDCN1504AETN-B9	C級 C															フェースミル FP45-5000	
		SDE53TN-C9	SDEN1504AETN-C9	E級 E																
		SDE53TN-G9	SDEN1504AETN-G9																	
		SDK53TN-C9	SDKN1504AETN-C9	K級 K				●	●	●		●		●	●					
		SDK53TN-C9Y	SDKN1504AETN-C9Y		●	●														
		SDK53TN-B9	SDKN1504AETN-B9																	
		SDK53FN-C9	SDKN1504AEFN-C9				●											●		
	 SPK42TR-A3	SPK42TR-A3S	SPKN1203EDTR-A3S	K級 K											●	●			フェースミル FPS4000	
		SPK42PR-A3	SPKN1203EDPR-A3																	
		SPK42FR-A3	SPKN1203EDFR-A3															●		
		SPK42TR-G3	SPKN1203EDTR-G3								●									
		SPK42FR-G3	SPKN1203EDFR-G3																	
		 SPK53TR-A3	SPK53TR-A3S	SPKN1504EDTR-A3S	K級 K														●	フェースミル FPS5000
	SPK53FR-A3S		SPKN1504EDFR-A3S																	
	SPK53TR-G3		SPKN1504EDTR-G3								●									
	SPK53FR-A3		SPKN1504EDFR-A3																	
	 SPC42TR-A3E		SPC42TR-A3E	SPCN1203EETR-A3E	C級 C															フェースミル FP15-4000
			SPC42FR-A3E	SPCN1203EFFR-A3E																
			SPC42TR-G3E	SPCN1203EETR-G3E	E級 E															
			SPE42FR-A3E	SPEN1203EFFR-A3E																
			SPK42TR-A3E	SPKN1203EETR-A3E	K級 K											●	●			
			SPK42FR-G3E	SPKN1203EEFR-A3E																
			SPK42TR-G3E	SPKN1203EETR-G3E								●								
		SPK42FR-A3E	SPKN1203EEFR-A3E															●		
	 SPC42TR-A5	SPC42TR-A5	SPCN1203YPTR-A5	C級 C															フェースミル FP25-4000	
		SPK42TR-A5	SPKN1203YPTR-A5	K級 K											●					
		SPK42FR-A5	SPKN1203YPFR-A5															●		
		SPK42TR-G5	SPKN1203YPTR-G5																	
	 SPE42FN-B9E	SPE42FN-B9E	SPEN1203AEFN-B9E	E級 E															フェースミル FP45-4000	
		SPK42TN-B9E	SPKN1203AETN-B9E	K級 K											●					
		SPK42FN-B9E	SPKN1203AEFN-B9E																	
		SPK42TN-C9E	SPKN1203AETN-C9E									●								
	 SNC43TN-D5  SNK43TN-D5  SNK43FN-D5  SNKF43TN-D5  SNKF43FN-D5  SNC53TN-D5Y	SNC43TN-D5	SNCN1204YNTN-D5	C級 C														フェースミル FNS		
		SNC43TN-D5Y	SNCN1204YNTN-D5Y	K級 K											●					
		SNK43EN-D5	SNKN1204YNEN-D5													●				
		SNK43FN-D5	SNKN1204YNFN-D5																	
		SNKF43TN-D5	SNKF1204YNTN-D5													●				
		SNKF43FN-D5	SNKF1204YNFN-D5																	
				C級 C																