

形状 Shape	商品コード Item Code	I.S.O. 型番 I.S.O.(metric)	精度 Tolerance Class	コーティング Coated														ノンコート Non-Coated		適用カッタ Cutter 掲載頁 Page			
				AJコート AJ-Coated	JSコート JS-Coated	THコート TH-Coated	HDコート HD-Coated	SDコート SD-Coated	Cコート C-Coated	GXコート GX-Coated	Gコート G-Coated	サ-メット Cermert	超硬 Carbide	P	K								
				JP4120	JM4160	JS4045	JS4060	PTH30E	PTH40H	HD7010	SD5010	CY100H	CY25	CY250	GX2140	GX2160	HC844	CH550	EX35		WH10		
スクエア エンドミル Square End Mill		JDMT150530R		●		●	●	●	●												—	アルファ超快削 エンドミル AHU C116 アルファ快削 じゅうおう AHJ C132	
		JDMT150504R-FW		●		●	●	●													—		
		JDMT150508R-FW		●	●	●	●	●													—		
		JDMT150508R-TFW		●	●	●	●	●													—		
		JDMT150508R-B7	M級 M	●	●					—	—												—
		JDMT150508R-C7		●						—	—				●						—		
		JDMT150520R-B7		●	●					—	—										—		
		JDMT150520R-C7		●						—	—				●						—		
		JDMT150530R-B7		●	●					—	—										—		
		JDMT150530R-C7		●						—	—				●								—
		JDET100304R-FF	E級 E			●		●		●													—
		JDET100308R-FF				●		●		●													—
		JDET150504R-FF				●		●		●													—
		JDET150508R-FF				●		●		●													—
		JDET100304R-FA	E級 E	—	—	—		—	—		●					—							●
	JDET150502R-FA	—		—	—		—	—		●					—						●		
	JDET150504R-FA	—		—	—		—	—		●					—						●		
	JDET150530R-FA	—		—	—		—	—		●					—						●		
		SPMT100304R-FW	M級 M	●											●							アルファ快削 シヨルダ-ミル 4コーナ SS4P C126	
		SPMT100308R-FW		●												●							
		SPMT100308R-TFW		●												●							
	 	TEE32TR-G0	TEEN1603PETR-G0	E級 E								●			●	●						アルファ 90 SES90-3000	
		TEE32FR-G0	TEEN1603PEFR-G0																				
		TEK32TR-G0	TEKN1603PETR-G0	K級 K												●						アルファ 90 SE(L)90-4000 C128	
		TEK32FR-G0	TEKN1603PEFR-G0																				
		TEE43TR-G0	TEEN2204PETR-G0	E級 E								●			●	●	●					アルファ 90 SE90-4000 C190	
		TEE43TR-G0Y	TEEN2204PETR-G0Y		●	●						●	●	●									
		TEE43FR-G0	TEEN2204PEFR-G0	E級 E																		アルファ 90 SE90-4000 C190	
		TEE43TR-G0E	TEEN2204PETR-G0E												●	●	●						
		TEE43FR-G0E	TEEN2204PEFR-G0E	K級 K								●										アルファ 90 SE90-4000 C190	
		TEK43TR-G0E	TEKN2204PETR-G0E												●	●	●						
	TEK43FR-G0E	TEKN2204PEFR-G0E									●												
		APET120202SR	APET120202SR	E級 E												●	●					快削 エンドミル UEX C130	
APET120202ER		APET120202ER																					
APET120202FR		APET120202FR																		●			
APET120204SR		APET120204SR													●	●	●						
APET120204ER		APET120204ER																		●			
APET120208SR		APET120208SR													●	●	●						
APET120208ER		APET120208ER	N級 N																	●	快削 エンドミル UEX C130		
APEW120204SR		APEW120204SR																		●			
APNT120208SR		APNT120208SR													●	●	●						
APNT120208ER		APNT120208ER																		●			
ADET160302SR		ADET160302SR													●	●							
ADET160302ER		ADET160302ER																		●			
ADET160302FR		ADET160302FR	E級 E																	●	快削 エンドミル UEX C130		
ADET160304SR		ADET160304SR													●	●							
ADET160304ER		ADET160304ER																		●			
ADET160308SR		ADET160308SR													●	●	●						
ADET160308ER		ADET160308ER									●									●			
ADEW160308SR		ADEW160308SR																		●			
ADNT160308SR	ADNT160308SR	N級 N												●	●	●				快削 エンドミル UEX C130			
ADNT160308ER	ADNT160308ER									●									●				