

PC-P/PCF

●ポリカーボネート小ネジ (十字穴付) ●Polycarbonate screws ●PC螺钉 (十字)

RoHS対応製品




仕様

- 1 黄銅 スペーサー
- 2 ジュラコン スペーサー
- 3 ステンレス スペーサー
- 4 スチール スペーサー
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー
- 7 エコ スペーサー
- 8 アルミ スペーサー
- 9 ベーク スペーサー
- 10 ナイロン/レニ スペーサー
- 11 ビーク スペーサー
- 12 ABS スペーサー
- 13 LED取付 スペーサー
- 14 D-Sub取付 スペーサー
- 15 PTFE スペーサー
- 16 セラミック/ガラス スペーサー
- 17 チタン スペーサー
- 18 ポリカーボネート スペーサー
- 19 ガラエボ スペーサー
- 20 樹脂 ワッシャー
- 21 ゴム ワッシャー
- 22 金属 ワッシャー
- 23 樹脂 ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー丸ピン
- 26 ビンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレット ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト

・材質/PC (ポリカーボネート)
 ・色 /透明
 ・熱変形温度/1.82MPa...130℃
 ・U L 規格/UL94V-2 (材料)


PC-0000-P
 セットナベ小ネジ(KW付)



ネジ径	ピッチ-D	KW PC d-t	L	品番
M3	0.5-5.5-2.0	8-0.5	4	PC-0304-P
			5	PC-0305-P
			6	PC-0306-P
			8	PC-0308-P
			10	PC-0310-P
			12	PC-0312-P
			15	PC-0315-P
			16	PC-0316-P
			18	PC-0318-P
			20	PC-0320-P
			25	PC-0325-P
			30	PC-0330-P
M4	0.7-7-2.6	10-0.8	5	PC-0405-P
			6	PC-0406-P
			8	PC-0408-P
			10	PC-0410-P
			12	PC-0412-P
			15	PC-0415-P
			16	PC-0416-P
			18	PC-0418-P
			20	PC-0420-P
			25	PC-0425-P
			30	PC-0430-P
			40	PC-0440-P
M5	0.8-9-3.3	12-0.8	6	PC-0506-P
			8	PC-0508-P
			10	PC-0510-P
			12	PC-0512-P
			15	PC-0515-P
			16	PC-0516-P
			18	PC-0518-P
			20	PC-0520-P
			25	PC-0525-P
			30	PC-0530-P
			35	PC-0535-P
			10	PC-0610-P
M6	1-10.5-3.9	13-1.0	12	PC-0612-P
			15	PC-0615-P
			20	PC-0620-P
			25	PC-0625-P
			30	PC-0630-P
			35	PC-0635-P
40	PC-0640-P			

ご注文個数 50個～

PCF-0000サラ小ネジ



ネジ径	ピッチ-D	L	品番
M2	0.4-4	4	PCF-0204
		5	PCF-0205
		6	PCF-0206
		8	PCF-0208
		10	PCF-0210
		12	PCF-0212
M2.6	0.45-5.2	4	PCF-2604
		5	PCF-2605
		6	PCF-2606
		8	PCF-2608
		10	PCF-2610
		12	PCF-2612
M3	0.5-6	4	PCF-0304
		5	PCF-0305
		6	PCF-0306
		8	PCF-0308
		10	PCF-0310
		12	PCF-0312
		15	PCF-0315
		16	PCF-0316
		18	PCF-0318
		20	PCF-0320
		25	PCF-0325
		6	PCF-0406
M4	0.7-8	8	PCF-0408
		10	PCF-0410
		12	PCF-0412
		14	PCF-0414
		15	PCF-0415
		16	PCF-0416
		18	PCF-0418
		20	PCF-0420
		25	PCF-0425

ネジ径	ピッチ-D	L	品番
M5	0.8-10	8	PCF-0508
		10	PCF-0510
		12	PCF-0512
		15	PCF-0515
		20	PCF-0520
		25	PCF-0525
M6	1.0-12	10	PCF-0610
		12	PCF-0612
		15	PCF-0615
		20	PCF-0620
		25	PCF-0625
		30	PCF-0630
M8	1.25-16	10	PCF-0810
		12	PCF-0812
		15	PCF-0815
		20	PCF-0820
		25	PCF-0825
		30	PCF-0830

ご注文個数 50個～