

# VAB-E/VDB-E (絶縁型)

《垂直取付用》

(特許等所有権済) VDB-Eタイプ


●基板垂直取付スペーサー ●Brass spacer for PCB vertical fastening ●基板垂直固定座

スペーサー  
の選定

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/レニスペーサー
- 11 ビークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミック・ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 樹脂ワッシャー
- 21 ゴムワッシャー
- 22 金属ワッシャー
- 23 樹脂プッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー丸ピン
- 26 ピンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト

仕様

- 本体
  - ・材質/快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
  - ・処理/ニッケルメッキ (Ni)
- 樹脂部
  - ・材質/ジュラコン (POM)
  - ・色 / 乳白色
  - ・熱変形温度/1.82MPa...110℃
  - ・U L 規格/UL94-HB (材料)
  - ・RoHS対応製品



VAB-000E		黄銅垂直取付スペーサー		H	M	品番		
		6	2.6	VAB-266E				
		6	3	VAB-306E				
		8	3	VAB-308E				
		10	3	VAB-310E				
		10	4	VAB-410E				

ご注文個数 50個～

VDB-000E		絶縁付黄銅垂直取付スペーサー		H	M	品番	φD	ℓ1
		8	3	VDB-308E	7	5		
		10	3	VDB-310E	7	6		
		10	4	VDB-410E	8	6		

ご注文個数 50個～

用途



## VA/VD ●基板垂直取付スペーサー


プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。

基板垂直スペーサーは4種類あります。使用条件により選定して下さい。

(ページ)

- 1. 絶縁、軽量化 → VAD...[2]-52
- 2. 耐熱、軽量化 → VAP...[5]-23
- 3. ネジ強度を要す、通電性 → VAB-E...[1]-75
- 4. ネジ強度を要し、基板接触面は絶縁 → VDB-E...[1]-75

使用例



VAスペーサープリント基板垂直取付

