

製作範囲一覧表の各表中の呼び径に記載されている記号(△印、※印、□印、◇印)の意味は下記の通りです。

△印: (一財)日本消防設備安全センターの認定品(認定番号:PJ-158号)も品揃えています。受注生産品ですので、納期については事前にお問い合わせください。

※印: JIS B 2301 附属書Aに規定のないアイテムです。


□印: JIS B 2301 附属書Aに規定されているアイテムですが、弊社JIS認証登録範囲に未登録です。JIS認証登録の詳細に関しては弊社までお問い合わせください。

◇印: JIS B 2301 附属書Aに規定されているアイテムですが、寸法は当社標準寸法です。また認証登録品ではありません。

製作範囲

1 エルボ


Elbows, 90°, plain, equal (L)



(呼び $\frac{1}{8}$ ~2)

2 エルボ(バンド付)


Elbows, 90°, banded, equal (BL)



(呼び $\frac{1}{8}$ ~6)

3 45°エルボ(バンド付)

Elbows, 45°, banded (BL45)



(呼び $\frac{1}{8}$ ~6)


*45°エルボ (BL45) 外面の内R側にリブが付く場合があります。

単位 mm

呼び径(A)	呼 び	品 名		中心から端面までの距離	品 名	中心から端面までの距離
		L	BL		BL45	A45
6	$\frac{1}{8}$	●	●	17	●	16
8	$\frac{1}{4}$	●	●	19	●	17
10	$\frac{3}{8}$	●	●	23	●	19
15	$\frac{1}{2}$	●	●	27	●	21
20	$\frac{3}{4}$	●	●	32	●	25
25	1	●	●	38	●	29
32	1 $\frac{1}{4}$	●	●	46	●	34
40	1 $\frac{1}{2}$	●	●	48	●	37
50	2	●	●	57	●	42
65	2 $\frac{1}{2}$		●	69	●	49
80	3		●	78	●	54
100	4		●	97	●	65
125	5		●	113	●	74
150	6		●	132	●	82

4 めすおすエルボ(バンド付)

Street Elbows, 90°, banded, equal (SL)



(呼び $\frac{1}{8}$ ~4)

5 45°めすおすエルボ(バンド付)


Street Elbows, 45°, banded (SL45)



(呼び $\frac{1}{4}$ ~2)

6 径違いめすおすエルボ(バンド付)

Street Elbows, 90°, banded, reducing (RSL)



(呼び $\frac{1}{2}$ ~2)

単位 mm

呼び径(A)	呼 び	中心から端面までの距離	
		A	B
6	$\frac{1}{8}$	17	26
8	$\frac{1}{4}$	19	30
10	$\frac{3}{8}$	23	35
15	$\frac{1}{2}$	27	40
20	$\frac{3}{4}$	32	47
25	1	38	54
32	1 $\frac{1}{4}$	46	62
40	1 $\frac{1}{2}$	48	68
50	2	57	79
65	2 $\frac{1}{2}$	69	92
80	3	78	104
100	4	97	126

単位 mm

呼び径(A)	呼 び	中心から端面までの距離	
		A45	B45
8	$\frac{1}{4}$	17	23
10	$\frac{3}{8}$	19	27
15	$\frac{1}{2}$	21	31
20	$\frac{3}{4}$	25	36
25	1	29	42
32	1 $\frac{1}{4}$	34	49
40	1 $\frac{1}{2}$	37	51
50	2	42	59

単位 mm

呼び径(A)	呼 び ①×②	中心から端面までの距離	
		A	B
15×10	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	26	37
20×15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	29	44
25×20	$1 \times \frac{3}{4}$	34	51
32×25	1 $\frac{1}{4}$ ×1	40	61
40×32	1 $\frac{1}{2}$ ×1 $\frac{1}{4}$	45	68
50×40	2×1 $\frac{1}{2}$	52	75