

φ12 A2シリーズ アクセサリ

(単位:mm)

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観	仕様	形番	ご注文形番	販売単位	備考
リング締付工具 	金属製 (黄銅、ニッケルメッキ)	MT-002	MT-002	1個	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ユニットをパネルへ取り付ける際に使用する樹脂リングの締付工具です。</li> </ul>
スイッチガード 	90°開閉タイプ 丸形/正角形 ユニット用	AL-K2	AL-K2	1個	<ul style="list-style-type: none"> <li>・押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤動作防止用です。</li> <li>・スイッチガード使用時の保護構造はIP40です。</li> <li>・外形図記載頁: <b>B-374</b></li> </ul> 
	長角形 ユニット用	AL-KH2	AL-KH2	1個	
ソケット 	はんだづけ端子 プリント基板用端子	AL-C2	AL-C2	1個	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ワンタッチで装着できます。</li> <li>・外形図記載頁: <b>B-374</b></li> </ul>
		AL-C2V	AL-C2V	1個	
抵抗内蔵形ソケット 	はんだづけ端子 DC5V用 DC12V用 DC24V用	AL-C21	AL-C21	1個	端子面の色: 青 端子面の色: 黄 端子面の色: 赤 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ソケット内に電流制限用抵抗を内蔵しています。(このソケットを使用時は外付抵抗不要です。)</li> <li>・抵抗内蔵形ソケット使用時の接点最大通電電流1A、周囲温度-25~+40°Cでご使用ください。また、集合取付時は内蔵抵抗発熱のため、縦、横ともに20mmピッチ以上としてください。</li> <li>・外形図記載頁: <b>B-374</b></li> </ul>
		AL-C23	AL-C23	1個	
		AL-C24	AL-C24	1個	
端子カバー 	ポリアミド樹脂	AL-V2	AL-V2PN10	1/パック (同種10個入り)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ナイロン製透明の端子カバーです。</li> <li>・(配線時は、リード線を端子カバーの穴に先に挿入してから、はんだづけしてください。)</li> <li>・外形図記載頁: <b>B-374</b></li> </ul>
防塵カバー ①  ②  ③ 	①丸形ユニット用 ②正角形ユニット用 ③長角形ユニット用	AL-D2	AL-D2	1個	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防塵カバーご使用時には最小取付ピッチが異なります。(B-374をご覧ください。)</li> <li>・使用周囲温度: -10~+55°C</li> <li>・材質: エラストマ (前部・透明部) ポリプロピレン (後部・不透明黒色)</li> <li>・外形図記載頁: <b>B-374</b></li> </ul>
		AL-DQ2	AL-DQ2	1個	
		AL-DH2	AL-DH2	1個	
取付穴プラグ 	ゴム製 (黒色) ニトリル系	AL-B2	AL-B2PN05	1/パック (同種5個入り)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保護構造: IP65</li> </ul>  <p>(単位:mm)</p>