



## テクノディスク・A

...ディスクグラインダー



品番	直径×穴径 (mm)	砥材	最高使用回転数	粒度分布														包装 単位	希望小売価格
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600	800		
TD5010-A	50×10	A	15,000r.p.m.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			20	620円
TD5810-A	58×10	A	20,000r.p.m.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			10	620円
TD7515-A	75×15	A	15,000r.p.m.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			10	890円
TD10016-A (15穴用アダプター付)	100×16	A	13,600r.p.m.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			5	1,180円
TD12522-A	125×22.2	A	11,000r.p.m.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			5	1,650円
TD15022-A	150×22.2	A	8,400r.p.m.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			5	2,640円
TD18022-A	180×22.2	A	8,400r.p.m.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			5	2,640円



## テクノディスク・Z

...ディスクグラインダー



品番	直径×穴径 (mm)	砥材	最高使用回転数	粒度分布														包装 単位	希望小売価格
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600	800		
TD5010-Z	50×10	Z	15,000r.p.m.			●	●	●	●	●	●	●	●	●				20	620円
TD5810-Z	58×10	Z	20,000r.p.m.			●	●	●	●	●	●	●	●	●				10	620円
TD7515-Z	75×15	Z	15,000r.p.m.			●	●	●	●	●	●	●	●	●				10	890円
TD10016-Z (15穴用アダプター付)	100×16	Z	13,600r.p.m.	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●				5	1,180円
TD12522-Z	125×22.2	Z	11,000r.p.m.	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●				5	1,650円
TD15022-Z	150×22.2	Z	8,400r.p.m.	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●				5	2,640円
TD18022-Z	180×22.2	Z	8,400r.p.m.	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●				5	2,640円

※▲は受注製作品です。納期はお問合せください。



## テクノディスク・A (Eタイプ)

...ディスクグラインダー



品番	直径×穴径 (mm)	砥材	最高使用回転数	粒度分布														包装 単位	希望小売価格
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600	800		
TDE10015-A	100×15	A	13,600r.p.m.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			5	1,040円



## テクノディスク・Z (Eタイプ)

...ディスクグラインダー



品番	直径×穴径 (mm)	砥材	最高使用回転数	粒度分布														包装 単位	希望小売価格
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600	800		
TDE10015-Z	100×15	Z	13,600r.p.m.			●	●	●	●	●								5	1,040円