









押ボタンスイッチ


販売単位：1個

品名・外観	動作	接点構成	形番 (ご注文形番)	ボタン色 指定記号	外形寸法図 (単位：mm)
平形 ABW1形 AOW1形  	モメンタリ形	1a	ABW110※	B G R Y S W	
		1b	ABW101※		
		1a-1b	ABW111※		
		2a	ABW120※		
		2b	ABW102※		
		2a-2b	ABW122※		
	オルタネイト形	1a	AOW110※		
		1b	AOW101※		
		1a-1b	AOW111※		
		2a	AOW120※		
		2b	AOW102※		
		2a-2b	AOW122※		
突形 ABW2形 AOW2形  	モメンタリ形	1a	ABW210※	B G R Y S W	
		1b	ABW201※		
		1a-1b	ABW211※		
		2a	ABW220※		
		2b	ABW202※		
		2a-2b	ABW222※		
	オルタネイト形	1a	AOW210※		
		1b	AOW201※		
		1a-1b	AOW211※		
		2a	AOW220※		
		2b	AOW202※		
		2a-2b	AOW222※		
突形フルガード付 ABFW2形 AOFW2形  	モメンタリ形	1a	ABFW210※	B G R Y S W	
		1b	ABFW201※		
		1a-1b	ABFW211※		
		2a	ABFW220※		
		2b	ABFW202※		
		2a-2b	ABFW222※		
	オルタネイト形	1a	AOFW210※		
		1b	AOFW201※		
		1a-1b	AOFW211※		
		2a	AOFW220※		
		2b	AOFW202※		
		2a-2b	AOFW222※		
中形 (φ29ボタン) ABW3形 AOW3形  	モメンタリ形	1a	ABW310※	B G R Y S W	
		1b	ABW301※		
		1a-1b	ABW311※		
		2a	ABW320※		
		2b	ABW302※		
		2a-2b	ABW322※		
	オルタネイト形	1a	AOW310※		
		1b	AOW301※		
		1a-1b	AOW311※		
		2a	AOW320※		
		2b	AOW302※		
		2a-2b	AOW322※		

- ※ (色記号)：B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)、S (青)、W (白)
- 丸リング (金属製) = アルミ地色

- 接点構成が1接点および3接点のユニットにはダミーブロックが組み込まれています。
- 記載以外の接点構成および金接点に際しては **B-235** をご覧ください。
- 押ボタンスイッチ = 端子ねじ：M3.5

□ スイッチ裏面図 (非照光スイッチ共通)



- 1b接点の場合はコンタクトブロックの位置が左右入れ替わります。
- 配線については **B-267** をご覧ください。
- 端子カバー：一体形

APEM

スイッチ表示灯

汎用ボックス

非常停止

イネーブル

安全機器

防爆機器

端子台

リレーソケット

サーキット

電源機器

LED照明

コントローラ

表示器

センサ

自動認識

フラッシュ  
シルエット

φ16

φ22

φ30

φ25

小形

角脚

表示灯

その他製品

HW

TW

その他製品