













アクセサリ

(単位: mm)

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観	仕様	形番	ご注文形番	販売単位	備考									
<p>ボタンカバー</p>  <p>シリーズ共用</p>	<p>ゴム製 (ニトリル系)</p> <p>取付リング (亜鉛ダイカスト製)</p>	黒	OC-11B	OC-11B	<p>1個</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。</li> <li>ゴムカバー内にチップ(ボタン)は内蔵していません。突形押ボタンスイッチまたは突形チップに取り替えてご使用ください。</li> <li>耐油性にも良好です。</li> <li>使用周囲温度: -5~+60°C</li> </ul> 									
		赤	OC-11R	OC-11R										
		緑	OC-11G	OC-11G										
		黄	OC-11Y	OC-11Y										
<p>透明ボタンカバー</p>  <p>シリーズ共用</p>	<p>平形ボタン用</p> <p>突形ボタン用</p> <p>ゴム製 (EPDM)</p>	OC-121	OC-121	1個	<p>1個</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ほこりや水のかかる場所に使用します。</li> <li>ただし、屋外の使用や油には不適です。</li> </ul>  <table border="1" data-bbox="869 649 1117 739"> <thead> <tr> <th>形番</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OC-121形</td> <td>37</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>OC-122形</td> <td>37</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>	形番	A	B	OC-121形	37	16	OC-122形	37	22
		形番	A	B										
OC-121形	37	16												
OC-122形	37	22												
OC-122	OC-122	OC-122												
<p>防塵ゴムカバー</p>  <p>シリーズ共用</p>	<p>特大形ガード付(突)用</p> <p>ゴム製(黒色) ニトリル系</p>	OC-4GN	OC-4GN	1個	<p>1個</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>適合機種: ABN4G, ABGD4用 防塵ゴムカバー</li> </ul> 									
<p>バドロックカバー</p>  <p>シリーズ共用</p>	<p>&lt;本体&gt; ポリアリレート樹脂</p> <p>&lt;パッキン&gt; ゴム製 ニトリル系</p>	OL-KL1	OL-KL1	1個	<p>1個</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>適合機種 モメンタリ形、オルタネイト形の押ボタンスイッチと照光押ボタンスイッチのパネル前面寸法が24mm以下のもの、およびセレクトスイッチの矢形ハンドル。</li> <li>※下記の機種は除きます。 &lt;押ボタンスイッチ&gt; ・大形フルガード付 ・特大形 ・特大形フルガード付 &lt;照光押ボタンスイッチ&gt; ・半ガード付 ・フルガード付 &lt;セレクトスイッチ&gt; ・レバー形ハンドル ・鍵操作形の鍵取付け状態</li> </ul> 									
		<p>鍵操作形 セレクトスイッチ用</p>  <p>シリーズ共用</p>	<p>金属製 塗装: 赤 (鋼: 亜鉛メッキ)</p>	HS9Z-PC30	HS9Z-PC30	1個	<p>1個</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>適合機種 &lt;鍵操作形セレクトスイッチ&gt;ASN□K/ASD□K形</li> <li>ご使用時の注意等は、バドロックカバーのユニットカタログでご確認ください。</li> </ul> 							
		<p>誤操作防止金具</p>  <p>シリーズ共用</p>	<p>金属製 (鋼: 亜鉛メッキ)</p>	OL-C	OL-C	1個	<p>1個</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。</li> <li>取り付けはリングによって容易に装着できます。</li> </ul> 							
				TWN										
				TWND										
				ARN										
				CS										

APEM

スイッチ表示灯

汎用ボックス

非常停止

イネーブル

安全機器

防爆機器

端子台

リレーソケット

サーキット

電源機器

LED照明

コントローラ

表示器

センサ

自動認識

フラッシュ  
シルエット

φ16

φ22

φ30

φ25

小形

角脚

表示灯

その他製品

AC/UC

カムスイッチ  
共通

その他製品