



HSE

HS・エッジグリッパー

標準 在庫品 



Fairlane

本体
SKH51
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
HRC62

ワンタッチ
着脱
ワンタッチ
スライドロック
レバー
ノブ
ハンドル
&グリッパー
インジケータ
&スケール
アクチュエータ
ユニット



取っ手
ヒンジ
&ラッチ
オイルキャップ
&ゲージ
アジャスター
フット
&キャスタ
テンショナー
ガイド
レール
ガイド
ローラー
ベアリング
コンポーネント
スライド
レール

品番	W (0 / -0.13)	H (0 / -0.13)	M	H ₁	A	C	質量 (g)
HSE-9106	10	6	M 3	2.8	2.3	1.6	4
HSE-9100		10		6.8			6
HSE-9126	12	6	M 4	1.9	3	2.3	4
HSE-9120		10		5.9			8
HSE-9122		12		7.9			10
HSE-9166	16	6	M 6	1.8	3	3.2	8
HSE-9160		10		5.8			14
HSE-9162		12		7.8			17
HSE-9206	20	6	M 8	0.9	3	3.2	10
HSE-9200		10		4.9			20
HSE-9202		12		6.9			25
HSE-9250	25	10	M10	3.4	3	3.2	31
HSE-9252		12		5.4			39

HSE-SS

HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション)

標準 在庫品 



Fairlane

本体
SKH51
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
HRC62

ダンパー
&防振部品
ブランチャー
自動化
クランプ
ワンタッチ
クランプ
クランプ
&ストッパー
サポーター
&スパーサー

品番	W (0 / -0.13)	H (0 / -0.13)	M	H ₁	A	C	質量 (g)
HSE-9106-SS	10	6	M 3	2.8	2.3	1.6	4
HSE-9100-SS		10		6.8			6
HSE-9126-SS	12	6	M 4	1.9	3	2.3	5
HSE-9120-SS		10		5.9			8
HSE-9122-SS		12		7.9			10
HSE-9166-SS	16	6	M 6	1.8	3	3.2	8
HSE-9160-SS		10		5.8			14
HSE-9162-SS		12		7.8			18
HSE-9206-SS	20	6	M 8	0.9	3	3.2	10
HSE-9200-SS		10		4.9			20
HSE-9202-SS		12		6.9			25
HSE-9250-SS	25	10	M10	3.4	3	3.2	31
HSE-9252-SS		12		5.4			40

ワーク
グリッパー
ボルト
&ナット
位置決め
部品
治具交換
システム
ベース
パイプ
&バキューム
吊具
工場用
無線機器
各種
サービス