

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アイテックス Radiation Protection Clothing Set
保護服“放射線防護衣セット”

同商品群
在庫数 12 アイテム



XRGA-A-102シリーズ
(シューズカバー・手袋・ゴグル・マスク別売)

- 特長** ●マストガードA-102とX線防護衣のセットです。
●マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。 ●マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
- 用途** ●除染作業時。
- 仕様** ●JIS T 8115タイプ5・6適合品(マストガードA-102) ●使い捨てタイプ
- 材質** ●マストガードA-102:ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE) フィルム
●X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート
- セット内容** ●マストガードA-102 ●X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。)
- 製造国** ●中国

発注単位1セット

※アイテックス[136694]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー名 (小売価格 (1セット))	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
819-2891	XRGA-A-102-M	¥97,343	オープン	白	M	155~170	75~105	1	3.43	0(-)
819-2892	XRGA-A-102-L	¥97,343	オープン	白	L	160~175	80~115	1	3.93	0(-)
819-2893	XRGA-A-102-LL	¥97,343	オープン	白	LL	165~180	85~125	1	4.73	4(-)
819-2894	XRGA-A-102-3L	¥97,343	オープン	白	3L	170~185	100~135	1	4.73	2(200)

☎商品のお問い合わせ:03-5436-6770 <https://www.aitecinc.com/>

シゲマツ Protective Clothing(Disposable type)
全身化学防護服“マイクロケム®3000”

同商品群
在庫数 25 アイテム



MC3000シリーズ
(マスク・手袋・靴別売)

- 特長** ●3層構造の生地は、主に無機化学薬品に対して、優れた耐透過性を有しています。
●二重ファスナー、二重袖です。
●フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
- 用途** ●化学物質取扱い作業。
- 仕様** ●JIS T 8115:2015規格タイプ3・4・5・6(液体、スプレー、浮遊固体粉じん、ミスト防護用)
- 材質** ●ポリプロピレン(PP)
- 製造国** ●中国

注意

- 一回だけの使用を推奨しています。
- サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。

発注単位1着

(価格改定日 20.07) 株式会社製作所[483200]

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー名 (小売価格 (1着))	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
422-3616	MC3000-S	¥4,977	オープン	イエロー	S	164~170	84~92	5	400	123(47)
422-3608	MC3000-M	¥4,977	オープン	イエロー	M	170~176	92~100	5	420	344(50)
422-3594	MC3000-L	¥4,977	オープン	イエロー	L	176~182	100~108	5	550	1082(66)
422-3624	MC3000-XL	¥4,977	オープン	イエロー	XL	182~188	108~116	5	570	885(45)
422-3632	MC3000-XXL	¥4,977	オープン	イエロー	XXL	188~194	116~124	5	600	192(55)

☎商品のお問い合わせ:0120-36-0277 <http://www.sts-japan.com/>

シゲマツ Protective Clothing(Disposable type)
全身化学防護服“マイクロケム®4000”

同商品群
在庫数 25 アイテム



MC4000シリーズ
(マスク・手袋・携行袋・靴別売)

- 特長** ●多様な化学物質に対して、優れた防護性能を有しています。
●二重ファスナー、二重袖です。
●フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
- 用途** ●化学物質取扱い作業。
●毒劇物対策用。
- 仕様** ●JIS T 8115:2015規格タイプ3・4・5(液体、スプレー、浮遊固体粉じん防護用)
- 材質** ●ポリプロピレン(PP) ●多層特殊フィルム
- 製造国** ●中国

注意

- 一回だけの使用を推奨しています。
- サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。

発注単位1着

(価格改定日 20.07) 株式会社製作所[483200]

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー名 (小売価格 (1着))	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
422-3667	MC4000-S	¥12,203	オープン	グリーン	S	164~170	84~92	5	600	4(24)
422-3659	MC4000-M	¥12,203	オープン	グリーン	M	170~176	92~100	5	630	15(29)
422-3641	MC4000-L	¥12,203	オープン	グリーン	L	176~182	100~108	5	660	408(137)
422-3675	MC4000-XL	¥12,203	オープン	グリーン	XL	182~188	108~116	5	670	398(362)
422-3683	MC4000-XXL	¥12,203	オープン	グリーン	XXL	188~194	116~124	5	690	18(45)

☎商品のお問い合わせ:0120-36-0277 <http://www.sts-japan.com/>

シゲマツ Protective Clothing(Disposable type)
全身化学防護服“マイクロケム®5000”

同商品群
在庫数 25 アイテム



MC5000シリーズ
(マスク・手袋・靴別売)

- 特長** ●アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。
●二重ファスナー、二重袖です。
●フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
- 用途** ●石油化学製品。 ●工業用タンク内清掃。 ●毒劇物対策用。
- 仕様** ●JIS T 8115:2015規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
- 材質** ●ポリプロピレン(PP) ●多層特殊フィルム
- 製造国** ●中国

注意

- 一回だけの使用を推奨しています。
- サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。

発注単位1着

(価格改定日 20.07) 株式会社製作所[483200]

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	メーカー名 (小売価格 (1着))	色	サイズ	適応身長 (cm)	適応胸囲 (cm)	梱包数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
449-3648	MC5000-S	¥12,536	オープン	オレンジ	S	164~170	84~92	5	580	0(-)
449-3630	MC5000-M	¥12,536	オープン	オレンジ	M	170~176	92~100	5	600	18(70)
449-3621	MC5000-L	¥12,536	オープン	オレンジ	L	176~182	100~108	5	630	26(23)
449-3656	MC5000-XL	¥12,536	オープン	オレンジ	XL	182~188	108~116	5	660	21(20)
449-3664	MC5000-XXL	¥12,536	オープン	オレンジ	XXL	188~194	116~124	5	710	6(24)

☎商品のお問い合わせ:0120-36-0277 <http://www.sts-japan.com/>