

CAE2-PBL (固定)

品番	D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAE2-080PBL	80	25	107	9	75	45	80	60	100	85	650	360
CAE2-100PBL	100	30	128								800	480
CAE2-125PBL	125	37.5	156								1100	710
CAE2-150PBL	150	40	182								1300	930
CAE2-180PBL	180	45	219	11	105	73	105	85	140	114	1800	2110
CAE2-200PBL	200	50	240								2250	2500

CAE2-SBL (回転、プレート)

品番	D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAE2-080SBL	80	25	107	9	75	45	80	60	100	85	39	650	640
CAE2-100SBL	100	30	128									800	730
CAE2-125SBL	125	37.5	156									1100	1060
CAE2-150SBL	150	40	182									1300	1310
CAE2-180SBL	180	45	219	11	105	73	105	87	140	110	56	1800	2400
CAE2-200SBL	200	50	240									2250	2720

CAE2-SBF (回転、プレート、ストッパー付き)

品番	D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	R 注)	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAE2-080SBF	80	25	107	9	75	45	80	60	100	85	39	120	650	820
CAE2-100SBF	100	30	128										800	880
CAE2-125SBF	125	37.5	156										1100	1200
CAE2-150SBF	150	40	182										1300	1450
CAE2-180SBF	180	45	219	11	105	73	105	87	140	110	56	156	1800	2690
CAE2-200SBF	200	50	240										2250	3000

注) 干渉しないための必要寸法です。

CAE2-FBL (回転、通し穴)

品番	D	T	H	d	D ₁	A	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAE2-080FBL	80	25	107	M12用	73	39	650	550
CAE2-100FBL	100	30	128			35	800	680
CAE2-125FBL	125	37.5	156			37	1100	960
CAE2-150FBL	150	40	182			1300	1250	
CAE2-180FBL	180	45	214	M20用	102	56	1800	2280
CAE2-200FBL	200	50	236				2250	2620

CAE2-FBF (回転、通し穴、ストッパー付き)

品番	D	T	H	d	D ₁	A	R 注)	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAE2-080FBF	80	25	107	M12用	73	39	120	650	680
CAE2-100FBF	100	30	128					800	750
CAE2-125FBF	125	37.5	156					1100	1100
CAE2-150FBF	150	40	182					1300	1390
CAE2-180FBF	180	45	214	M20用	102	56	156	1800	2570
CAE2-200FBF	200	50	236					2250	2910

注) 干渉しないための必要寸法です。

特長

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「キャスタの選定・使用上の注意」をご覧ください。(P. 916 参照)

ワンタッチ着脱
ワンタッチスライドロック
レバー
ノブ
ハンドル & グリップ
インジケータ & スケール
アクチュエータユニット
取っ手
ヒンジ & ラッチ
オイルキャップ & ゲージ
アジャスターフット & キャスタ
テンショナー
ガイドレール
ガイドローラー
ベアリングコンポーネント
スライドレール
スイッチドッグ
ダンパー & 防振部品
プランジャー
自動化クランプ
ワンタッチクランプ
クランプ & ストッパー
サポーター & スパース
ワークグリッパー
ボルト & ナット
位置決め部品
治具交換システム
ベース
パイプ & パキューム
吊具
工場用無線機器
各種サービス