

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**住銘** Sumi Clean Spray  
強力脱脂洗剤“スミクリーンズプレー” RoHS

住銘潤滑剤部 [526623]

特長 ●非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗剤スプレーです。  
●機械部品の脱脂洗浄など。  
●ギア、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落とし。

用途 ●主成分:溶剤  
●主成分:溶剤

材質 ●主成分:溶剤  
●主成分:溶剤

製造国 ●日本



OCQ1550

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
123-2703	SMC	¥1,138	オープン	透明	420	20	420	4871(95)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

**住銘** Sumiclean S-800  
強力脱脂洗剤“スミクリーンズS-800” RoHS

住銘潤滑剤部 [526623]

特長 ●洗剤を大量に使用されるユーザー向けの原液タイプ洗剤です。  
●グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。  
●危険物分類:第4類第2石油類です。

用途 ●部品加工後の洗浄剤として。  
●金型洗剤として。

材質 ●主成分:溶剤(ノンナ)

製造国 ●アメリカ



500544 500545

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	色	容量(L)	梱包数(缶)	質量(kg)	実績(前年比%)
381-3584	500544	¥3,875	オープン	透明	4	2	4.16	183(67)
381-3592	500545	¥12,238	オープン	透明	18	1	14.85	227(74)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

**タセト** OIL CLEANER Q1  
オイルクリーナー“Q1” RoHS

タセト潤滑剤部 [597410]

特長 ●強力な脱脂効果があります。  
●有機溶剤中毒予防規則に該当しません。  
●スプレーの圧力が高いため、作業効率がアップします。

用途 ●機械部品や金型の油汚れや防錆油の洗浄。

材質 ●主成分:溶剤

製造国 ●日本



OCQ1550

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
389-0112	OCQ1550	¥1,146	¥2,500	透明	550	12	503	1049(86)

☎商品のお問い合わせ:06-6190-1911 <http://www.taseto.com/>

**サンハヤト** Grease Cleaner  
グリースクリーナー RoHS

サンハヤト潤滑剤部 [445930]

特長 ●グリスやシリコンオイルの除去に優れたグリースクリーナーです。  
●刺激臭がなく、低臭気です。

用途 ●金属加工熱処理後の切削油などの洗浄に。

材質 ●主成分:炭化水素

製造国 ●日本



GLS420

発注コード	品番	税抜価格(1缶)	メーカー希望小売価格(1缶)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
835-4201	GLS420	¥1,100	¥1,100	無色透明	420	10	265	271(153)

☎商品のお問い合わせ:03-3984-7791 <http://www.sunhayato.co.jp/>

**ソフト99** Touch-Up Aid Silicone Off  
脱脂剤“チョット塗りエイド”

ソフト99コーポレーション [742012]

特長 ●金属・樹脂・ガラスなどの油分を除去し、密着性能を引き出す筆付タイプの脱脂剤です。  
●細かい部分にピンポイントで塗布できます。  
●粘着テープやシールの貼付前の使用が最適です。  
●ガスを使用していないので、独特の嫌な臭いのしない低臭タイプです。

用途 ●金属、樹脂、ガラスなどの油分除去。

材質 ●主成分:石油系溶剤

製造国 ●日本



20594

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
856-1967	20594	¥571	オープン	無色透明	12	12	30	188(121)

☎商品のお問い合わせ:06-6942-2851 <http://www.soft99.co.jp/>

**タセト** CLEANER W2  
水系洗浄スプレー“クリーナーW2” RoHS

タセト潤滑剤部 [597410]

特長 ●優しい界面活性剤とアルカリ性を絶妙なバランスで配合した水系洗浄剤です。  
●手垢、タバコのヤニ、油汚れに抜群の効果があります。

用途 ●機械部品、工場内の各種備品(床、棚、換気扇 他)の洗浄や油汚れに。

材質 ●主成分:水、グリコールエーテル、界面活性剤

製造国 ●日本



TCW2450

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
389-0155	TCW2450	¥1,064	¥2,500	透明	420	12	526	433(100)

☎商品のお問い合わせ:06-6190-1911 <http://www.taseto.com/>

**デブコン** Heavy-Duty Degreaser Zero Tri  
強力速乾脱脂クリーナー“ZERO TRI”

ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン [103452]

特長 ●設備機器の脱脂に最適なクリーナーです。  
●すぐに浸透し脂・グリス・ワックス・埃・湿気・その他の汚染菌除去が可能です。  
●絶縁保護コーティングを除去します。

用途 ●あらゆる設備の脱脂・除菌・清掃などに。

仕様 ●NSF C1認定登録

材質 ●主成分:炭化水素系溶剤

製造国 ●アメリカ



L03520

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
479-4231	L03520	¥3,429	オープン	透明	563	12	425	25(65)

☎商品のお問い合わせ:0120-03-4880 <http://www.itwppjapan.com/>

**デブコン** CORIUM 123 General Purpose Degreaser  
多目的脱脂洗剤“CORIUM 123”

ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン [103452]

特長 ●簡単に塗布できるオールマイティな脱脂洗剤です。  
●環境に優しい低臭気です。  
●擦る必要がないので電気部品を傷つけません。

用途 ●グリス・ほこり・樹脂・軽油等の除去。  
●硬化したエポキシ樹脂・フラックス・スラミネート・はんだマスク・金属およびそれらの合金の脱脂。

仕様 ●使用温度範囲:-5~50℃

材質 ●主成分:プロモプロパン

製造国 ●韓国



C0123A

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
818-6537	C0123A	¥5,278	オープン	透明	500	12	714	6(6)

☎商品のお問い合わせ:0120-03-4880 <http://www.itwppjapan.com/>