


TFD 超硬 TiCNコーティング
Three Flute Drill Carbide TiCN coating

単位/寸法:mm 価格:円
 Unit/Size:mm Price:JPY



超硬 TiCN 3枚刃 右刃 140°

単位/寸法:mm 価格:円
 Unit/Size:mm Price:JPY

VAN Code No.	直径 φD	有効溝長 FL	在庫 Stock	参考価格 Price
TFDS0.3CBTICN	0.3	1.8	□	
TFDS0.31CBTICN	0.31	1.8	□	
TFDS0.32CBTICN	0.32	1.8	□	
TFDS0.33CBTICN	0.33	1.8	□	
TFDS0.34CBTICN	0.34	1.8	□	
TFDS0.35CBTICN	0.35	2.1	□	
TFDS0.36CBTICN	0.36	2.1	□	
TFDS0.37CBTICN	0.37	2.1	□	
TFDS0.38CBTICN	0.38	2.1	□	
TFDS0.39CBTICN	0.39	2.1	□	
TFDS0.4CBTICN	0.4	2.4	□	
TFDS0.41CBTICN	0.41	2.4	□	
TFDS0.42CBTICN	0.42	2.4	□	
TFDS0.43CBTICN	0.43	2.4	□	
TFDS0.44CBTICN	0.44	2.4	□	
TFDS0.45CBTICN	0.45	2.7	□	
TFDS0.46CBTICN	0.46	2.7	□	
TFDS0.47CBTICN	0.47	2.7	□	
TFDS0.48CBTICN	0.48	2.7	□	
TFDS0.49CBTICN	0.49	2.7	□	
TFDS0.5CBTICN	0.5	3	□	
TFDS0.51CBTICN	0.51	3	□	
TFDS0.52CBTICN	0.52	3	□	
TFDS0.53CBTICN	0.53	3	□	
TFDS0.54CBTICN	0.54	3	□	
TFDS0.55CBTICN	0.55	3	□	
TFDS0.56CBTICN	0.56	3	□	
TFDS0.57CBTICN	0.57	3	□	
TFDS0.58CBTICN	0.58	3	□	
TFDS0.59CBTICN	0.59	3	□	
TFDS0.6CBTICN	0.6	3.6	□	
TFDS0.61CBTICN	0.61	3.6	□	
TFDS0.62CBTICN	0.62	3.6	□	
TFDS0.63CBTICN	0.63	3.6	□	
TFDS0.64CBTICN	0.64	3.6	□	
TFDS0.65CBTICN	0.65	3.6	□	
TFDS0.66CBTICN	0.66	3.6	□	
TFDS0.67CBTICN	0.67	3.6	□	
TFDS0.68CBTICN	0.68	3.6	□	
TFDS0.69CBTICN	0.69	3.6	□	

VAN Code No.	直径 φD	有効溝長 FL	在庫 Stock	参考価格 Price
TFDS0.7CBTICN	0.7	4.2	□	
TFDS0.71CBTICN	0.71	4.2	□	
TFDS0.72CBTICN	0.72	4.2	□	
TFDS0.73CBTICN	0.73	4.2	□	
TFDS0.74CBTICN	0.74	4.2	□	
TFDS0.75CBTICN	0.75	4.2	□	
TFDS0.76CBTICN	0.76	4.2	□	
TFDS0.77CBTICN	0.77	4.2	□	
TFDS0.78CBTICN	0.78	4.2	□	
TFDS0.79CBTICN	0.79	4.2	□	
TFDS0.8CBTICN	0.8	4.8	□	
TFDS0.81CBTICN	0.81	4.8	□	
TFDS0.82CBTICN	0.82	4.8	□	
TFDS0.83CBTICN	0.83	4.8	□	
TFDS0.84CBTICN	0.84	4.8	□	
TFDS0.85CBTICN	0.85	4.8	□	
TFDS0.86CBTICN	0.86	4.8	□	
TFDS0.87CBTICN	0.87	4.8	□	
TFDS0.88CBTICN	0.88	4.8	□	
TFDS0.89CBTICN	0.89	4.8	□	
TFDS0.9CBTICN	0.9	5.4	□	
TFDS0.91CBTICN	0.91	5.4	□	
TFDS0.92CBTICN	0.92	5.4	□	
TFDS0.93CBTICN	0.93	5.4	□	
TFDS0.94CBTICN	0.94	5.4	□	
TFDS0.95CBTICN	0.95	5.4	□	
TFDS0.96CBTICN	0.96	5.4	□	
TFDS0.97CBTICN	0.97	5.4	□	
TFDS0.98CBTICN	0.98	5.4	□	
TFDS0.99CBTICN	0.99	5.4	□	
TFDS1CBTICN	1	6	□	
TFDS1.1CBTICN	1.1	6.6	□	
TFDS1.2CBTICN	1.2	7.2	□	
TFDS1.3CBTICN	1.3	7.8	□	
TFDS1.4CBTICN	1.4	8.4	□	
TFDS1.5CBTICN	1.5	9	□	
TFDS1.6CBTICN	1.6	9.6	□	
TFDS1.7CBTICN	1.7	10.2	□	
TFDS1.8CBTICN	1.8	10.8	□	
TFDS1.9CBTICN	1.9	11.4	□	
TFDS2CBTICN	2	12	□	
TFDS2.1CBTICN	2.1	12	□	
TFDS2.2CBTICN	2.2	13.2	□	
TFDS2.3CBTICN	2.3	13.2	□	
TFDS2.4CBTICN	2.4	14.4	□	
TFDS2.5CBTICN	2.5	14.4	□	
TFDS2.6CBTICN	2.6	15.6	□	
TFDS2.7CBTICN	2.7	15.6	□	
TFDS2.8CBTICN	2.8	16.8	□	
TFDS2.9CBTICN	2.9	16.8	□	
TFDS3CBTICN	3	16.8	□	

Stock □... 特定商社在庫品 / Stocked by Specific Distributors

被削材適合性 Suitability for Work Materials ◎...最適 The most suitable ○...適 Suitable △...可 Possible 無印 Blank...不可 Impossible

製品区分 Product	軟鋼 Mild Steel	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼入れ鋼 Quenched & Tempered Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminium Alloy	銅 Copper	プラスチック Plastic	セラミック etc. Ceramics etc.
TFDS-CBTICN	◎	◎	◎	○	○	△	◎	○	○	○	○	○	△	マシナブル Machinable ジルコニアガラス Zirconia Glass

SP CENTER

CENTER DRILL

GP DRILL

TFD

SPIRAL GUN BARREL DRILL

TOGLON SHARP SP

TOGLON HARD

CORNER ROUNDING CUTTER

JIT

SUBMARINE GATE DRILL

MICRO TOOL

TECHNICAL INFORMATION

CUSTOMIZED TOOL SEMIORDER TOOL

INSTRUCTION

COMPANY PROFILE