

# 中空糸膜エアフィルター

Hollow fiber membrane air filter

医療機器・食品分野、その他一般産業に—  
For the medical equipment, food, and other industries

ろ過精度0.01ミクロンのインラインフィルター In-line filter of filter precision 0.01 micron meter



ネジタイプ  
Thread type

タケノコタイプ  
Barb type

配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、  
クリーンなエア環境を提供。  
メインフィルターシステムのサポート用としても  
お使いください。

- 優れた異物捕捉能力を発揮
- ロングライフを実現
- 低圧力損失で大流量を確保
- 小型・軽量・コンパクト  
省スペース化に対応

仕様 Spec.	
適応流体 Adaptive fluid	空気 Air
常用圧力 Working pressure	0~0.8MPa
環境温度 Working temperature	5~50℃
流体温度 Fluid temperature	5~50℃

Shuts out foreign matter and water dripping from  
the pipes and provides an environment of clean air.  
Also supports the main filter systems.

- Demonstrates superior foreign matter capturing performance.
- Offers a long service life.
- Ensures greater flow with low pressure loss.
- Small, light, and compact. Contributes to space saving.



チューブ継手タイプ  
Tube fitting type

※フィルター前後の差圧が、0.25MPaを超えないようにして下さい。  
※Please do not exceed 0.25MPa in filter's front and back of differential pressure.

## 使用場所に応じたさまざまな 接続に対応いたします。

Applicable to the different types of  
connections in a variety of places.

精密計測器、分析機器、半導体製造 印刷・塗装機器および一般工具、  
医科、歯科、食品・光学部品関連等のエアブロー・エア配管に

For precision measuring instruments, analyzing equipment, semiconductor  
manufacturing, printing and painting equipment, general tools, and air blow  
and air pipes of medical, dental, food and optical part equipment

**ネジタイプ Thread type**

**TF-20N-A** 相手側取付けサイズ  
Mounting size of  
the other side **Rc1/4**

重量 Weight: 16.5g (単位 Unit: mm)

**TF-20N-B** 相手側取付けサイズ  
Mounting size of  
the other side **R1/4**

重量 Weight: 19.5g (単位 Unit: mm)

**タケノコタイプ Barb type**

**TF-20N-C** 相手側取付けサイズ  
Mounting size of  
the other side **ホース内径 φ7**

重量 Weight: 16.5g (単位 Unit: mm)

**TF-20N-D** 相手側取付けサイズ  
Mounting size of  
the other side **ホース内径 φ10**

重量 Weight: 16.5g (単位 Unit: mm)

**チューブ継手タイプ Tube fitting type**

**TF-20N-T6** 相手側取付けサイズ  
Mounting size of  
the other side **チューブ外径 φ6**

重量 Weight: 14.0g (単位 Unit: mm)

**TF-20N-T8** 相手側取付けサイズ  
Mounting size of  
the other side **チューブ外径 φ8**

重量 Weight: 15.0g (単位 Unit: mm)

材質/本体ケース: PC, 中空糸膜: PP, アダプタ: 変性PPE, Oリング: NBR Material/case: PC, hollow fiber membrane: PP, adapter: modified PPE, O ring: NBR