

# リチウムグリス/潤滑グリス

グリス関連用品は4-1585~1616ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

化学製品

**住鋳** Sumi Grease EP  
**“スミグリスEP”** RoHS

同商品群  
在庫数 **55** アイテム

**Com** SDS



264265

**特長** ●耐熱性、耐水性、せん断性などに優れた汎用性の高いリチウムグリスに、極圧剤 (EP剤) を配合し、焼付防止性を高めた鋳物油ベースのグリスです。

**用途** ●車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。

**仕様** ●使用温度範囲:-20~130℃

**材質** ●主成分:鋳物油、リチウム石けん、潤滑油添加剤

**製造国** ●日本

住鋳潤滑剤株式会社 [526623]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
335-2030	264165	¥600	オープン	No.1	淡褐色	400	20	410	2588(75)
335-2048	264265	¥613	オープン	No.2	淡褐色	400	20	410	9224(101)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

**ヤマダ** Multi-Purpose Cartridge Grease  
**“マイクロマルチリチウムグリス”** RoHS

同商品群  
在庫数 **9** アイテム

**Com** SDS



MMG-400MP

**特長** ●耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリスです。

**用途** ●産業機械、自動車、建設機械、運搬機械などのベアリング摺動部など。

**仕様** ●色:クリーム

**材質** ●主成分:鋳物油

**製造国** ●日本

株式会社ヤマダコーポレーション [958227]

発注単位1ケース

発注コード	品番	税抜価格(1ケース)	メーカー希望小売価格(1ケース)	ちょう度	容量 (g)	ケース入数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
112-8591	MMG-80MP	¥12,163	¥13,900	No.2	80	30	2.6	402(83)
112-8566	MMG-200MP	¥9,275	¥10,600	No.2	200	20	4.2	146(85)
212-1735	MMG-400MP	¥9,625	¥11,000	No.2	400	20	8.4	968(88)

商品のお問い合わせ:0120-518-055 <http://www.yamadacorp.co.jp/>

切削油剤  
防錆剤  
サビ取り剤  
気化性防錆剤

**協同油脂** Multemp SRL  
**“マルテンP SRL” (精密軸受用)** RoHS

同商品群  
在庫数 **12** アイテム

**Com** **ECO** エコマーク認定要件 **Com** SDS



SRL-4U

**特長** ●長寿命ボールベアリンググリスです。エコマーク認定商品です。

●広温度範囲で安定した潤滑性能を持ち、静粛性に優れ、世界のベアリングメーカーに採用されている代表的グリスです。

**用途** ●小型精密電動機、自動車電装品、家電製品の軸受潤滑に。

**仕様** ●使用温度範囲:-50~150℃

**材質** ●主成分:合成油、リチウム石けん

**製造国** ●日本

協同油脂株式会社 [201423]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
362-0204	SRL-4U	¥2,730	オープン	No.2~3	淡褐色	400	12	480	10307(102)

商品のお問い合わせ:0466-33-3180 <http://www.kyodoyushi.co.jp/>

**協同油脂** Multemp LRL NO.3  
**“マルテンP LRL NO.3” (ボールねじ用)** RoHS

同商品群  
在庫数 **12** アイテム

**Com** SDS



LRL3-4Q

**特長** ●酸化安定性に優れ、市販のグリスと比較して数倍の潤滑寿命を持ちます。

●軸受摩擦を極力抑え、湿気や塩水など厳しい環境での防錆性にも対応します。

●工作機械のボールねじ用に推奨されています。

**用途** ●ボールねじ (手給脂)、直動案内装置、その他各種軸受の潤滑に。

**仕様** ●使用温度範囲:-50~150℃

**材質** ●主成分:合成油、リチウム石けん

**製造国** ●日本

協同油脂株式会社 [201423]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
362-0182	LRL3-4Q	¥2,730	オープン	No.3	白	400	12	480	3480(95)

商品のお問い合わせ:0466-33-3180 <http://www.kyodoyushi.co.jp/>

吸湿乾燥剤  
離型剤  
潤滑剤  
焼付防止潤滑剤  
食品機械用潤滑剤  
グリスペースト  
潤滑油

**協同油脂** Citrax EP  
**“シトラックス EP” (高性能汎用タイプ)** RoHS

同商品群  
在庫数 **12** アイテム

**Com** SDS



CEPシリーズ

**特長** ●優れた耐熱、酸化安定性を発揮し、劣化が少ないため、補給周期を延長します。

●摩擦、摩耗を低減し、軸送り精度の安定やメンテナンスコストの低減をします。

**用途** ●直動案内軸受潤滑、多目的グリスとして。

**仕様** ●使用温度範囲:-20~130℃

**材質** ●主成分:精製鋳油、リチウム石けん

**製造国** ●日本

協同油脂株式会社 [201423]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	ちょう度	色	容量 (g)	箱入数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
362-0131	CEP0-4207	¥14,390	オープン	No.0	茶褐色	400	20	9	52(92)
362-0140	CEP1-4208	¥14,390	オープン	No.1	茶褐色	400	20	9	236(103)
362-0158	CEP2-4209	¥14,390	オープン	No.2	茶褐色	400	20	9	62(178)

商品のお問い合わせ:0466-33-3180 <http://www.kyodoyushi.co.jp/>

**協同油脂** Raremax Super  
**“レアマックス スーパー” (モーター軸受用)** RoHS

同商品群  
在庫数 **12** アイテム

**Com** SDS



RMS-4V

**特長** ●産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。

●従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。

**用途** ●プロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。

**仕様** ●使用温度範囲:-40~180℃

**材質** ●主成分:精製鋳油、合成油、ウレア

**製造国** ●日本

協同油脂株式会社 [201423]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ちょう度	色	容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
362-0191	RMS-4V	¥2,790	オープン	No.2~3	淡褐色	400	12	480	5379(135)

商品のお問い合わせ:0466-33-3180 <http://www.kyodoyushi.co.jp/>

ケガキ剤  
洗浄剤  
消泡剤  
精製水  
接点復活剤  
静電・帯電防止剤

**協同油脂** Multemp ET-100K  
**“マルテンP ET-100K” (高温軸受用)** RoHS

同商品群  
在庫数 **12** アイテム

**Com** SDS

**耐熱200℃**



100K-4I

**特長** ●耐熱性に優れた合成系基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。

●耐放射線性も良好です。

**用途** ●高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。

**仕様** ●使用温度範囲:-40~200℃

**材質** ●主成分:合成油、ウレア

**製造国** ●日本

協同油脂株式会社 [201423]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	ちょう度	色	容量 (g)	箱入数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
362-0123	100K-4I	¥3,740	オープン	No.2	白	400	12	480	1756(116)

商品のお問い合わせ:0466-33-3180 <http://www.kyodoyushi.co.jp/>

**協同油脂** Exelite EP  
**“エクセライトEP” (高機能汎用タイプ)** RoHS

同商品群  
在庫数 **12** アイテム

**Com** SDS



EXEPシリーズ

**特長** ●複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鋳油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです。

**用途** ●一般産業設備用。

●耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所。

**仕様** ●使用温度範囲:-20~200℃

**材質** ●主成分:ウレア・鋳物油

**製造国** ●日本

協同油脂株式会社 [201423]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	ちょう度	色	容量 (g)	箱入数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
166-1326	EXEP0-420	¥18,650	オープン	NO.0	淡褐色	400	20	1	8
166-2953	EXEP1-420	¥18,650	オープン	NO.1	淡褐色	400	20	1	8
207-3538	EXEP2-420	¥18,650	オープン	NO.2	淡褐色	400	20	1	8

商品のお問い合わせ:0466-33-3180 <http://www.kyodoyushi.co.jp/>

スパッタ付着防止剤  
はがし剤