

SHARPENING STONE

21.キング仕上砥 S-1型

サイズ 210×73×22mm
 粒度 #6000 最終超仕上げ
 入数 25丁
 用途 かな・のみ・包丁・ハサミ、
 その他精密刃物用



22.キング仕上砥 S-2型

サイズ 190×70×20mm
 粒度 #6000 最終超仕上げ
 入数 25丁
 用途 かな・のみ・包丁・ハサミ、
 その他精密刃物用



23.キング仕上砥 S-3型

サイズ 185×62×15mm
 粒度 #6000 最終超仕上げ
 入数 30丁
 用途 かな・のみ・包丁・ハサミ、
 その他精密刃物用



24.キング仕上砥 F-3型

サイズ 185×62×15mm
 粒度 #4000 最終仕上げ
 入数 30丁
 用途 かな・のみ・包丁・ハサミ、
 その他精密刃物用



25.キングダイヤモンドトイシ (レチンタイプ)

サイズ 215×70×15×1mm
 粒度 #1000 中仕上げ
 入数 5丁
 用途 一般刃物から超硬刃物等
 難削材刃物まで楽に
 研げます。



26.キングダイヤモンドトイシネオカラット (ビトリファイドタイプ) (焼成品)

サイズ 215×70×15×1mm
 粒度 #1000 中仕上げ
 入数 5丁
 用途 一般刃物から超硬刃物等難削材
 刃物用、研ぎスベリなく、
 砥石の寿命は従来分
 より倍以上長持ち
 します。



面直し用砥石


27.キングデラックス No.800 (透明ブラケース入)

サイズ 207×66×34mm
 粒度 #800 中仕上げ
 入数 30丁
 用途 かな・のみ・包丁
 ハサミ・ナイフ、
 その他精密刃物用




28.キングデラックス No.1000 (透明ブラケース入)

サイズ 207×66×34mm
 粒度 #1000 中仕上げ
 入数 30丁
 用途 かな・のみ・包丁
 ハサミ・ナイフ、
 その他精密刃物用



29.キングデラックス No.1200 (透明ブラケース入)

サイズ 207×66×34mm
 粒度 #1200 中仕上げ
 入数 30丁
 用途 かな・のみ・包丁
 ハサミ・ナイフ、
 その他精密刃物用



30.キング仕上砥 S-1型 (透明ブラケース入)

サイズ 210×73×22mm
 粒度 #6000 最終超仕上げ
 入数 20丁
 用途 かな・のみ・包丁・ハサミ、
 その他精密刃物用

