


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ハンドブラシは5-1447~1460ページに掲載

**トラスコ** **Bamboo Spatula**  
日本 **竹へら**

同商品群 在庫数 **87** アイテム



**特長** ●4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。  
**用途** ●目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。  
**材質** ●竹  
**製造国** ●中国

発注単位1パック (価格改定日 21.01) トラスコ中山機[744255]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	全長×刃幅 (mm)	刃長 (mm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
490-0227	TTH-S	¥ 617	¥ 720	230×10	-	5	1	45	693(105)
490-0219	TTH-M	¥ 669	¥ 780	230×15	58	5	1	48	546(94)
490-0197	TTH-L	¥ 857	¥1,000	230×20	63	5	1	65	394(106)
490-0201	TTH-LL	¥1,011	¥1,180	230×24	63	5	1	68	274(103)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

**井上工具** **Paste Spatula**  
日本 **のりへら**

同商品群 在庫数 **78** アイテム



**特長** ●クロス壁やふすま・コルクタイルなどの接着作業に最適です。  
**用途** ●各種接着剤塗布作業に。  
**材質** ●ポリプロピレン  
**製造国** ●日本


発注単位1本 (価格改定日 19.04) 井上工具機[129778]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	全長×刃幅 (mm)	刃厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
756-3477	12302	¥226	オープン	200×125	0.6	10	28	2046(85)
756-3485	12303	¥250	オープン	130×150	1	10	36	1895(101)

☎商品のお問い合わせ:04-2951-1800 <http://www.inoue-kougu.co.jp/>

**井上工具** **Plastic Multi Spatula**  
日本 **プラスチックマルチヘラ**

同商品群 在庫数 **78** アイテム



**特長** ●様々なヘラ作業に適したヘラです。  
**用途** ●パテ埋め、のり付け、シールはがし、汚れ落としなど。  
**材質** ●ポリアセタール  
**製造国** ●日本


発注単位1本 (価格改定日 19.04) 井上工具機[129778]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	全長×刃幅 (mm)	刃厚 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
756-3604	12701	¥114	オープン	163×30	0.3	100	20	16555(110)
756-3612	12702	¥129	オープン	163×38	0.3	100	22	2220(154)
756-3621	12703	¥140	オープン	163×45	0.3	100	23	2583(70)
756-3639	12704	¥167	オープン	163×70	0.3	100	26	3053(99)

☎商品のお問い合わせ:04-2951-1800 <http://www.inoue-kougu.co.jp/>

**井上工具** **Scraper V**  
日本 **はがしヘラ**

同商品群 在庫数 **78** アイテム



**特長** ●ヘラの先端が細くなっているため、対象物のすき間に入れやすく、キレイにはがすことができます。  
**用途** ●ポスター、シール、フィルムなど。  
**材質** ●ポリアセタール  
**製造国** ●日本

発注単位1個 (価格改定日 19.04) 井上工具機[129778]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	全長×刃幅 (mm)	刃厚 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
859-7335	11144	¥161	オープン	174×12	0.5	120	16	269(149)
161-1849	11140	¥161	オープン	150×20	0.4	120	15	334(368)
756-3264	11142	¥186	オープン	150×40	0.4	120	16	2337(137)
756-3272	11143	¥210	オープン	152×65	0.4	120	20	634(157)

☎商品のお問い合わせ:04-2951-1800 <http://www.inoue-kougu.co.jp/>



**ココミテ** **へら**  
**塗布作業や削り落とし作業に使用します。**



刃付け加工

**特長** ●塗料のかくはん、混色や接着剤を塗布するときに使います。  
●刃先の板厚がサビ落とし、粘着物の除去にも使えるようにスムーズに作業できるよう、薄く刃付け加工が施してあります。

- 刃幅・全長・刃長・板厚 (mm) を確認してください。
- 刃部素材 (ステンレス・超硬チップ・鋼・木・ゴム・樹脂など) を確認してください。

