

ミニチュアバルブ
ステンレス鋼製
カップルロック
インチシリーズ

高圧用



RoHS

ハーフユニオン

高圧用



RoHS

ハーフェルボユニオン

高圧用



RoHS

ティールユニオン

製品記号	KH-			KHL-			KTL-		
呼び径	製品記号	チューブ外径×呼び径	製作範囲	製品記号	チューブ外径×呼び径	製作範囲	製品記号	チューブ外径×呼び径	製作範囲
6 1/8	KH-01-1	1/8 ^{OD} ×R1/8 ^B	○	KHL-01-1	1/8 ^{OD} ×R1/8 ^B	○	KTL-01-1	1/8 ^{OD} ×R1/8 ^B	○
	KH-01-2	1/8 ^{OD} ×R1/4 ^B	○	KHL-01-2	1/8 ^{OD} ×R1/4 ^B	○			
8 1/4	KH-02-1	1/4 ^{OD} ×R1/8 ^B	○	KHL-02-1	1/4 ^{OD} ×R1/8 ^B	○	KTL-02-1	1/4 ^{OD} ×R1/8 ^B	○
	KH-02-2	1/4 ^{OD} ×R1/4 ^B	○	KHL-02-2	1/4 ^{OD} ×R1/4 ^B	○	KTL-02-2	1/4 ^{OD} ×R1/4 ^B	○
	KH-02-3	1/4 ^{OD} ×R3/8 ^B	○	KHL-02-3	1/4 ^{OD} ×R3/8 ^B	○			
	KH-02-4	1/4 ^{OD} ×R1/2 ^B	○	KHL-02-4	1/4 ^{OD} ×R1/2 ^B	○			
10 3/8	KH-03-1	3/8 ^{OD} ×R1/8 ^B	○	KHL-03-1	3/8 ^{OD} ×R1/8 ^B	○	KTL-03-1	3/8 ^{OD} ×R1/8 ^B	○
	KH-03-2	3/8 ^{OD} ×R1/4 ^B	○	KHL-03-2	3/8 ^{OD} ×R1/4 ^B	○	KTL-03-2	3/8 ^{OD} ×R1/4 ^B	○
	KH-03-3	3/8 ^{OD} ×R3/8 ^B	○	KHL-03-3	3/8 ^{OD} ×R3/8 ^B	○	KTL-03-3	3/8 ^{OD} ×R3/8 ^B	○
	KH-03-4	3/8 ^{OD} ×R1/2 ^B	○	KHL-03-4	3/8 ^{OD} ×R1/2 ^B	○	KTL-03-4	3/8 ^{OD} ×R1/2 ^B	○
15 1/2	KH-04-2	1/2 ^{OD} ×R1/4 ^B	○	KHL-04-2	1/2 ^{OD} ×R1/4 ^B	○			
	KH-04-3	1/2 ^{OD} ×R3/8 ^B	○	KHL-04-3	1/2 ^{OD} ×R3/8 ^B	○	KTL-04-3	1/2 ^{OD} ×R3/8 ^B	○
	KH-04-4	1/2 ^{OD} ×R1/2 ^B	○	KHL-04-4	1/2 ^{OD} ×R1/2 ^B	○	KTL-04-4	1/2 ^{OD} ×R1/2 ^B	○
ポデー	SUS316			SUS316			SUS316		
フロントフェール	SUS316			SUS316			SUS316		
バックフェール	SUS316			SUS316			SUS316		
接続形状	カップルロック			カップルロック			カップルロック		
許認可登録/適用規格	RoHS指令相当品			RoHS指令相当品			RoHS指令相当品		
参照頁	RoHS : BC15			RoHS : BC15			RoHS : BC15		

ミニチュアバルブ
ステンレス鋼製
カップルロック
インチシリーズ

高圧用



RoHS

ティールユニオン

高圧用



RoHS

ゲージユニオン

高圧用



RoHS

フィメールユニオン

製品記号	KTS-			KG-			KF-		
呼び径	製品記号	チューブ外径×呼び径	製作範囲	製品記号	チューブ外径×呼び径	製作範囲	製品記号	チューブ外径×呼び径	製作範囲
6 1/8	KTS-01-1	1/8 ^{OD} ×R1/8 ^B	○	KG-01-1	1/8 ^{OD} ×G1/8 ^B	○	KF-01-1	1/8 ^{OD} ×G1/8 ^B	○
				KG-01-2	1/8 ^{OD} ×G1/4 ^B	○	KF-01-2	1/8 ^{OD} ×G1/4 ^B	○
8 1/4	KTS-02-1	1/4 ^{OD} ×R1/8 ^B	○	KG-02-1	1/4 ^{OD} ×G1/8 ^B	○	KF-02-1	1/4 ^{OD} ×G1/8 ^B	○
	KTS-02-2	1/4 ^{OD} ×R1/4 ^B	○	KG-02-2	1/4 ^{OD} ×G1/4 ^B	○	KF-02-2	1/4 ^{OD} ×G1/4 ^B	○
				KG-02-3	1/4 ^{OD} ×G3/8 ^B	○	KF-02-3	1/4 ^{OD} ×G3/8 ^B	○
				KG-02-4	1/4 ^{OD} ×G1/2 ^B	○	KF-02-4	1/4 ^{OD} ×G1/2 ^B	○
10 3/8	KTS-03-1	3/8 ^{OD} ×R1/8 ^B	○	KG-03-2	3/8 ^{OD} ×G1/4 ^B	○	KF-03-2	3/8 ^{OD} ×G1/4 ^B	○
	KTS-03-2	3/8 ^{OD} ×R1/4 ^B	○	KG-03-3	3/8 ^{OD} ×G3/8 ^B	○	KF-03-3	3/8 ^{OD} ×G3/8 ^B	○
	KTS-03-3	3/8 ^{OD} ×R3/8 ^B	○	KG-03-4	3/8 ^{OD} ×G1/2 ^B	○	KF-03-4	3/8 ^{OD} ×G1/2 ^B	○
	KTS-03-4	3/8 ^{OD} ×R1/2 ^B	○	KG-04-2	1/2 ^{OD} ×G1/4 ^B	○	KF-04-2	1/2 ^{OD} ×G1/4 ^B	○
15 1/2	KTS-04-3	1/2 ^{OD} ×R3/8 ^B	○	KG-04-3	1/2 ^{OD} ×G3/8 ^B	○	KF-04-3	1/2 ^{OD} ×G3/8 ^B	○
	KTS-04-4	1/2 ^{OD} ×R1/2 ^B	○	KG-04-4	1/2 ^{OD} ×G1/2 ^B	○	KF-04-4	1/2 ^{OD} ×G1/2 ^B	○
ポデー	SUS316			SUS316			SUS316		
フロントフェール	SUS316			SUS316			SUS316		
バックフェール	SUS316			SUS316			SUS316		
接続形状	カップルロック			カップルロック			カップルロック		
許認可登録/適用規格	RoHS指令相当品			RoHS指令相当品			RoHS指令相当品		
参照頁	RoHS : BC15			RoHS : BC15			RoHS : BC15		