

## 油・液体吸着材(Gシステム)

OIL ABSORBERS

28541496

## ■油専用(白色)マットタイプ/ロールタイプ

## 特長

- 水をはじいて油だけ吸収します。
- あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。
- 水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。
- ミシン目入りで手でカット出来ます。

コード	品名	品番	型番	サイズ(mm)	入数	価格(円)/入数
104-46301	ラグマット	G-4	GSO50	765×915×4	50枚/箱	40,500
104-46302	ラグマット	G-5	GSO100	410×460×4	100枚/箱	26,500
104-46303	ラグマット	G-6	GSO200	410×460×4	200枚/箱	52,000
104-46304	ラグロール	G-7	GSO150	960×44m×4	1巻/袋	44,800
104-46306	ラグマット	G-10	GSO300	410×460×2	200枚/箱	26,500
104-46307	ラグマット	G-10-2	GSO300-2	410×460×2	100枚/箱	14,500

別途送料



## ■油・液体専用(ライトグレー)マットタイプ/ロールタイプ

## 特長

- 油性、水性を問わず吸収しますが、特に油を優先的に吸収します。大型フォークリフトが乗っても破れません。

コード	品名	品番	型番	サイズ(mm)	入数	価格(円)/入数
104-46401	ラグマット	G-14	GSU001	410×510×3	100枚/箱	39,650
104-46402	ラグロール	G-15	GSU36	900×90m×3	1巻/袋	115,000
104-46403	ラグロール	G-16	GSU18	450×90m×3	2巻/袋	120,000
104-46404	ラグロール	G-30	GSU30	900×30m×3	1巻/袋	47,450

別途送料



## ■油・液体専用(グレー)マットタイプ

## 特長

- 油・液体の流出及び飛散防止に即応します。
- 低コストタイプです。
- ミシン目が入っているので簡単にカットできます。

コード	品名	品番	型番	サイズ(mm)	入数	価格(円)/箱
104-46405	ラグマット	G-13-7	GSU80	380×480×2	100枚/箱	14,000

別途送料



## ■油・液体専用吸着マットセット

## 特長

- 作業現場の出入口に置くだけで、靴底に付着した液体、油汚れを素早く吸着。
- 表面が汚れたらスペアマットと簡単に置き換えられます。
- 工場、事務所、厨房の出入口などに最適です。

コード	品名	品番	型番	サイズ(mm)	入数	価格(円)/箱
104-51301	油・液体専用吸着マット	G-29	S-1	900×600	1セット/箱	24,900
104-51302	〃	G-27	M-1	900×750	1セット/箱	25,500
104-51303	〃	G-28	L-1	900×1500	1セット/箱	32,500
104-51304	取り替え用マット (ライトグレー)	G-29-1	S-1P	G-29用	20枚/箱	23,500
104-51305	〃	G-27-1	M-1P	G-27用	20枚/箱	25,500
104-51306	〃	G-28-1	L-1P	G-28用	10枚/箱	25,500

別途送料

