

# スリーワンモーター用オプション

送料  
実費

Accessories for Stirrer

## ■スタンド

コード	品名	ポール長	価格	区分
3-724-0510	スタンドCS	800mm (400mm×2)	¥25,000	GQBJ
3-724-0511	CS用中間ポール (短)	200mm	¥3,000	GSKJ
3-724-0512	CS用中間ポール (長)	400mm	¥6,000	GRJJ

## ■プーリー

コード	品名	価格	区分
3-724-0513	補助プーリーAP	¥45,000	GPEJ
3-724-0514	二段プーリー	¥3,000	GALJ

(補助プーリーAP仕様)

●付属：クランプホルダー ベルト プーリー

## ■クランプホルダー

コード	品名	価格	区分
3-724-0540	クランプホルダー	¥1,700	ZQNJ

(仕様)

●スタンドポール径：最大21mmφ ●攪拌器アーム径：最大16mmφ

●材質：亜鉛ダイカスト

## ■攪拌翼セット

コード	品名	価格	区分
3-322-0841	攪拌翼セット FS-7	¥9,000	ZUJJ

(セット内容)

シャフト(8φ×500mm) プロペラ7種(ファン38mmφ プロペラR50mmφ  
かい十字R70mmφ タービン86mmφ パタフライ60φ トンボ100φ  
攪拌シャフト8φ×500mm ナット付)

## ■攪拌翼

コード	品名	タイプ	翼径	価格	区分
① 3-724-0520	ファン型	先端用	38mmφ	¥400	GUDJ
② 3-724-0521	プロペラR		50mmφ	¥500	ZUDJ
③ 3-724-0522	ソフト十字		70mmφ	¥700	ZRAJ
④ 3-724-0523	かい十字R		70mmφ	¥600	ZOCJ
⑤ 3-724-0524	パタフライ	ボス付 (中間用)	60mmφ	¥1,000	ZQKJ
⑥ 3-724-0525	タービン		86mmφ	¥800	ZQNJ
⑦ 3-724-0526	トンボ		100mmφ	¥4,000	ZONJ
⑧ 3-724-0480	ボス付プロペラR		50mmφ	¥1,400	GUBJ
⑨ 3-724-0481	ボス付ソフト十字		70mmφ	¥2,000	GQGJ
⑩ 3-724-0482	ボス付かい十字R		70mmφ	¥2,000	GQNJ
⑪ 3-724-0483	ボス付パタフライ		60mmφ	¥2,200	GSIJ
⑫ 3-724-0484	ボス付タービン	86mmφ	¥2,000	GSLJ	
⑬ 3-724-0485	湾曲ディスクタービン	中間用	40mmφ	¥6,500	GUDJ
⑭ 3-724-0486			80mmφ	¥9,200	GSLJ
⑮ 3-724-0488	ブレードタービン	80mmφ	¥7,500	GQJJ	
⑯ 3-724-0470	ディスクタービン	40mmφ	¥6,500	GOEJ	
⑰ 3-724-0471		80mmφ	¥7,500	GRKJ	
⑱ 3-724-0472		100mmφ	¥8,700	GQFJ	
⑲ 3-724-0473	傾斜パドル	120mmφ	¥9,800	GOFJ	
⑳ 3-724-0420		40mmφ	¥6,500	GSMJ	
㉑ 3-724-0421		80mmφ	¥9,200	GUFJ	
㉒ 3-724-0422	ディスパ	100mmφ	¥11,200	GPCJ	
㉓ 3-724-0423		120mmφ	¥12,800	GSNJ	
㉔ 3-724-0425		40mmφ	¥5,000	GQKJ	
㉕ 3-724-0426		60mmφ	¥6,000	GUBJ	
㉖ 3-724-0427	ディスパ	80mmφ	¥7,500	GQNJ	
㉗ 3-724-0428		100mmφ	¥8,700	GUGJ	


(仕様)

●材質：ステンレスSUS316 ●対応シャフト径：8mm

※チタン製先端用もございます。お問い合わせ下さい。

## ■シャフト

コード	長さ	径	価格	区分
⑬ 3-724-0530	500mm	8mm	¥3,000	GTMJ
⑭ 3-724-0531	600mm		¥4,000	ZQEJ
⑮ 3-724-0532	700mm		¥6,000	ZUIJ
⑯ 3-724-0533	800mm		¥7,000	GTAJ
⑰ 3-724-0534	1000mm		¥9,000	GTEJ



スタンドCS



補助プーリーAP



クランプホルダー

## ■スタンドCS

- 力学的に四脚の最も安定した位置にポールが立つ設計です。
- 四脚のスタンドベースには水平調節ネジがあり、接地面の凸凹に対応します。(スタンドベースは組立式です。)
- 中間ポール(200/400mm)により、ポールの継ぎ足しが可能です。

## ■二段プーリー

- 二段プーリーを使用すると、補助プーリーを2台以上セットできます。



⑬シャフト