

卓上強力粉砕器

Crusher

コード	型式	処理能力	価格	区分
3-324-0058	NH-34	5~10kg/h	¥400,000	GTJK
3-324-0059	NH-34S		¥450,000	XTMK

- ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。
- NH-34Sタイプは、食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。

型式	NH-34	NH-34S
材質	容器：SUS、アルミ 粉砕槽寸法：175φ×80mm ハンマー部：SS+メッキ 刃先：SKD	容器：SUS、アルミ 粉砕槽寸法：175φ×80mm ハンマー部：SUS304(刃先/超硬)

(仕様)

- 安全装置：蓋開閉時の安全リミットスイッチ付
- 電源：AC100V 50/60Hz 750W ●大きさ：300×500×540mm 25kg
- 付属：メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm) 捕集袋



NH-34

自動乳鉢

Mortar Grinder

送料
実費

コード	型式	材質	価格	区分
3-324-0010	ANM-150	アルミナ	磁器 ¥293,000	CTDJ
3-324-0011	ALM-150		アルミナ ¥313,000	CTBJ
3-324-0012	ANM-200	アルミナ	磁器 ¥311,900	CTDJ
3-324-0013	ALM-200		アルミナ ¥348,000	CTEJ
3-324-0014	AMM-140D	メノウ	メノウ ¥611,500	CTBJ

型式	ANM-150	ALM-150	ANM-200	ALM-200	AMM-140D
乳鉢	150mmφ	150mmφ	200mmφ	200mmφ	140mmφ
使用容量	0.2L	0.2L	0.44L	0.44L	0.08~0.24L
回転数	乳棒：100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 乳鉢：6rpm(50Hz) 7rpm(60Hz)				
電源	AC100V 50/60Hz 46W(50Hz) 41W(60Hz)				
大きさ	210×350×600~775mm				
重量	17kg	18kg	19kg	20kg	16kg

■オプション

コード	品名	価格	区分
① 3-324-0020	磁製乳鉢 150mmφ	¥5,700	CTDJ
3-324-0021	磁製乳鉢 200mmφ	¥18,000	CTNJ
3-324-0022	アルミナ乳鉢 150mmφ	¥26,000	CTLJ
② 3-324-0023	アルミナ乳鉢 200mmφ	¥55,000	CTIJ
③ 3-324-0026	メノウ乳鉢 140mmφ	¥243,000	CTBJ
3-324-0018	ジルコニア乳鉢	¥340,000	CTFK
④ 3-324-0024	アルミナ乳棒 150mmφ用	¥12,500	CTAJ

コード	品名	価格	区分
⑤ 3-324-0025	アルミナ乳棒 200mmφ用	¥14,400	CTKJ
⑥ 3-324-0027	メノウ乳棒 140mmφ用	¥77,000	CTLJ
3-324-0019	ジルコニア乳棒	¥128,000	CTGK
⑦ 3-324-0028	シリコンヘラ	¥11,000	CTCJ



ANM-150

高速スタンプミル

Mill

送料
実費

コード	型式	材質	価格	区分
3-324-0030	ANS-143PL	アルミナ	¥390,000	VTGJ
3-324-0032	ANS-143PS	ステンレス	¥468,000	CTJJ
3-324-0034	ANS-143ZIC	ジルコニア	¥1,290,000	GTDJ

- スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。

(仕様)

- ストローク：60mm 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) ●タイマー：最大60分
- 電源：AC100V 50/60Hz ●大きさ：320×356×790mm
- 重量：ANS-143PL/16.4kg ANS-143PS/27.3kg ANS-143ZIC/17.5kg

■オプション

コード	品名	価格	区分
3-324-0033	アルミナうす(外径143mm 内径113mm)	¥71,000	CTBJ
3-324-0035	ステンレスうす(外径143mm 内径113mm)	¥136,000	CTGJ
3-324-0040	ジルコニアうす(外径143mm 内径113mm)	¥855,000	CTEK
3-324-0036	アルミナハンマー	¥16,000	CTFJ
3-324-0038	ステンレスハンマー	¥24,000	CTMJ
3-324-0041	ジルコニアハンマー	¥105,000	CTIK
3-324-0039	シリコンカバー(飛散防止用)	¥7,000	CTFJ



ANS-143PL