



シリコンスポンジシート


Silicone Sponge Sheet

厚さ	300×300mm				500×500mm			
	コード	価	格	区分	コード	価	格	区分
2mm	3-136-0860	¥2,650		BSII	3-136-0861	¥7,000		BOAI
3mm	3-136-0862	¥4,000		BQMI	3-136-0863	¥9,500		BRDI
4mm	3-136-0864	¥4,850		BQII	3-136-0865	¥10,000		BQEI
5mm	3-136-0866	¥5,800		BQFI	3-136-0867	¥10,500		BUAI

- 耐熱性・耐寒性に優れています。
- 衝撃吸収性・絶縁性も示します。

〔仕様〕

- 材質：シリコンゴム
- 耐熱温度：連続使用180℃/瞬間300℃



シリコンスポンジ


Silicone Sponge

コード	型	式	大 小 寸 法	価 格	区 分
3-330-0560	SS		48×48×10mm	¥430	ZSNG
3-330-0561	SM		68×78×10mm	¥950	ZQFG
3-330-0562	SML		250×250×10mm	¥9,400	VSLG
3-330-0563	SL		500×500×10mm	¥25,000	VUKG

- 弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。
- 耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。

〔仕様〕

- 材質：シリコン・スポンジ（独立気泡・通気性がない）
- 耐熱：最高250℃
- 色：紅ガラ色



エアロシート

Sponge Sheet

送料
実費


粘着	厚さ	500×2000mm				1000×2000mm			
		コード	価	格	区分	コード	価	格	区分
なし	3mm	3-330-0410	¥4,800		DTJH	3-330-0411	¥6,400		DTBH
	6mm	3-330-0412	¥6,000		DTLH	3-330-0413	¥9,600		DTAH
	10mm	3-330-0414	¥6,600		DTJH	3-330-0415	¥11,500		DTCH
	20mm	3-330-0416	¥11,500		DTBH	3-330-0417	¥23,000		DTMH
片面 粘着	3mm	3-330-0418	¥6,200		DTCH	3-330-0419	¥12,000		DTGH
	6mm	3-330-0420	¥9,000		DTEH	3-330-0421	¥17,800		DTGH
	10mm	3-330-0422	¥10,000		DTMH	3-330-0423	¥20,000		DTEH
	20mm	3-330-0424	¥17,800		DTCH	3-330-0425	¥36,000		DTEH

- 冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。
- 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。

〔仕様〕

- 材質：エラストマー
- 耐熱温度：-200～125℃/片面粘着は約29～80℃
- 規格：難燃規格試験適合

※他の厚み・大きさについてはお問い合わせ下さい。抜き加工も承ります。



ネオプレン スポンジシート

Sponge Sheet

粘着	厚さ	500×500mm				1000×1000mm			
		コード	価	格	区分	コード	価	格	区分
なし	3mm	3-330-0480	¥980		ZUIH	3-330-0481	¥3,800		DSEH
	6mm	3-330-0482	¥1,800		DOIH	3-330-0483	¥5,800		DPCH
	10mm	3-330-0484	¥2,700		ZQNH	3-330-0485	¥8,500		DPNH
	3mm	3-330-0488	¥1,800		ZONH	3-330-0489	¥4,600		DSEH
片面 粘着	6mm	3-330-0490	¥2,800		DUKH	3-330-0491	¥6,800		DQNH
	10mm	3-330-0492	¥4,100		DODH	3-330-0493	¥9,200		DRJH

- 耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
- 片面粘着タイプはシートの裏面に粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。

※厚み方向には粘着加工できません。

〔仕様〕

- 材質：クロロプレン

※他の厚み・大きさについてはお問い合わせ下さい。抜き加工も承ります。