

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。




Economy Drum Poly Spill Containment Pallet

液体漏洩防止用“スタンダードポリスピルコンテイメントパレット”

New

同商品群 在庫数 2 アイテム

- 特長**
- ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。
 - ポリエチレン製で、錆や腐食がありません。
 - 格子(パレット上面)の厚みは約7cmの耐久性の高い格子を使用しています。
 - フォークリフトで移動することができます。
- 用途**
- ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に。
- 材質**
- ポリエチレン
- 製造国**
- アメリカ



PAK605

PAK605WD



PAK606

PAK606WD



注意

- 60℃以上の液体には使用しないでください。
- 全ての薬品に対応するわけではありません。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く | (価格改定日 19.04) | エー・エム・プロダクツ(株)[113763]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	耐荷重(kg)	容量(L)	タイプ	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★514-2857	PAK605	¥88,000	¥88,000	680	250	ドラム缶2缶用:ドレンなし	1387×759×427	1	28.1	-
★514-2865	PAK605WD	¥90,000	¥90,000	680	250	ドラム缶2缶用:ドレン付	1387×759×427	1	28.1	-
★514-2873	PAK606	¥119,000	¥119,000	2,270	250	ドラム缶4缶用:ドレンなし	1336×1336×305	1	38.6	-
★514-2881	PAK606WD	¥121,000	¥121,000	2,270	250	ドラム缶4缶用:ドレン付	1336×1336×305	1	38.6	-

商品のお問い合わせ:03-5481-9001 | http://www.ampro.co.jp/



Heavy-Duty Drum Poly Spill Containment Pallet

液体漏洩防止用“ヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット”

New 重い 認定済

同商品群 在庫数 2 アイテム

- 特長**
- ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。
 - 丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。
 - 滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。
 - ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。
- 用途**
- ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に。
- 材質**
- サンパ:低密度ポリエチレン
 - 格子板(パレット上面):ポリエチレン
- 製造国**
- アメリカ



PAK604BK

PAK604BK-WD



PAK672BK

PAK672BK-WD



注意

- 60℃以上の液体には使用しないでください。
- 全ての薬品に対応するわけではありません。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く | エー・エム・プロダクツ(株)[113763]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	耐荷重(kg)	容量(L)	タイプ	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★250-1886	PAK604BK	¥125,000	¥125,000	2,041	250	ドラム缶2缶用:ドレンなし	1676×1016×222	1	36.3	-
★250-1884	PAK604BK-WD	¥127,000	¥127,000	2,041	250	ドラム缶2缶用:ドレン付	1676×1016×222	1	36.3	-
★250-1885	PAK672BK	¥187,000	¥187,000	4,082	284	ドラム缶4缶用:ドレンなし	1588×1588×222	1	63.5	-
★250-1887	PAK672BK-WD	¥189,000	¥189,000	4,082	284	ドラム缶4缶用:ドレン付	1588×1588×222	1	63.5	-

商品のお問い合わせ:03-5481-9001 | http://www.ampro.co.jp/



Light Duty Flexible Spill Containment Solution

漏洩防止シート“リジッドロッククイックバーム”

New

同商品群 在庫数 2 アイテム

- 特長**
- ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます。
 - 耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です。
 - コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です。
 - 工具不要で簡単に組立ができます。
- 用途**
- 溶剤・設備の保管、除染作業などに。
- 材質**
- シート:ポリエステル(PVCコーティング)
 - ヒンジ部:ステンレス、ナイロン
- 製造国**
- オランダ



JEN28370YL (黄)



JEN28512BL (黒)



注意

- フォークリフトを使用する際は、タイヤ等でヒンジ部を破損しないようご注意ください。

発注単位1枚 | Justrite社[609485]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	容量	間口×奥行×高さ(mm)	折りたたみ時寸法(mm)	シート厚さ(mm)	使用可能温度(℃)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
251-1406	JEN28370YL	¥55,071	¥84,000	黄	299	1200×1200×203	406×305×127	0.495	-30~60	1	5.5	-
251-1405	JEN28512BL	¥115,253	¥148,000	黒	662	1200×1800×305	610×610×127	0.635	-34.4~60	1	9.5	-



EcoPolyBlend Accumulation Center

液体漏洩防止用“エコポリブレンド アキュムレーションセンター”

New

同商品群 在庫数 3 アイテム

- 特長**
- ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。
 - 100%リサイクルポリエチレン製の環境にやさしい製品です。
 - 高さはわずか14cm、ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
 - 黒色のパレットは汚れが目立ちません。
 - 格子板(パレット上面)は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
- 用途**
- ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管に。
- 材質**
- 100%リサイクルポリエチレン
- 製造国**
- カナダ



J28653



J28655



J28657



発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く | (価格改定日 19.04) | エー・エム・プロダクツ(株)[113763]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	耐荷重(kg)	容量(L)	タイプ	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★805-1719	J28653	¥31,800	¥31,800	567	45	ドラム缶1缶用	635×635×140	1	7.4	-
★805-1740	J28655	¥43,800	¥43,800	1,134	91	ドラム缶2缶用	1245×635×140	1	14.5	-
★134-2080	J28657	¥80,800	¥80,800	2,268	186	ドラム缶4缶用	1245×1245×140	1	27.2	-

商品のお問い合わせ:03-5481-9001 | http://www.ampro.co.jp/