


チェッカーズ  **Outrigger Pads**
敷板“アウトリガー”

同商品群 5 アイテム
在庫数



特長 ●水を吸収しません。
●丈夫で長持ちです。
●荷重にも安定するので地面を傷つけません。
●ハンドキャリアが付いているので持ち運びに便利です。
用途 ●建設現場のクレーン作業に。
●航空機関連の重機を使う作業現場に。
材質 ●100%リサイクルポリウレタン
製造国 ●アメリカ




CHECKERS社 [609485]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	色	幅×長さ×厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
856-2246	18-15	¥25,000	¥35,000	ブラック	457×457×25.4	1	5.2	77(146)
856-2247	24-15	¥37,000	¥51,800	ブラック	609×609×25.4	1	8.7	32(229)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

ワコーパレット  **OutriggerBase**
アウトリガーベース

同商品群 17 アイテム
在庫数



特長 ●ウルトラハードウッド厚さ27mmを交互に合せて高強度のベースです。 ●すべりにくく安全です。
用途 ●クレーン車のアウトリガー用のベース。
仕様 ●完成品
材質 ●木材:ウルトラハードウッド(ユーカリ系) ●ベルト:ポリエステル
製造国 ●日本





発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	縦×横×厚さ (mm)	耐荷重 (t)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
833-8028	OR300	¥22,475	オープン	275×275×54	30	1	4.0	34(78)
833-8029	OR400	¥30,000	オープン	370×370×54	30	1	7.5	43(239)
833-8030	OR500	¥36,863	オープン	465×465×54	30	1	11.0	6(43)
833-8031	OR600	¥50,438	オープン	560×560×54	30	1	17.0	12(-)
833-8032	OR6040	¥36,863	オープン	560×370×54	30	1	11.0	0(-)

(価格改定日 20.10) 株式会社ワコーパレット [999302]
☎商品のお問い合わせ:06-6541-8033 <http://www.wako-pallet.co.jp/>

チェッカーズ  **SlabMat**
敷板“スラブマット”

同商品群 5 アイテム
在庫数



特長 ●丈夫なゴムを採用しているので地面を傷つけません。
●衝撃を吸収します。 ●モジュール式のタイルです。
●落下物から床を守ります。 ●表面がスリップ防止になっています。
用途 ●重量物を扱う作業現場に。 ●スリップを防止したい作業現場に。
材質 ●ゴム
製造国 ●アメリカ

淵部分


発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	色	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
856-2248	040S0033BL	¥12,000	¥16,800	ブラック	0.91×0.91	16	1	18	9(113)

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	色	長さ (m)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
856-2249	041F0003YL	¥2,000	¥2,800	イエロー	0.91	1	2	2(100)
856-2250	041M0003YL	¥2,000	¥2,800	イエロー	0.91	1	2	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

クボタケミックス  **Super Jyulight**
敷板“スーパージュライト”

同商品群 2 アイテム
在庫数



特長 ●水濡れしても腐らない材質です。 ●軽量で持ち運びに便利です。
●弾性に優れ、フレキシブルで割れにくいです。
●表面に高さ3mmの「シボ」加工があり、滑りにくいです。
●厚みがあり、接地面が安定します。
用途 ●建築現場でのトラック・重機乗り入れに。
仕様 ●色:黒
材質 ●リサイクルポリエチレン (PE)
製造国 ●日本




発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
470-4533	SUPERJYULIGHT3X6-15	¥28,234	オープン	0.91×1.82	15	5	18	352(379)

(価格改定日 21.06) 株式会社クボタケミックス [608561]
☎商品のお問い合わせ:03-5715-7701 <http://www.kubota-ci.co.jp/>

三菱ケミカル  **Sikira-Ku**
敷板“シキラク”

同商品群 2 アイテム
在庫数



特長 ●工事現場で用いる敷鉄板に代わる樹脂製の軽量敷板です。
●設置、撤去に重機が不要です。
用途 ●トラック出入時の養生に。
仕様 ●色:黒
材質 ●高密度ポリエチレン (PE)
製造国 ●日本



発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★465-7195	SIKIRA-KU	¥43,750	オープン	1.2×2.4	10	1	23	36(120)

☎商品のお問い合わせ:03-3279-3073 <http://www.mp-infratec.co.jp/>