

■キングデラックス製品の特長

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて制作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるすどい刃が付き、作業の能率を高めます。使用前3分程度水に浸し、砥石に充分水を含ませてからご使用ください。

1.キングデラックス No.800 (標準型)

サイズ 207×66×34mm
粒度 #800 中仕上用
入数 20丁
用途 かな・のみ・包丁
ハサミ・ナイフ、
その他精密刃物用



2.キングデラックス No.1000 (標準型)

サイズ 207×66×34mm
粒度 #1000 中仕上用
入数 20丁
用途 かな・のみ・包丁
ハサミ・ナイフ、
その他精密刃物用



3.キングデラックス No.1200 (標準型)

サイズ 207×66×34mm
粒度 #1200 中仕上用
入数 20丁
用途 かな・のみ・包丁
ハサミ・ナイフ、
その他精密刃物用



4.キングデラックス大型 (徳用)

サイズ 209×70×60mm
粒度 #800・#1000・#1200 中仕上用
入数 18丁
用途 かな・のみ・包丁
ハサミ・ナイフ、
その他精密刃物用



5.キングデラックス No.700L型 (本職用)

サイズ 220×80×70mm
粒度 #700 中仕上用
入数 12丁
用途 本職包丁研ぎ用



6.キングデラックス特大型 K-105 (本職用)

サイズ 230×100×80mm
粒度 #800・#1000・#1200 中仕上用
入数 7丁
用途 本職包丁研ぎ用



7.キングハイパー

サイズ 205×70×34mm
粒度 #1000 中仕上用、硬度(標準・軟質)
入数 20丁
用途 かな・のみ・包丁
ハサミ・ナイフ、
その他精密
刃物用



8.キングデラックス幅広型

サイズ 205×75×36mm
粒度 #800・#1000 中仕上用
入数 20丁
用途 ステンレス包丁・打刃物包丁等
各種包丁用



9.キングデラックス (ハンディサイズ)

サイズ 205×50×25mm
150×50×25mm
170~207×38×32mm
粒度 #1000 中仕上用
入数 50丁
用途 包丁・ハサミ・ナイフ、
皮革刃物用



10.キングコンビ砥石 K-80

サイズ 205×50×25mm
粒度 #250・#1000 荒研ぎ/中仕上
入数 30丁
用途 大工刃物・ステンレス刃物・農業用刃物、
その他あらゆる刃物用

両面タイプ

