

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

NOKクリューバー  
KLÜBER LUBRICATION  
同商品群  
在庫数 9  
アイ  
テム

KLUBER L601  
**電気接点用・フッ素オイルスプレー** RoHS



KLUBER L601

**特長** ●電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。  
●ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。  
**用途** ●各種スイッチ。  
●ゴム、プラスチック部品の潤滑、組み付け、粘着防止。  
**仕様** ●使用温度範囲:-40~180℃  
●ストローノズル(細部・深部用)  
**材質** ●主成分:フッ素オイル、希釈溶剤  
●製造国:日本

NOKクリューバー  
KLÜBER LUBRICATION  
同商品群  
在庫数 9  
アイ  
テム

KLUBER L604  
**フッ素系潤滑・離型・粘着防止スプレー** RoHS



KLUBER L 604

**特長** ●耐熱性に優れ、高温でもオイルの蒸発が少なく、固化することがありません。  
●オイルシールなどのゴム部品、プラスチック部品の組み付け、粘着防止、潤滑。  
**仕様** ●使用温度範囲:-25~260℃  
**材質** ●主成分:フッ素オイル、フッ素系溶剤  
●製造国:日本

発注単位1本 (価格改定日 19.10) NOKクリューバー(株) [300211]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
324-1475	KLUBER L601	¥4,139	オープン	透明	150	12	194	252(144)

☎商品のお問い合わせ:03-5447-8282 <https://www.nokklueber.co.jp/>

発注単位1本 NOKクリューバー(株) [300211]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
331-8974	KLUBER L 604	¥5,896	オープン	透明	320	6	500	-

☎商品のお問い合わせ:03-5447-8282 <https://www.nokklueber.co.jp/>

NOKクリューバー  
KLÜBER LUBRICATION  
同商品群  
在庫数 9  
アイ  
テム

KLUBER L30  
**モリブデン入り高荷重用オイルスプレー** RoHS



KLUBER L30

**特長** ●二硫化モリブデン入りの潤滑油です。  
●高荷重で使用する部品の潤滑に最適です。  
**用途** ●各種産業機械に。  
●ギヤ、チェーン、スプロケット、軸受などの部品に。  
**仕様** ●使用温度範囲:-10~120℃  
**材質** ●主成分:鉱油、二硫化モリブデン  
●製造国:日本

発注単位1本 (価格改定日 19.10) NOKクリューバー(株) [300211]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
756-6549	KLUBER L30	¥1,690	オープン	淡黒色	300	30	294	241(98)

☎商品のお問い合わせ:03-5447-8282 <https://www.nokklueber.co.jp/>

東亜合成  
同商品群  
在庫数 1  
アイ  
テム

Aron Penet  
**防錆潤滑剤“アロンペネット”**



AA-P

**特長** ●摩擦軽減の効果が速効性があります。  
●防錆・防汚の効果が浸透性良好です。  
**用途** ●機械の回転部、ドアの蝶番、自動車部品などの摩擦軽減に。  
**仕様** ●使用温度範囲:-20~80℃  
**材質** ●主成分:シリコーン樹脂系  
●製造国:日本

発注単位1本 東亜合成(株) [384000]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
356-7796	AA-P	¥857	¥1,200	透明	220	10	227	2049(114)

☎商品のお問い合わせ:0120-557-952 <http://www.toagosei.co.jp/>

コニシ  
同商品群  
在庫数 1  
アイ  
テム

Silicone Lubricant  
**シリコーン潤滑剤** RoHS



BCJ-420

**特長** ●速乾性のシリコーン潤滑剤です。  
●浸透性良好で、摩擦軽減効果を発揮します。  
●はっ水効果・防汚効果があります。  
**用途** ●機械の焼き付け防止。  
●金属や木部の滑り向上。  
**仕様** ●使用温度範囲:-20~80℃  
**材質** ●主成分:シリコーン樹脂系  
●製造国:日本

発注単位1本 コニシ(株) [384000]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
356-2697	BCJ-420	¥488	¥740	無色透明	420	10	368	8494(88)

☎商品のお問い合わせ:0120-281-168 <http://www.bond.co.jp/>

鈴木油脂工業  
同商品群  
在庫数 2  
アイ  
テム

Mr. Super Assistant  
**“スーパー助っ人君”(冷却浸透剤)** RoHS



S-2780

**特長** ●サビが固着したボルトやナットを-44℃の冷却剤が収縮させ、隙間に高性能浸透潤滑剤が浸透し外しやすくなります。  
**用途** ●錆付いて固着したボルトやナットの取り外しに。  
**仕様** ●使用温度範囲:常温  
●PRTR法非該当  
●消防法第4類第二石油類  
●製造国:日本

発注単位1本 鈴木油脂工業(株) [508803]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
779-8181	S-2780	¥1,571	¥2,000	黄褐色	420	6	400	787(100)

☎商品のお問い合わせ:06-6326-1118 <https://www.suzuki-yushi.co.jp/>

## 出版物のご紹介

TRUSCO 日本モノづくりを応援する  
**PRO TOOL MAGAZINE** イチオシ 2022  
日本のモノづくりを応援するプロツールマガジン  
メーカー様がイチオシするアイテムの開発コンセプトや特長も紹介され、プロツールのトレンドが一目でわかります。  
※オレンジブック1セットにつき1冊付属しています。

発注コード	品番	税抜価格(1冊)	メーカー希望小売価格(1冊)
261-9931	ICHIOSHI2022M	¥500	¥500(税抜)

知っているプロツールの基礎知識  
**ココミテ Vol.3**  
プロツールについて基礎知識の向上と商品選定のポイントがよく分かる、ガイドブックです。  
プロツール掲載はなんと**1949種類!**  
ボリューム感あふれる**964ページ!**

発注コード	品番	税抜価格(1冊)	メーカー希望小売価格(1冊)
257-8159	COCOMITEVOL.3	¥2,500	¥2,500(税抜)