




アイタイプ構成部材


A8W マスターリンク



1本吊りマスターリンク
2本吊りマスターリンク
3-4本吊りマスターリンク

品番コード	使用荷重(t)		適用チェーン		d mm	t mm	w mm	s mm	重量 (kg)	価格 (円)
	マスターリンク		1本吊り	2本吊り						
A8W 10	1.4		5-6	5	10	80	50	10	0.14	
A8W 13	2.3		6-8	6	13	110	60	10	0.34	
A8W 16	3.5		8-10	8	16	110	60	14	0.53	
A8W 18	5.0		10	8	19	135	75	14	0.92	
A8W 22	7.6		13	10	23	160	90	17	1.60	
A8W 26	10.0		16	13	27	180	100	20	2.46	
A8W 32	14.0		19	16	33	200	110	26	4.14	
A8W 36	25.1		22	19	36	260	140	29	6.22	
A8W 45	30.8		—	22	45	340	180	—	12.82	
A8W 50	40.0		—	—	50	350	190	43	16.55	


M8W 大型マスターリンク



マスターリンクAと同様に使用する。マスターリンクの内径が大きい為、
太いサイズのクレーン用フックもしくは特別なフックに適用出来ます。

品番コード	使用荷重(t)		適用チェーン		d mm	t mm	w mm	s mm	重量 (kg)	価格 (円)
	マスターリンク		1本吊り	2本吊り						
M8W 10	1.4		5-6	5	11	90	65	10	0.22	
M8W 13	2.3		6-8	6	14	120	70	10	0.44	
M8W 16	3.2		8-10	—	16	140	80	13	0.71	
M8W 18	4.2		10	8	19	160	95	14	1.09	
M8W 22	6.7		13	10	23	170	105	17	1.74	
M8W 26	10.1		16	13	27	190	110	20	2.65	
M8W 32	16.0		19-22	16	33	230	130	26	4.78	
M8W 36	21.2		22	19	38	275	150	29	7.48	

K8W 大型マスターリンク




小型ホイストから大型クレーンフックにも使用できる軽量で使い勝手の
良いマスターリンクです。

品番コード	使用荷重(t)		適用チェーン		d mm	t mm	w mm	s mm	重量 (kg)	価格 (円)
	マスターリンク		1本吊り	2本吊り						
K8W 17	2.0		8	—	16.5	225	112	14	1.06	
K8W 19	3.2		10	8	19			14	1.42	
K8W 23	5.0		13	10	23			17	2.12	

* チェーンスリングとしての使用する場合の最大荷重はマスターリンクの使用荷重とします。

B8W サプリング



品番コード	適用チェーン		d mm	t mm	w mm	s mm	重量 (kg)
	2本吊り	3-4本吊り					
B8W 8	6	—	8	36	16	—	0.05
B8W 10	8	5	10	44	20	—	0.09
B8W 13	10	6	13	54	25	10	0.17
B8W 16	13	8	17	70	34	14	0.39
B8W 20	16	10	20	85	40	14	1.00
B8W 22	—	13	23	115	50	17	1.16
B8W 26	—	16	27	140	65	20	1.92
B8W 32	—	19	33	150	70	26	3.16
B8W 36	—	22	36	170	75	—	4.35

*1) チェーンスリング(セット品)の使用荷重はP339の表を参照ください。

*2) ワイヤロープと組み合わせる場合は定められた玉掛架の使用荷重を確認ください。