




ピンタイプ 構成部材

KHSW スリングフック




鍛造安全金具 (ラッチ)付

品番コード	適用 チェーン 径	使用荷重 (t)	e mm	h mm	a mm	d mm	g1 mm	b mm	重量 (kg)
KHSW5-6	5-6	1.12	69	20	15	7.4	19	66	0.29
KHSW8	8	2.0	95	28	19	10	26	90	0.62
KHSW10	10	3.2	109	35	25	12.5	31	108	1.19
KHSW13	13	5.3	136	41	34	16	39	131	2.12
KHSW16	16	8.0	155	49	37	20	45	153	3.49
KHSW19-20	19-20	12.5	184	53	51	24	53	177	5.64
KHSW22	22	15.0	214	62	52	27	62	196	9.05


簡単で、容易にフックがかけることが出来、取り外しも便利。
安全金具(ラッチ)の要求のない場合に適用される。

品番コード	適用 チェーン 径	使用荷重 (t)	e mm	h mm	d mm	b mm	g mm	重量 (kg)
KCHW8	8	2.0	90	28	10	74	20	0.51
KCHW10	10	3.2	129	39	12.5	107	28	1.51
KCHW13	13	5.3	166	51	16	137	41	3.13
KCHW16	16	8.0	205	60	20	166	45	5.56

KCHW C-フック



KLHW 安全フック




品番コード	適用 チェーン 径	使用荷重 (t)	e mm	h mm	a mm	b mm	d mm	g mm	重量 (kg)
KLHW6	6	1.12	94	20	17	71	7.4	28	0.56
KLHW8	8	2.0	123	26	20	88	10	34	1.00
KLHW10	10	3.2	144	30	29	107	12.5	45	1.61
KLHW13	13	5.3	180	40	35	138	16	52	3.25
KLHW16	16	8.0	218	50	41	168	20	60	5.95


開口部が大きい場合に使用します。
安全金具(ラッチ)がなくても大丈夫か確認のうえ使用願います。

品番コード	適用 チェーン 径	使用荷重 (t)	e mm	h mm	a mm	g mm	d mm	b mm	重量 (kg)
KFW8	8	2.0	120	29	25	64	10	118	1.04
KFW10	10	3.2	140	35	32	76	12.5	143	1.74
KFW13	13	5.3	170	42	40	89	16	170	3.38

KFW ファンドリーフック




KPW グラブフック



品番コード	適用 チェーン 径	使用荷重 (t)	e mm	b mm	d mm	g mm	重量 (kg)
KPW6	6	1.12	47	44	7.4	7	0.19
KPW8	8	2.0	63	57	10	9	0.46
KPW10	10	3.2	78	71	12.5	12	0.90
KPW13	13	5.3	93	92	16	15	1.85
KPW16	16	8.0	115	113	20	19	3.49
KPW19-20	19-20	12.5	141	150	24	25	6.88
KPW22	22	15.0	158	165	27	27	9.68

KSCHW クレビスシャックル



品番コード	適用 チェーン 径	使用荷重 (t)	e mm	e1 mm	b mm	a mm	d mm	c mm	d1 mm	重量 (kg)
KSCHW8	8	2.0	76	54	26	12	10	31	16	0.66
KSCHW10	10	3.2	105	76	32	16	12.5	39	20	1.22
KSCHW13	13	5.3	113	77	42	21	16	50	24	2.64

環境・
産廃資材緑化・
街路資材河川・
法面資材ワイロープ
繊維ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品ラッシング
資材港湾土木
資材機械・
工具類ステンレス
製品

CAD

電設資材