

### 角丸ルーバー LKP




**仕様**

材質：カバー／AES樹脂  
 本体／PS樹脂  
 色彩(近似色)：ベージュ(マンセル5Y7/1) クリーム(マンセル2.5Y9/1)  
 取付可能板厚：t1.2mm～t3.2mm

**セット内容**

ルーバー 2個

- 防虫用ステンレス網付
- キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取付けできます。
- モダアクリルポリエステル製、防塵率70%のフィルターが付いたタイプもあります。(下表参照)
- フィルターは外部より交換が可能(工具不要)で、水洗いにより再使用が可能です。
- IP4X (ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。)



納期区分	フィルター	品番		1セット標準価格(円)	寸法(mm)				
		ベージュ	クリーム		A	B	C	D	φE
○	無	LKP 75	LKP 75K	4,080	75	75	36.0	φ64	65
○	〃	LKP 90	LKP 90K	4,880	90	90	36.5	φ76	77
○	〃	LKP 105	LKP 105K	6,080	105	105	36.5	φ89	90
○	有	LKP 75F	LKP 75FK	4,720	75	75	36.0	φ64	65
○	〃	LKP 90F	LKP 90FK	5,770	90	90	36.5	φ76	77
○	〃	LKP 105F	LKP 105FK	7,040	105	105	36.5	φ89	90

※品番、価格は1セットの場合です。

(商品コード82)

### 角型ルーバー LKN



**仕様**


材質：カバー／AES樹脂  
 本体／PS樹脂  
 色彩(近似色)：ベージュ(マンセル5Y7/1)  
 クリーム(マンセル2.5Y9/1)  
 取付可能板厚：t1.2mm～t3.2mm

**セット内容**


ルーバー 2個  
 (LKN 250Fはルーバー 1個)

- LKN 100F(K),120F(K),150F(K)はキャビネット本体に角穴か丸穴のどちらの加工でも簡単に取付けできます。LKN 200F(K),250F(K),120WF(K)は角穴加工で簡単に取付けできます。
- モダアクリルポリエステル製、防塵率53%のフィルターが付いています。
- フィルターは外部より交換が可能(工具不要)で、水洗いにより再使用も可能です。
- 盤用ファンと組合せて使用できます。
- 防虫用ステンレス網付
- IP4X (ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。)

LKN 100F,120F,150F





取付穴加工




LKN 100F,120F,150F

LKN 200F,250F




LKN 100F,120F,150F,200F,250F

LKN 120WF



取付穴加工



LKN 120WF

納期区分	品番		1セット標準価格(円)	寸法(mm)							取付可能ファン
	ベージュ	クリーム		A	B	C	D	E	F	φA	
○	LKN 100F	LKN 100FK	7,230	100	100	13	21	81	—	95	□80mm
○	LKN 120F	LKN 120FK	8,470	120	120	15	18	95	—	114	□92mm
○	LKN 150F	LKN 150FK	10,100	150	150	17	18	118	—	142	□119mm
○	LKN 200F	LKN 200FK	13,600	200	200	21.5	21.5	175	185	—	VP23-9,10
○	LKN 250F	LKN 250FK	9,290	250	250	22	21.5	192	202	—	VP23-9,10
○	LKN 120WF	LKN 120WFK	15,500	240	120	15	18	—	—	—	□92mm

※品番、価格は1セットの場合です。

(商品コード82)