


スリット付台板 RP15-S RPK15-S RPG15-S

放熱用のスリット付き台板



L型レール付

- 許容荷重は60kgです。
- L型レールが付属されています。
- 台板は、前面からねじ止めする方法ですので上下の機器でスペースが少ない場合でも容易に取付けができます。



※セット品のL型レールの写真、図面はRP965をご覧ください。

仕様 (台板本体) 材質: 鋼板
板厚: 1.6mm
塗装色: N-1 (3分ツヤ)

セット内容 スリット付台板: 1枚
L型レール: 2本
台板取付ねじ: 2本
レール取付ねじ: 4本
※CSMT, SCRVT用のレール取付ねじは2種類

■ 適応タイプ SMCT SMCKT CORT
SRB SRO SROV

単位: mm

納期区分	品番	W	D	適応L型レール	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RP15-27LSB	449	270	RP965-25	3	6,100
④	RP15-30LSB	〃	300	RP965-28	〃	6,300
④	RP15-32LSB	〃	320	RP965-30	4	6,600
◎	RP15-35LSB	〃	350	RP965-33	〃	6,850
◎	RP15-40LSB	〃	400	RP965-38	〃	7,250
④	RP15-43LSB	〃	430	RP965-41	5	7,450
◎	RP15-50LSB	〃	500	RP965-48	〃	8,450
◎	RP15-58LSB	〃	580	RP965-56	6	9,850
◎	RP15-70LSB	〃	700	RP965-68	7	12,550
④	RP15-80LSB	〃	800	RP965-78	8	14,000

※ラック奥行寸法により適応品番が変わります。選定表にてご確認ください。
※重量は1セット分です。

■ 適応タイプ CSMT DGT DET SCRVT

単位: mm

納期区分	品番	W	D	適応L型レール	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RPK15-48LSB	449	480	RPK965-46	5	8,450
④	RPK15-53LSB	〃	530	RPK965-51	6	9,200
④	RPG15-58LSB	〃	580	RPG965-56	〃	9,850
◎	RPG15-64LSB	〃	640	RPG965-62	〃	11,300
◎	RPK15-69LSB	〃	690	RPK965-67	7	13,200

※ラック奥行寸法により適応品番が変わります。選定表にてご確認ください。
※重量は1セット分です。

スリット付台板(イーザーL型レール用) RP15-TR

簡単取付L型レールと組合わせた台板




- 許容荷重は60kgです。
- イーザーL型レールが付属されています。

※セット品のイーザーL型レールの写真、図面はRP965-TRをご覧ください。

仕様 材質: 鋼板
板厚: 1.6mm
塗装色: N-1 (3分ツヤ)

セット内容 スリット付台板: 1枚
L型レール: 2本
台板取付ねじ: 2本
レール取付ねじ: 4本



■ 適応タイプ ITN ITO ITA ITS

単位: mm

納期区分	品番	W	D	適応L型レール	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RP15-60TR	449	310	RP965-60TR	3	8,650
④	RP15-70TR	〃	400	RP965-70TR	4	9,600
④	RP15-80TR	〃	500	RP965-80TR	5	11,000
④	RP15-90TR	〃	580	RP965-90TR	6	12,700
④	RP15-100TR	〃	700	RP965-100TR	7	15,200
④	RP15-110TR	〃	800	RP965-110TR	8	15,900

※ラック奥行寸法により適応品番が変わります。選定表にてご確認ください。
※重量は1セット分です。

とび出し防止ストッパー RP17



機器のとび出しを防止



- 固定ベルト用の開口部があります。
- スライド式台板などに取付けて使用します。
- 機器をベルトで固定する場合は、ねじ止め式をご利用ください。

仕様 材質: 鋼板
板厚: 1.6mm
処理: メッキ(黒)

セット内容 とび出し防止ストッパー: 2本
取付ねじ



単位: mm

納期区分	品番	W	H	固定方法	適応オプション	重量(kg)	1セット標準価格(円)
④	RP17-1B	426	20	ねじ止め式	RP16	0.4	2,250
④	RP17-1RB	〃	〃	両面テープ	RP15(S)、RP16-M	0.4	2,400

※1セット2個入りです。