

バイナグリップ



- 高い耐久性とすぐれたスリップ防止効果があります。
- マット表面と裏面のダイヤモンドトレッド模様が、スリップ、マットのずれを防止します。
- 快適で弾力性にすぐれ、衛生的です。
- 格子状の構造で、液体を効率よく排水します。
- **防災**適合品。


バイナグリップ オプション

【エッジ】




エッジの長さ最大150cmまで取り付け可能です。取り付けについてはお問い合わせください。

【コネクタークリップ】



- E字クリップ
マットの横と横を連結するクリップ
- S字クリップ
マットの横と縦を連結するクリップ

【フロアーフック】



バイナグリップを床面に固定するときに使用するフック

仕様

おすすめする場所 : 液体漏れがひどく滑りやすい場所。排水したい場所。
 素材 : 100%軟質PVC
 重量 : 約7.6kg/m²
 スリップ防止認証機関評価 : DIN51130:R12(独国家規格)
 排水機能認証機関評価 : DIN51130:V10(独国家規格)

バイナグリップ



VYN060X10	幅60cm×長さ10m×厚み15mm
VYN091X10	幅91cm×長さ10m×厚み15mm
VYN122X10	幅122cm×長さ10m×厚み15mm

色



ブラック (BK)



ブルー (BL)★



ブラックにイエローのセーフティボーダーつき (BY)★


★印の色の製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

バイナグリップ【オプション】



EDGE	エッジ幅10cm×長さ10.1m 色:ブラック(BK)、イエロー(YE)
CCDP-10	コネクタークリップ(E字クリップ)10個
VYNCSE-10	コネクタークリップ(S字クリップ)10個
FHKL-10	フロアーフック大 10個(ネジ、アンカースリーブつき)
VYNFHK-10	フロアーフック小 10個(ネジ、アンカースリーブつき)

デッキプレートランナー



- 独特なダイヤモンド柄は、耐久性を高めます。
- 表面の清掃が容易です。
- 一般的な化学薬品に対し、耐薬品性をもっています。

デッキプレートランナー




CXR0024-75	幅61cm×長さ22.9m×厚み4mm
CXR0036-75	幅91cm×長さ22.9m×厚み4mm

色



グレー (DG)



ブラック (DB)



ブラックにイエローのセーフティボーダーつき (YB)★

★印の色の製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

仕様

おすすめする場所 : 乾燥した往來の多い通路
 素材 : PVC
 重量 : 約4.4kg/m²