

Do it ハンドリベッター

“Do it” HAND RIVETER

●ご家庭でのリベッティングに最適なタイプです

品番コード	全長	重量	リベット使用範囲	参考価格	JANコード (4963202-)
HR300	260mm	600g	NSAφ2.4~4.8mm NA φ2.4~4.8mm NS φ2.4~3.2mm	3,510円	008433

HR300用



ノースピース



Do it ハンドリベッターツールキット

“Do it” HAND RIVETER KIT

●HR300とお手頃なブラインドリベットをワンセットにしました

品番コード	キット内容	参考価格	JANコード (4963202-)	備考
HR302	HR300……1丁 NSA4-2……25本 NSA4-3……25本 NSA5-2……25本 NSA5-4……25本	6,150円	008440	プラスチックケース寸法 150×300×50mm



※ジョー・超硬質ジョー

STANDARD JAWS, ULTRA JAWS, 3-PIECE JAWS

品番コード	品名	適用機種	参考価格	小箱 入数	JANコード (4963202-)
JS	ジョー小	AR2000S, AR2000SV, AR011S, ARV015S, HR002D, HR002A, HR005A	1,290円	12 パック	014571
JM	ジョー中	AR011M, AR011H, AR021H, AR011P, ARV011M, ARV015M, AR021M, HR003A, @R03i	1,290円		014588
JL	ジョー大	AR011H, AR021EX, AR021H, HR003B, HR2050H	1,710円		014595
CJM	超硬質 ジョー中	AR2000M, AR2000MV, AR011M, AR011MX, AR011H, AR011HX, AR021H, AR011P, ARV015M, ER300N, BR200M, HR003A, AR022M, ARV022M, ARV025M, R1A1, R1B1, @R03i	2,250円		014601
CJL	超硬質 ジョー大	AR2000H, AR2000HV, AR011H, AR011HX, AR021H, AR021EX, AR3000EV, HR003B, HR2050H, R1A2, R1B2	3,750円		014618
J1A	ジョーNo.1A	R1A1※, R1B1※	2,010円		088800

※2013年2月製造分まで適用。詳しくは、当社コールセンターまでお問い合わせください。

品番コード	品名	適用機種	参考価格	小箱 入数	JANコード (4963202-)
J3M	ジョーNo.3中	AR2000M, AR2000MV, AR011M, AR011MX, AR011P, ARV015M, AR022M, ARV022M, ARV025M	3,990円	12 パック	088824
J3L	ジョーNo.3大	AR2000H, AR2000HV, AR021EX, AR011HX, AR011H※, AR021H※, R1A2	5,890円		088909

※ジョーケースヘッド(大)をご使用ください。

品番コード	品名	セット内容	参考価格	小箱 入数	JANコード (4963202-)
J3MSET	ジョーNo.3中セット	ジョーNo.3中……1組 ジョーブッシャー……1個	6,310円	12 パック	088862
J3LSET	ジョーNo.3大セット	ジョーNo.3大……1組 ジョーブッシャー……1個 ジョーブッシャースプリング……1	8,400円		088947

★三爪ジョーは専用のジョーブッシャーが必要な為、初回購入時は必ずセット品をお求めください。
ジョー単体での使用はできません。

※潤滑オイル・油圧オイル(エビ印純正)

LUBRICATING & HYDRAULIC OIL(GENUINE LOBSTER OIL)

■潤滑オイル

●専用潤滑オイルのご使用により、ジョー周りの焼付きによるリベッターの作動不良を防止し、ジョーの寿命が延びます

■油圧オイル

●エアリベッター・エアナッター・エビパンチャー・手動油圧式圧着工具・手動油圧式フレア・スウェーピング・つば出し工具の給油に

品番コード	品名	容量	JANコード(4963202-)
JO50	潤滑オイル	50cc	008891
B10012	油圧オイル	100cc	059893



JO50



B10012

■ジョー・超硬質ジョー

●ハンドリベッター・エアリベッター・電動リベッター・

コードレスリベッターのジョー交換に、適用機種をお確かめのうえ、ご使用ください

●特にステンスリベット(NSS、NST)をご使用の際は、超硬質ジョーをご使用ください



■三爪ジョー

●三爪は、三方よりリベットを挟み込むため、二爪と異なり、安定的にリベッター中心部で、真直ぐに、引くことができます。リベット締結作業の安定性が良くなります

●二爪よりも耐久性が高く、取り替えの手間を省きます。

特にステンスのリベットをよくご使用される方におすすめです

(CJM、CJLより長寿命です)

