

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Al Bag (Aluminum Foil Laminated)

酸素・水分・遮光バリア袋“アルミ袋”

- 特長** ●長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
●乾燥剤や脱酸素剤 (RP剤) と併用することができます。
●金属、電子部品などの長期保管、過酷条件での輸送。
- 用途** ●厚さ:0.094mm
- 仕様** ●厚さ:0.094mm
- 材質** ●PET/アルミ箔/PE
- 製造国** ●日本



注意
●ヒートシール機を使用し、密閉させてご使用ください。

発注単位1箱

三菱ガス化学㈱ [827078]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	縦×横 (mm)	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-7938	AB180250PC	¥4,600	オープン	シルバー	250×180	100	1	1035.00	142(141)
818-7939	AB220300PC	¥6,200	オープン	シルバー	300×220	100	1	1518.00	224(129)
818-7940	AB350500PC	¥4,300	オープン	シルバー	500×350	25	1	1006.25	470(91)
818-7941	AB400620PC	¥6,500	オープン	シルバー	620×400	25	1	1426.00	365(82)
818-7942	AB800850PC	¥8,200	オープン	シルバー	850×800	10	1	1564.00	224(100)

☎商品のお問い合わせ:03-3283-4867 <http://www.mgc.co.jp/>



ABシリーズ

切削油剤

防錆剤

サビ
取り剤

酸化性
防錆剤



PTS Bag (Ceramic Deposited)

酸素・水分バリア透明袋“PTS袋”

- 特長** ●透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。
●乾燥剤や脱酸素剤 (RP剤) と併用することができます。
●金属、電子部品などの長期保管、過酷条件での輸送。
- 用途** ●厚さ:0.112mm
- 仕様** ●厚さ:0.112mm
- 材質** ●セラミック蒸着PET/PE
- 製造国** ●日本



注意
●ヒートシール機を使用し、密閉させてご使用ください。

発注単位1箱

三菱ガス化学㈱ [827078]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	縦×横 (mm)	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-7933	PB180250PC	¥6,000	オープン	透明	250×180	100	1	990.0	75(103)
818-7934	PB220300PC	¥8,600	オープン	透明	300×220	100	1	1452.0	59(65)
818-7935	PB350500PC	¥6,150	オープン	透明	500×350	25	1	962.5	51(64)
818-7936	PB400620PC	¥8,700	オープン	透明	620×400	25	1	1364.0	38(81)
818-7937	PB800850PC	¥8,660	オープン	透明	850×800	10	1	1496.0	21(132)

☎商品のお問い合わせ:03-3283-4867 <http://www.mgc.co.jp/>



Rust Prevention Bag

防錆袋“サビン”

- 特長** ●新規防錆剤マスターバッチPEXSTT-93を使用しています。
●気化することで金属表面の形状が複雑な製品の保管・輸送など広範囲に使用できます。
●安心安全に使用できます。
- 用途** ●サビ防止を必要とする金属製品の包装袋、機械類の包装袋。
- 仕様** ●耐熱温度:約100℃
●厚さ:0.1mm
- 材質** ●ポリエチレン樹脂 (PE)
- 製造国** ●日本



発注単位1箱

株式会社 [503592]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	縦×横 (mm)	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
335-8216	SBN-250	¥875	¥960	薄乳白	350×250	20	25	300	847(123)

☎商品のお問い合わせ:03-3706-2482 <http://www.shimazu-inc.com/>



Anti-Rust Bag

ゼラスト防サビチャック袋“TZCB”

- 特長** ●従来のサビ止めと異なり、防サビ成分が気化して空気中の水分と融合し、金属の表面にバリアを作ることでサビを防ぎます。●チャック袋の中に、シルバー製品などサビさせたくない金属製品を入れて密閉しておくだけで、防サビ対策が簡単にできます。
●ほとんどの金属製品をサビから守ります。
- 用途** ●鉄・非鉄金属に対する防錆。
- 仕様** ●耐熱温度:80℃
- 材質** ●ポリエチレン (PE)
- 製造国** ●台湾

注意
●ご使用の際は、保管される製品に付着している水分をよくふき取ってから保管して下さい。水分のふき取りが不十分な場合には抑錆効果が十分に発揮されないことがあります。
●すでに発生しているサビを除去する機能は有りません。



発注単位1袋

永幸計器㈱ [231352]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	色	幅×長さ×厚さ (mm)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-6585	TZCB-1	¥569	オープン	半透明	100×175×0.08	5	30	15	177(87)
856-6586	TZCB-2	¥711	オープン	半透明	150×245×0.08	5	30	30	128(53)
856-6587	TZCB-3	¥997	オープン	半透明	230×335×0.08	5	30	60	324(172)

ホームページ <http://www.eikokeiki.co.jp/>



TZCBシリーズ

吸湿乾燥剤

離型剤

潤滑剤

焼付防止
潤滑剤

食品機械用
潤滑剤

グリス・
ペースト

潤滑油

探傷剤

検知剤

ケガキ剤

洗浄剤

消泡剤

精製水

接点
復活剤

静電・帯電
防止剤

スパッタ
付着防止剤

はがし剤