

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ミドリ安全



Nitrile Gloves Powder Free

使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入)

同商品群
在庫数 177 アイテム

VERTE-701H

- 特 長 ●抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。
●指先すべり止め加工です。
- 仕 様 ●厚さ:約0.14mm
●食品衛生法適合品
- 材 質 ●ニトリルゴム(NBR)
- 製造国 ●マレーシア

1枚あたり目安単価
¥59

発注単位1箱

(価格改定日 21.08) ミドリ安全(883194)

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
447-8461	VERTE-701H-SS	¥5,857	オープン	ブルー	SS	24.0	15.2	7.8	100	20	580	89(18)
447-8452	VERTE-701H-S	¥5,857	オープン	ブルー	S	24.0	17.2	7.9	100	20	620	434(19)
447-8444	VERTE-701H-M	¥5,857	オープン	ブルー	M	24.0	19.6	8.1	100	20	660	1329(18)
447-8428	VERTE-701H-L	¥5,857	オープン	ブルー	L	24.0	21.4	8.4	100	20	710	1342(17)
447-8436	VERTE-701H-LL	¥5,857	オープン	ブルー	LL	24.0	23.0	8.5	100	20	750	182(15)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 https://www.midori-anzen.co.jp/

ミドリ安全



Disposable Nitrile Gloves Powder Free

ニトリルディスポ手袋(100枚入)

同商品群
在庫数 177 アイテム

VERTE-790

- 特 長 ●抜群の強度とフィット性です。
- 仕 様 ●厚さ:0.13mm ●食品衛生法適合品
- 材 質 ●ニトリルゴム(NBR)
- 製造国 ●マレーシア

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
SS	23.5	15.2	7.6
S	23.5	17.2	7.7
M	23.5	19.6	8.4
L	23.5	21.4	8.5
LL	23.5	23.0	8.6

1枚あたり目安単価
¥49

発注単位1箱

(価格改定日 21.08) ミドリ安全(883194)

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	サイズ	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-9869	VERTE-790-SS	¥4,889	オープン	ブルー	SS	100	20	500	70(36)
835-9870	VERTE-790-S	¥4,889	オープン	ブルー	S	100	20	570	244(57)
835-9871	VERTE-790-M	¥4,889	オープン	ブルー	M	100	20	640	593(54)
835-9872	VERTE-790-L	¥4,889	オープン	ブルー	L	100	20	700	567(42)
835-9873	VERTE-790-LL	¥4,889	オープン	ブルー	LL	100	20	720	161(82)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 https://www.midori-anzen.co.jp/

ミドリ安全



Disposable Nitrile Gloves Powdered

ニトリルディスポ手袋(100枚入)

同商品群
在庫数 177 アイテム

VERTE-792

- 特 長 ●抜群の強度とフィット性です。
- 仕 様 ●厚さ:0.13mm ●食品衛生法適合品
- 材 質 ●ニトリルゴム(NBR)
- 製造国 ●マレーシア

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
SS	23.5	15.2	7.6
S	23.5	17.2	7.7
M	23.5	19.6	8.4
L	23.5	21.4	8.5
LL	23.5	23.0	8.6

1枚あたり目安単価
¥49

発注単位1箱

(価格改定日 21.08) ミドリ安全(883194)

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	サイズ	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-9874	VERTE-792-SS	¥4,889	オープン	ブルー	SS	100	20	530	41(90)
835-9875	VERTE-792-S	¥4,889	オープン	ブルー	S	100	20	580	105(118)
835-9876	VERTE-792-M	¥4,889	オープン	ブルー	M	100	20	650	284(71)
835-9877	VERTE-792-L	¥4,889	オープン	ブルー	L	100	20	710	271(81)
835-9878	VERTE-792-LL	¥4,889	オープン	ブルー	LL	100	20	730	95(102)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 https://www.midori-anzen.co.jp/

アトム



Disposable Nitrile Gloves

使い捨てニトリルゴム手袋“ピットイングローブ”

同商品群
在庫数 17 アイテム

1780



6枚入



20枚入

- 特 長 ●特殊表面加工により優れたグリップ力、水や油に対してグリップ力が抜群です。
- ニトリルゴム製による優れた耐油性、耐薬品性があります。
- 親指の内側まですべり止めが施されており、対象物をしっかり掴みます。
- 店舗売りしやすいヘッダータイプです。

- 仕 様 ●厚さ:0.15mm
- 材 質 ●ニトリルゴム
- 製造国 ●タイ

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	24.5	17.0	7.8
M	24.5	19.0	8.3
L	24.5	21.0	8.4
LL	24.5	23.0	8.8

6枚入

1枚あたり目安単価
¥65

発注単位1箱

(価格改定日 21.04) アトム(752800)

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	サイズ	組入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-1332	1780-S	¥389	¥480	グレー	S	6	300	47	2(-)
207-1331	1780-M	¥389	¥480	グレー	M	6	300	53	30(-)
207-1329	1780-L	¥389	¥480	グレー	L	6	300	59	50(-)
207-1330	1780-LL	¥389	¥480	グレー	LL	6	300	59	0(-)

20枚入

1枚あたり目安単価
¥64

発注単位1箱

(価格改定日 21.04)

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	サイズ	組入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-1336	1780-20-S	¥1,271	¥1,550	グレー	S	20	80	145	38(-)
207-1335	1780-20-M	¥1,271	¥1,550	グレー	M	20	80	165	140(-)
207-1333	1780-20-L	¥1,271	¥1,550	グレー	L	20	80	185	120(-)
207-1334	1780-20-LL	¥1,271	¥1,550	グレー	LL	20	80	185	32(-)

☎商品のお問い合わせ:0846-26-0021 http://www.atom-glove.co.jp/

オカモト



Disposable Gloves

使い捨て手袋“メンテナンスグローブNEO”(50枚入)

同商品群
在庫数 12 アイテム

OG376

- 特 長 ●油、薬品に強いニトリルゴム製で少し厚めのタイプです。
- 手袋表面は特殊なエンボス加工によりグリップ性を高めています。

- 仕 様 ●厚さ:0.15mm ●食品衛生法適合品
- 材 質 ●ニトリルゴム
- 製造国 ●マレーシア

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	24.0	20.0	8.0
L	24.0	21.0	8.3
LL	24.0	23.0	8.5

1枚あたり目安単価
¥68

発注単位1箱

(価格改定日 21.01) オカモト(237580)

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	サイズ	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
215-4363	OG376M	¥3,386	オープン	ブラック	M	50	10	445	2099(999)
215-4365	OG376L	¥3,386	オープン	ブラック	L	50	10	470	2254(999)
215-4364	OG376LL	¥3,386	オープン	ブラック	LL	50	10	510	696(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3817-4246 http://www.okamoto-inc.jp/

ミタニ



Disposable Gloves(NBR)

使い捨てニトリル薄手袋(100枚入)

同商品群
在庫数 6 アイテム

158337

- 特 長 ●油に強く耐久性のあるニトリルゴム製です。

- 仕 様 ●厚さ:指先約0.15mm、手のひら約0.13mm、手首0.07mm
- 左右兼用

- 材 質 ●ニトリルゴム
- 製造国 ●マレーシア

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	24.0	19.0	8.5
L	24.0	21.0	8.8
LL	24.0	23.0	9.0

1枚あたり目安単価
¥38

発注単位1箱

(価格改定日 21.07) ミタニコーポレーション(901817)

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	サイズ	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
174-8763	158337	¥3,807	オープン	ブラック	M	100	1	642	1718(337)
174-8764	158338	¥3,807	オープン	ブラック	L	100	1	692	3131(355)
174-8760	158339	¥3,807	オープン	ブラック	LL	100	1	742	1999(129)

☎商品のお問い合わせ:072-469-1660 http://www.mitani-gloves.com/