

Cordless Impact Driver

長い木ネジをグングン締付ける。



インパクト機構で パワフル&スピーディ

ハンマーで打撃しながら締付けるのでより強力な
締め付けトルクを発揮。長い木ネジもグングン締め付け。

充電式インパクトドライバ

別販売品はP21を参照

18V	Li-ion Typ.2Ah※1	約40/105分充電 (DC18SG/WB) バッテリーBL1820G	Li-ion 1.5Ah	約35分充電 バッテリーBL1815G
------------	---------------------	---	-----------------	------------------------

Light 最大締め付けトルク **155N・m**

- 全長143mmのコンパクトボディで
パワフル締め付け
- 小型・軽量ながら強力
高出力な4極モータ搭載
- 軽量 1.3kg



「高容量」Typ.2Ah※1
バッテリー容量約30%アップ

充電式インパクトドライバ
MTD002DSAX 33,600円

バッテリーBL1820G Typ.2Ah※1×2本
充電器DC18SG・ケース付



バッテリー2本付
0 88381 77833 6

NEW **MTD002DWA** 25,600円

バッテリーBL1820G Typ.2Ah※1×1本
充電器DC18WB・ソフトケース付



バッテリー1本付
1 97050 00282 2

MTD002DSX 30,600円

バッテリーBL1815G(1.5Ah)×2本
充電器DC18SG・ケース付



バッテリー2本付
0 88381 87468 7



14.4V	Li-ion Typ.2Ah※1	約40/105分充電 (DC18SG/WB) バッテリーBL1420G	Li-ion 1.5Ah	約35分充電 バッテリーBL1415G
--------------	---------------------	---	-----------------	------------------------

Light 最大締め付けトルク **145N・m**

- 全長143mmのコンパクトボディで
パワフル締め付け
- 小型・軽量ながら強力
高出力な4極モータ搭載
- 軽量 1.2kg



「高容量」Typ.2Ah※1
バッテリー容量約30%アップ

充電式インパクトドライバ
MTD001DSAX 29,000円

バッテリーBL1420G Typ.2Ah※1×2本
充電器DC18SG・ケース付



バッテリー2本付
0 88381 77832 9

NEW **MTD001DWA** 21,300円

バッテリーBL1420G Typ.2Ah※1×1本
充電器DC18WB・ソフトケース付



バッテリー1本付
1 97050 00281 5

MTD001DSX 27,000円

バッテリーBL1415G(1.5Ah)×2本
充電器DC18SG・ケース付



バッテリー2本付
0 88381 85574 7



モデルNo.	ネジ締め能力(mm)		回転数 (min ⁻¹)[回/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	全長 (mm)	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安)※2			質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品		
	コーススレッド	高力ボルト					コーススレッド(木ネジ)締め付け (φ4.3x65mm・ラワン)		小ネジ (M8x16mm)				
MTD002D	22〜125	M5〜M12	0〜2,500	0〜3,000	143	直流18	Typ.2Ah※1	約230本	Typ.2Ah※1	約130本	約1,300本	1.3	⊕ビット2-65
1.5Ah							約190本	1.5Ah	約110本	約1,100本	1.3		
MTD001D						直流14.4	Typ.2Ah※1	約160本	Typ.2Ah※1	約90本	約990本	1.2	
							1.5Ah	約130本	1.5Ah	約75本	約800本	1.2	

※1 記載の容量は標準的な数値です。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。



LED 高輝度
LEDライト
ビット先を明るく
照らします。



正逆転
両用
ネジの取り外しに
便利です。



無段変速
ブレーキ
付
回転数を自在に
コントロールできます。



ブレーキ
付
スイッチOFFで回転が
素早く止まります。



ケース付



このマークの中の番号は
カーボンブラシの呼び番号です。



ライトバッテリー専用
Light

他シリーズのバッテリー・充電器は
使用できません。
詳しくは5ページをご覧ください。

リチウム

穴あけ・締め付け

切断

研削・研磨

木工切削面取り

集じん

墨出し器

チェーンソー

運搬車

高圧洗浄

ブロワ

その他