


DS DF DK-S DK20φ DT LY LT MG MF

PSC (ACアダプタ)

PSC-21A(日本国内用:100V)
 PSC-22A(米国用:120V)
 PSC-23A(欧州その他地域用*:220~240V)
 ユーロプラグケーブル付

*対応する地域についての詳細は、弊社営業にお問い合わせください。




※図は、PSC-21A、-22A


DS	DF	DK-S	DK20φ	DT	LY	LT	MG	MF
-	-	-	-	-	●	-	-	-

CE (延長ケーブル)


CE08-1 (1m)
 CE08-3 (3m)
 CE08-5 (5m)
 CE08-10 (10m)
 CE08-15 (15m)



(カウンタ接続用変換ケーブル)
 CE29-003 (0.3m)
 CE29-01 (1m)
 CE29-03 (3m)
 CE29-05 (5m)
 CE29-10 (10m)



(耐屈曲性延長ケーブル) 先バラ
 CE22-01 (1m) CE22-03 (3m)
 CE22-05 (5m) CE22-10 (10m)



DS	DF	DK-S	DK20φ	DT	LY	LT	MG	MF
-	-	●	●	●	-	●	●	-

(出カケーブル)
 CE34-005 (0.5m)
 CE34-02 (2m)
 CE34-05 (5m)
 CE34-10 (10m)
 CE34-15 (15m)
 CE34-20 (20m)



DS	DF	DK-S	DK20φ	DT	LY	LT	MG	MF
-	●	-	-	-	-	-	-	●

(延長ケーブル)
 CE38-01 (1m)
 CE38-02 (2m)
 CE38-04 (4m)




DS	DF	DK-S	DK20φ	DT	LY	LT	MG	MF
●	-	-	-	-	-	-	-	-


DZ

DZ252
 DZ253A
 DZ254
 DZ174-010
 DZ174-025
 DZ174-050
 DZ176
 DZ830BL
 DZ830BV
 DZ-5100
 DZ830F
 DZ-123
 DZ-121
 DZ-191
 DZ-122
 DZ-100
 DZ-161
 DZ-181
 DZ-521
 DZ811


DZ252 R5-232C用ケーブル (LT, MG10Aシリーズ用) 丸型8pinオス⇔Dsub 9pinメス




DZ253A R5-232C用ケーブル (LT, MG10Aシリーズ用) 丸型8pinオス⇔Dsub 25pinオス



DZ254 R5-232C用ケーブル (LT, MG10Aシリーズ用) 丸型8pinオス⇔先バラ



DZ174-010/DZ174-025/DZ174-050 エアリフター (空気押し出し式) (DK10, 25, 50用)




使用する測長ユニット	A	B
DK10NR5/PR5	32.5	75.5
DK10PLR5	32.5	56
DK25NR5/PR5	47.5	118
DK25NLR5/PLR5	47.5	98.5
DK50NR5/PR5	72	200


DZ830BL (DK830SLR用ベローズセット) DZ830BV (DK830SVR用ベローズセット)



DZ176 エアリフター (空気押し出し式) (DT512/12用)



DZ-5100 測定子セット (DK155/205を除く)



※上記4種類の測定子がセットとなっております。