

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ミニモ[®] Pink Stones
 日本
“ピンクストーン”
同商品群 在庫数 248アイテム

特 長 ●プリハードン鋼系金型材料の粗仕上げに最適です。
 仕 様 ●適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
 製造国 ●日本



RD1001~1041

発注単位1パック

モニター例 [900220]

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	幅×長さ×厚さ (mm)	砥粒	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
499-8545	RD1001	¥3,960	¥3,960	80	6×150×3	PA	10	1	55	2(34)
499-8553	RD1002	¥3,960	¥3,960	120	6×150×3	PA	10	1	55	7(140)
499-8561	RD1003	¥3,960	¥3,960	220	6×150×3	PA	10	1	55	6(300)
499-8570	RD1004	¥4,950	¥4,950	320	6×150×3	PA	10	1	55	6(300)
499-8588	RD1005	¥5,220	¥5,220	400	6×150×3	PA	10	1	55	2(40)
499-8596	RD1031	¥5,330	¥5,330	80	13×150×3	PA	10	1	120	6(150)
499-8600	RD1032	¥5,330	¥5,330	120	13×150×3	PA	10	1	120	7(78)
499-8618	RD1033	¥5,330	¥5,330	220	13×150×3	PA	10	1	120	10(125)
499-8626	RD1034	¥6,710	¥6,710	320	13×150×3	PA	10	1	120	4(100)
499-8634	RD1035	¥7,040	¥7,040	400	13×150×3	PA	10	1	120	0(-)
852-9178	RD1041	¥7,810	¥7,810	80	13×150×6	PA	10	1	265	5(250)

☎商品のお問い合わせ:03-6630-5800 <https://www.minitor.co.jp/>

ミニモ[®] Blue Stones
 日本
“ブルーストーン”
同商品群 在庫数 248アイテム

特 長 ●幅広い素材の粗仕上げから中仕上げ研削をカバーするスタンダードな砥石です。
 仕 様 ●適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
 製造国 ●日本



RD1231~1246

発注単位1パック

モニター例 [900220]

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	幅×長さ×厚さ (mm)	砥粒	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
499-8821	RD1231	¥4,840	¥4,840	120	13×150×3	WA	10	1	120	5(250)
499-8839	RD1232	¥4,840	¥4,840	180	13×150×3	WA	10	1	120	5(100)
499-8847	RD1233	¥5,170	¥5,170	240	13×150×3	WA	10	1	120	6(100)
499-8855	RD1234	¥5,880	¥5,880	320	13×150×3	WA	10	1	120	2(67)
499-8863	RD1235	¥6,270	¥6,270	400	13×150×3	WA	10	1	120	4(80)
499-8871	RD1236	¥6,820	¥6,820	600	13×150×3	WA	10	1	120	0(-)
499-8880	RD1241	¥7,150	¥7,150	120	13×150×6	WA	10	1	250	6(86)
499-8898	RD1242	¥7,150	¥7,150	180	13×150×6	WA	10	1	250	37(617)
499-8901	RD1243	¥7,810	¥7,810	240	13×150×6	WA	10	1	250	21(263)
499-8910	RD1244	¥8,740	¥8,740	320	13×150×6	WA	10	1	250	2(40)
499-8928	RD1245	¥9,240	¥9,240	400	13×150×6	WA	10	1	250	4(80)
499-8936	RD1246	¥9,840	¥9,840	600	13×150×6	WA	10	1	250	5(125)

☎商品のお問い合わせ:03-6630-5800 <https://www.minitor.co.jp/>

ミニモ[®] Green Stones
 日本
“グリーンストーン”
同商品群 在庫数 248アイテム

特 長 ●超硬合金、セラミックなどの高硬度材料の粗仕上げに最適です。
 仕 様 ●適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
 製造国 ●日本



RD1701~1734

発注単位1パック

モニター例 [900220]

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	幅×長さ×厚さ (mm)	砥粒	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
499-9240	RD1701	¥3,410	¥3,410	120	6×150×3	GC	10	1	50	10(143)
499-9258	RD1702	¥3,630	¥3,630	240	6×150×3	GC	10	1	50	11(138)
499-9266	RD1703	¥4,180	¥4,180	320	6×150×3	GC	10	1	50	8(160)
499-9274	RD1704	¥4,840	¥4,840	600	6×150×3	GC	10	1	50	12(134)
499-9282	RD1731	¥4,840	¥4,840	120	13×150×3	GC	10	1	100	7(100)
499-9291	RD1732	¥5,280	¥5,280	240	13×150×3	GC	10	1	100	2(100)
499-9304	RD1733	¥5,880	¥5,880	320	13×150×3	GC	10	1	100	3(150)
499-9312	RD1734	¥6,820	¥6,820	600	13×150×3	GC	10	1	100	1(34)

☎商品のお問い合わせ:03-6630-5800 <https://www.minitor.co.jp/>

ミニモ[®] Polishing Stones
 日本
“ポリッシングストーン”
同商品群 在庫数 248アイテム



RD1871~1877

モニター例 [900220]

特 長 ●GC砥粒とWA砥粒の複合砥粒により、ほとんどの素材の中仕上げから仕上げ研磨が可能です。
 ●適度な弾性を持たせたため、食い込みが少なく、またスクラッチを残さない均一な仕上げ面が得られます。
 仕 様 ●適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
 製造国 ●日本

砥粒
WA+GC

発注単位1パック

発注単位1パック

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	幅×長さ×厚さ (mm)	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
852-9288	RD1801	¥5,280	¥5,280	320	6×150×3	5	1	25	0(-)
852-9289	RD1802	¥5,280	¥5,280	400	6×150×3	5	1	25	0(-)
852-9290	RD1803	¥5,280	¥5,280	600	6×150×3	5	1	24	0(-)
852-9292	RD1805	¥5,770	¥5,770	1000	6×150×3	5	1	23	4(-)
852-9293	RD1806	¥7,150	¥7,150	2000	6×150×3	5	1	23	4(-)
852-9294	RD1807	¥8,030	¥8,030	3000	6×150×3	5	1	23	0(-)
852-9301	RD1837	¥10,940	¥10,940	3000	13×150×6	5	1	63	3(150)

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	幅×長さ×厚さ (mm)	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-8458	RD1871	¥5,000	¥5,000	320	13×100×13	2	1	66	5(167)
856-8457	RD1872	¥5,300	¥5,300	400	13×100×13	2	1	68	1(17)
856-8456	RD1873	¥5,300	¥5,300	600	13×100×13	2	1	65	9(900)
856-8455	RD1874	¥5,800	¥5,800	800	13×100×13	2	1	61	5(500)
856-8454	RD1875	¥5,800	¥5,800	1000	13×100×13	2	1	61	14(78)
856-8453	RD1876	¥6,800	¥6,800	2000	13×100×13	2	1	56	8(134)
856-8452	RD1877	¥7,600	¥7,600	3000	13×100×13	2	1	52	7(175)

☎商品のお問い合わせ:03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>