

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ミニモ® Felt Sticks
Minimo® フェルトスティック

同商品群 在庫数 248 アイテム



RD3901

特長 ●上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。
●研磨剤の保持力に優れた効果的な研磨ができます。
仕様 ●適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
製造国 ●日本

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	幅×長さ×厚さ (mm)	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
750-9332	RD3901	¥1,760	¥1,760	13×150×6	5	1	43	52(67)
750-9341	RD3902	¥2,310	¥2,310	13×150×10	5	1	55	24(75)
750-9359	RD3903	¥2,030	¥2,030	20×150×6	5	1	64	25(87)
750-9367	RD3904	¥3,410	¥3,410	20×150×10	5	1	94	25(87)
750-9375	RD3905	¥5,060	¥5,060	30×150×10	5	1	150	14(52)

☎商品のお問い合わせ:03-6630-5800 <https://www.minitor.co.jp/>

ミニモ® Abrasive Stone Stick Hand Holders
Minimo® スティック砥石ハンドホルダー

同商品群 在庫数 248 アイテム



PA5142



PA5501

特長 ●スティック砥石3mm×13mm用のハンドホルダーです。
製造国 ●日本

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	全長 (mm)	タイプ	袋入数 (個)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
166-1725	PA5142	¥1,760	¥1,760	145	3×13用	1	1	60	-

丸用ハンドホルダーセット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	全長 (mm)	タイプ	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
499-8341	PA5501	¥12,700	¥12,700	140	φ3、φ6用	1	67	16(85)

☎商品のお問い合わせ:03-6630-5800 <https://www.minitor.co.jp/>

ミニモ® Polishing Wood Sticks
Minimo® “ポリッシングウッドスティック”

同商品群 在庫数 248 アイテム



RD3701 (平・ソフト)



RD3751 (角・ソフト)



RD3781 (丸・ソフト)

特長 ●研磨剤の吸収が少なく砥粒を適度に表面保持するため、最適な遊離研磨を行うことができます。
●形状変化が少なく安定した研磨が可能です。
仕様 ●適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
製造国 ●日本

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	幅×長さ×厚さ (mm)	タイプ	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
499-9860	RD3701	¥3,630	¥3,630	6×150×3	平・ソフト	5	1	8	36(277)
499-9878	RD3703	¥4,620	¥4,620	10×150×3	平・ソフト	5	1	10	12(240)
499-9886	RD3704	¥5,830	¥5,830	13×150×3	平・ソフト	5	1	20	5(100)
499-9894	RD3711	¥3,960	¥3,960	6×150×3	平・ハード	5	1	20	30(112)
499-9908	RD3713	¥5,220	¥5,220	10×150×3	平・ハード	5	1	35	12(134)
499-9916	RD3714	¥6,540	¥6,540	13×150×3	平・ハード	5	1	45	6(150)
499-9924	RD3751	¥2,030	¥2,030	3×150×3	角・ソフト	5	1	5	37(740)
499-9932	RD3752	¥2,580	¥2,580	4.5×150×4.5	角・ソフト	5	1	10	9(82)
499-9941	RD3761	¥3,350	¥3,350	3×150×3	角・ハード	5	1	10	33(174)
499-9959	RD3762	¥3,740	¥3,740	4.5×150×4.5	角・ハード	5	1	23	30(158)
499-9967	RD3763	¥4,620	¥4,620	6.5×150×6.5	角・ハード	5	1	46	7(100)
499-9975	RD3781	¥2,030	¥2,030	3×150×3	丸・ソフト	5	1	3	152(242)
499-9983	RD3782	¥2,310	¥2,310	4.5×150×4.5	丸・ソフト	5	1	7	5(72)
499-9991	RD3791	¥3,630	¥3,630	3×150×3	丸・ハード	5	1	8	146(109)
750-9324	RD3792	¥4,290	¥4,290	4.5×150×4.5	丸・ハード	5	1	16	14(234)

☎商品のお問い合わせ:03-6630-5800 <https://www.minitor.co.jp/>

ミニモ® Oil Stones
Minimo® “オイルストーン”

同商品群 在庫数 248 アイテム



RDシリーズ

特長 ●刃物の研磨、軟らかい金属材料のバリ取りやカエリ取りなどに最適です。
仕様 ●適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
製造国 ●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	幅×長さ×厚さ (mm)	砥粒	粗さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-8451	RD2401	¥1,700	¥1,700	25×100×13	A	荒目	1	80	113(103)
856-8450	RD2402	¥1,700	¥1,700	25×100×13	A	中目	1	82	240(81)
856-8449	RD2403	¥1,700	¥1,700	25×100×13	A	細目	1	86	298(89)
499-9388	RD2411	¥1,430	¥1,430	25×100×13	A	極細目	1	77	412(92)
499-9398	RD2412	¥3,630	¥3,630	50×150×25	A	極細目	1	444	207(88)

☎商品のお問い合わせ:03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>

チェリー Oil Stone(Square)
油砥石“コンビ”

同商品群 在庫数 156 アイテム



CFM4

特長 ●細目(#320相当)と中目(#180相当)のコンビネーションタイプです。
用途 ●鉄や鋼など拡張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに最適。
製造国 ●日本

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	タイプ	形状	長さ×幅×厚さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
812-1839	CFM4	¥1,544	¥3,180	Aコンビ	角	100×25×13	1	85	-
256-5641	CFM5	¥2,079	¥4,280	Aコンビ	角	115×38×16	1	170	-
812-1840	CFM6	¥3,594	¥7,400	Aコンビ	角	150×50×25	1	490	-
812-1841	CFM8	¥4,371	¥9,000	Aコンビ	角	205×50×25	1	650	-

☎商品のお問い合わせ:0745-77-2955 <http://www.yamatoseito.co.jp/>