

## ウォルボックス® (プラスチック製防雨ボックス)

キャビネット工業会規格 CA200(WB-12A~15A) IPX3

**屋根付<ヨコ型>**

WB-18AJ  
WB-17AYJ  
WB-17AJ  
WB-16AJ  
WB-15AJ  
WB-14AJ  
WB-13AJ  
WB-12AJ

木板ベース付

**Aタイプ**

シンプルなデザイン  
豊富なカラー&  
バリエーション

- 屋根・扉は、本体と分離でき、屋根は施工後の脱着が可能です。  
(WB-16A型・17A型・17AY型・18A型は除く)
- 木板は正面から脱着できます。  
※屋根・扉のみのご注文も承ります。

色見本 [1080頁](#)

### 屋根付<ヨコ型>

品番	色	取付スペース ELB	ボックス外形寸法(mm) (屋根・突起部等含)			有深 効さ	製 品 重量(g)	バンド 通し穴	入数	最小入数	標準価格
			タテ	ヨコ	フカサ						
WB-12AJ	ページュ	3P 60AF×2	302	332	150	106	1460	有	5	1	5,040
WB-12AM	ミルクィーホワイト										
WB-12AT	チョコレート										
WB-12ALB	ライトブラウン										
WB-12AG	グレー										
WB-12ADG	ダークグレー										
WB-12AK	ブラック										
WB-13AJ	ページュ	3P 60AF×3	335	384	195	140	2020	有	5	1	7,250
WB-13AM	ミルクィーホワイト										
WB-13AT	チョコレート										
WB-13ALB	ライトブラウン										
WB-13AG	グレー										
WB-13ADG	ダークグレー										
WB-13AK	ブラック										
WB-14AJ	ページュ	3P100AF×3	363	435	215	159	2720	有		1	8,210
WB-14AM	ミルクィーホワイト										
WB-14AG	グレー										
WB-14ADG	ダークグレー										
WB-15AJ	ページュ	3P150AF×3	378	530	210	152	3870	無		1	11,500
WB-15AM	ミルクィーホワイト										
WB-15AG	グレー										
WB-15ADG	ダークグレー										
WB-16AJ	ページュ	3P150AF×3	423	568	210	147	5550	無		1	20,700
WB-16AM	ミルクィーホワイト										
WB-17AJ	ページュ	3P150AF×3	484	637	230	160	6520	無		1	22,800
WB-17AM	ミルクィーホワイト										
WB-17AYJ	ページュ	3P150AF×3	484	637	230	182	7200	無		1	32,000
WB-18AJ	ページュ	3P150AF×5	573	780	280	175	12000	無		1	51,400