



管端ブッシング




蓋付




- 金属電線管(厚鋼電線管・薄鋼電線管・ねじなし電線管)の端末保護に使用します。
- 管に差し込むだけでOK。




小さいサイズは、2段階の差し込みで厚鋼と薄鋼・ねじなしが兼用できます。



①厚鋼を差し込む



②薄鋼・ねじなしを差し込む



品番	適合		φD	φd	L ₁	L ₂	入数	標準価格
	厚鋼	薄鋼・ねじなし						
KZV-1619	16	19	25	13	25	22	50	オープン価格
KZV-2225	22	25	32	19	28.5	25.5	50	オープン価格
KZV-2831	28	31	38	25	31	27	30	オープン価格
KZV-36	36	—	47.5	33.6	35	31	30	オープン価格
KZV-39	—	39	43.5	31.6	28.5	24.5	30	オープン価格
KZV-42	42	—	53	39.3	35	31	20	オープン価格
KZV-51	—	51	56.2	44.1	31.5	27.5	20	オープン価格
KZV-54	54	—	65	50.3	40	35	10	オープン価格
KZV-63	—	63	69	55.8	35.5	30.5	10	オープン価格
KZV-70	70	—	81	65.4	44	39	5	オープン価格
KZV-75	—	75	82	68.4	38.5	33.5	5	オープン価格
KZV-82	82	—	94	77.9	48	43	5	オープン価格
KZV-92	92	—	108	88.7	52	47	5	オープン価格
KZV-104	104	—	121	101.4	55	50	4	オープン価格

■蓋付

品番	適合		φD	φd	L ₁	L ₂	入数	標準価格
	厚鋼	薄鋼・ねじなし						
KZVF-1619	16	19	25	13	25	22	50	オープン価格
KZVF-2225	22	25	32	19	28.5	25.5	50	オープン価格
KZVF-2831	28	31	38	25	31	27	30	オープン価格
KZVF-36	36	—	47.5	33.6	35	31	30	オープン価格
KZVF-39	—	39	43.5	31.6	28.5	24.5	30	オープン価格
KZVF-42	42	—	53	39.3	35	31	20	オープン価格
KZVF-51	—	51	56.2	44.1	31.5	27.5	20	オープン価格
KZVF-54	54	—	65	50.3	40	35	10	オープン価格
KZVF-63	—	63	69	55.8	35.5	30.5	10	オープン価格
KZVF-70	70	—	81	65.4	44	39	5	オープン価格
KZVF-75	—	75	82	68.4	38.5	33.5	5	オープン価格
KZVF-82	82	—	94	77.9	48	43	5	オープン価格
KZVF-92	92	—	108	88.7	52	47	5	オープン価格
KZVF-104	104	—	121	101.4	55	50	4	オープン価格