

SCREWS FOR COVER

カバーボルト

—十字穴タイプ/長尺ローレット付タイプ/ローレット付タイプ—



CADデータフォルダ名: 34_Screws


■数量に応じて最大50%割引を実現しました。

■十字穴タイプ



RoHS10

GUTBJ



【参考】引張破断荷重 (N)

M3	1390
M5	4300

※上記は参考値であり、保証値ではありません。

【M】材質 SUS304相当

型式		M	ℓ	L	A	E	d	¥基準単価	¥スライド単価
Type								1~29本	30~300本
GUTBJ	3	2	5	8 10	6.9	1.9	2.2	230	140
		3.5		6 8 10					
		4		8 10 12					
	4	3		6 8 10 12 16	9.4	2.5	3	210	130
		5		10 16					
	5	3		8 10 12	11.8	3.1	3.9	230	140
		6		12 16 20					
	6	4		10 12 16 20	14	3.7	4.5	260	170
		8		12 16 20 25 30					
		5		16					
	8			40	17.8	4.8	6.3	360	250


⑤表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■長尺ローレット付タイプ



RoHS10

GUTBR



【M】材質 SUS303

型式		M	ℓ	L	D	A	d	¥基準単価	¥スライド単価
Type								1~29本	30~300本
GUTBR	3	2		6 8 10 12	5.5	10	2.2	400	280
		3.5		6 8 10 12					
		4		8 10 12					
	4	3		6 8 10 12 16	7	16	3	430	310
		5		10 12 16					
	5	3		8 10 12 16 20	8.5	20	3.9	520	380
		6		12 16 20					
	6	4		8 10 12 16 20	10	30	4.5	580	430
		8		12 16 20 25					
		5		10 12 16 20					
	8			20 25 30	13	36	6.3	610	460


⑤表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ローレット付タイプ



RoHS10

RNCB



【M】材質 SUS303

型式		M	ℓ	L	A	d1	d2	E	¥基準単価	¥スライド単価
Type									1~29本	30~50本
RNCB	3	2		4 6 8 10	12	2.2	6	2.5	330	250
		3.5		6 8 10 12 15						
		4		8 10 12 15 20						
	4	3		6 8 10 12 15	16	3	8	3.5	380	290
		5		10 12 15 20						
	5	3		8 10 12 15	20	3.9	10	4	550	430
		6		12 15 20 25						
	6	8		12 15	24	4.5	12	5	670	530
		10		15 20						
		8								

⑤表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



Order 注文例

型式	ℓ	L
GUTBJ3	4	8
GUTBR4	5	16
RNCB4	5	16



Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

⑤ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●GUTBJ・GUTBR

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~29	30~300
出荷日	通常	お見積り



●RNCB 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~29	30~50	51~100	101~300
割引率	40%	45%	45%	50%
出荷日	通常	+9日	+14日	+24日

⑤表示数量超えはWOSIにてご確認ください。