

NUTS

ナットJIS1種/JIS3種

一箱販売


CADデータフォルダ名: 34_Screws



■ナットJIS1種

Type	材質	表面処理
BOX-LBNR	SAE1008 (SWRCH相当)	三価クロメート
BOX-SLBNR	SUS304	-

BOX-LBNR
BOX-SLBNR



M×P (並目)	B	(e)	T
2 ×0.4	4	4.6	1.6
2.5×0.45	5	5.8	2
2.6×0.45	5	5.8	2
3 ×0.5	5.5	6.4	2.4
4 ×0.7	7	8.1	3.2
5 ×0.8	8	9.2	4
6 ×1.0	10	11.5	5
8 ×1.25	13	15	6.5
10 ×1.5	17	19.6	8

単品販売もごさいます。P.276




RoHS10

■ナットJIS3種

Type	材質	表面処理
BOX-KNTR	SAE1008 (SWRCH相当)	三価クロメート
BOX-SKNTR	SUS304	-

BOX-KNTR
BOX-SKNTR



M×P (並目)	B	(e)	T ₁
3×0.5	5.5	6.4	1.8
4×0.7	7	8.1	2.4
5×0.8	8	9.2	3.2
6×1.0	10	11.5	3.6
8×1.25	13	15	5
10×1.5	17	19.6	6

単品販売もごさいます。P.276

ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。



Order
注文例

型式

BOX-LBNR2.5
BOX-SKNTR10



Delivery
出荷日



在庫品

翌日出荷
P.133

ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式 Type	M	¥基準単価 1~10箱		箱入数	
		1コあたりの 価格	1箱		
BOX-LBNR	2	1.6	1,600	1,000コ/箱	
	2.5				
	2.6				
	3	1.0	1,000		
	4	1.1	1,100		
	5	1.3	1,300		
	6	2.0	2,000		
	8	4.0	2,000		500コ/箱
	10	7.3	1,460		200コ/箱

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	M	¥基準単価 1~10箱		箱入数	
		1コあたりの 価格	1箱		
BOX-SLBNR (ステンレス)	2	2.0	2,000	1,000コ/箱	
	2.5				
	2.6				
	3	2.8	2,800		
	4	3.0	3,000		
	5				
	6				
	8	5.0	2,500		500コ/箱
	10	9.0	1,800		200コ/箱

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	M	¥基準単価 1~10箱		箱入数
		1コあたりの 価格	1箱	
BOX-KNTR	3	1.3	1,300	1,000コ/箱
	4			
	5			
	6			
	8	4.4	2,200	500コ/箱
	10	8.0	1,600	200コ/箱

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	M	¥基準単価 1~10箱		箱入数	
		1コあたりの 価格	1箱		
BOX-SKNTR (ステンレス)	3	2.8	2,800	1,000コ/箱	
	4				
	5	3.0	3,000		
	6	3.8	3,800		
	8	8.0	4,000		500コ/箱
	10	16.0	3,200		200コ/箱

表示数量超えはWOSにてご確認ください。